


Cables NEBV para válvulas

Hoja de datos

FESTO

Cable con conector tipo zócalo KME

- Conector tipo zócalo con cable, para válvulas con bobinas E
- Preconfeccionado
- Longitud del cable de 2,5 hasta 10 m



Datos técnicos generales		
Conexión eléctrica	Conector acodado tipo zócalo, 3 contactos, forma C, según EN 175301-803	
Indicación de la posición de conmutación	LED	
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Tipo de cable	[mm ²]	2x0,75
Diámetro del cable	[mm]	5,2
Conexión del circuito protector	No	
Tipo de fijación	Fijación en la electroválvula mediante tornillo central M3	
Posición de montaje	Indistinta	
Clase de protección según EN 60 529	IP67 (montada)	
Materiales		
Cuerpo	PA	
Contacto crimp	Bronce	
Cubierta del cable	PVC	
Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	−20 ... +80


Cables NEBV para válvulas

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Tipo	B1	D1	D2	H1	H2	L1	L2
KME-1-24DC-2,5-LED	16	5,2	3	19,3	4	2500	29,1
KME-1-24DC-5-LED						5000	
KME-1-24-10-LED						10000	

Referencias				
Conexión eléctrica	Peso del producto [g]	Longitud [m]	Nº art.	Tipo
Conector acodado tipo zócalo, 3 contactos, forma C, según EN 175301-803	135	2,5	30943	KME-1-24DC-2,5-LED
	280	5	30945	KME-1-24DC-5-LED
	570	10	193455	KME-1-24-10-LED