


Filtry z regulatorem MS-LFR, seria MS




FESTO



Filtry z regulatorem MS-LFR, seria MS

FESTO

Przegląd programu produkcji - Zespoły przygotowania powietrza serii MS

Typ	Wiel-kość	Przyłącza pneumatyczne w korpusie	Płyta przyłączeniowa	Zakres regulacji ciśnienia [bar]						Stopień filtracji [µm]			
				0.05 ...	0.05 ...	0.1 ...	0.3 ...	0.1 ...	0.5 ...	0.01	1	5	40
Kod			AG...	D2	D4	D5	D6	D7	D8	A	B	C	E
Zespoły przygotowania powietrza													
MSB-FRC 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	■	■	—	—	—	■	■
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	■	■	—	—	—	■	■
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kombinacje zespołów (więcej wariantów można zamawiać poprzez konfigurator → Internet: msb4, msb6 or msb9)													
MSB 	4	G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	■	■	—	—	—	■	■
	6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	■	■	—	—	—	■	■
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Urządzenia indywidualne													
Filtry z regulato-rem MS-LFR 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	■	■	■	—	—	—	■	■
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	■	■	■	—	—	—	■	■
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	—	—	■	■	■	—	—	—	■	■
	12	—	G1, G11/4, G11/2, G2	—	—	—	■	■	■	—	—	■	■
Filtry MS-LF 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
	12	—	G1, G11/4, G11/2, G2	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
Filtry dokładne i mikrofiltry MS-LFM 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	—	—	—	■	■	—	—
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	—	—	—	■	■	—	—
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	—	—	—	—	—	—	■	■	—	—
	12	—	G1, G11/4, G11/2, G2	—	—	—	—	—	—	■	■	—	—
Filtry z aktywnym węglem MS-LFX 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	G1, G11/4, G11/2, G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Separatory wody MS-LWS 	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Filtry z regulatorem MS-LFR, seria MS

FESTO

Przegląd programu produkcji - Zespoły przygotowania powietrza serii MS

Typ	Wiel-kość	Pojemnik fi-ltra		Spusty kondensatu				Wyświetlanie ciśnienia					Bezpieczeństw o		Opcje		→ Strona /internet
		Pojemnik z tworzywa z osłoną z tworzywa	Pojemnik metalowy	Ręczny	Półautomatyczny	Automatyczny	Zewnętrzny, automatyczny, E...	Pokrywa zaślepka (bez manometru)	Zintegrowany manometr MS	Adapter do manometru okrągłego EN G1/8	Adapter do manometru okrągłego EN G3/4	Czujnik ciśnienia	Pokrętko obrotowe z możliwością zamknięcia	Pokrętko obrotowe z zintegrowanym zamkiem	Tłumik hałasu	Kierunek przepływu z prawej strony do lewej	
Kod		R	U	M	H	V	E...	VS	AG	A8	A4	AD...	AS	E11	S	Z	
Zespoły przygotowania powietrza																	
MSB-FRC	4	■	—	■	—	■	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■	msb4
	6	■	■	■	—	■	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■	msb6
	9	—															—
	12	—															—
Kombinacje zespołów przygotowania powietrza																	
MSB	4	■	■	■	—	■	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■	msb4
	6	■	■	■	—	■	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■	msb6
	9	—															—
	12	—															—
Urządzenia indywidualne																	
Filtry z regulato-rem MS-LFR	4	■	■	■	■	■	—	■	■	■	■	■	■	■	—	■	8
	6	■	■	■	■	■	■	■	■	—	■	■	■	■	—	■	8
	9	—	■	■	■	■	■	■	■	—	■	■	■	■	—	■	24
	12	—	■	■	—	■	■	■	■	—	■	—	■	■	—	■	36
Filtry MS-LF	4	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms4-lf
	6	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms6-lf
	9	—	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms9-lf
	12	—	■	■	—	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms12-lf
Filtry dokładne i mikrofiltry MS-LFM	4	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms4-lfm
	6	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms6-lfm
	9	—	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms9-lfm
	12	—	■	■	—	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms12-lfm
Filtry z aktywnym węglem MS-LFX	4	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms4-lfx
	6	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms6-lfx
	9	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms9-lfx
	12	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms12-lfx
Separatory wody MS-LWS	4	—															—
	6	—	■	—	—	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms6-lws
	9	—	■	—	—	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms9-lws
	12	—															—

Filtry z regulatorem MS-LFR, seria MS

FESTO

Przegląd programu produkcji - Zespoły przygotowania powietrza serii MS

Typ	Wiel-kość	Przyłącza pneumatyczne w korpusie	Płyta przyłączeniowa	Zakres regulacji ciśnienia [bar]						Napięcie zasilania			
				0.05 ... 0.7	0.05 ... 2.5	0.1 ... 4	0.3 ... 7	0.1 ... 12	0.5 ... 16	24 V DC, układ przyt. wg EN 175301	24 V DC, przyłącze M12 wg IEC 61076-2-101	110 V AC, układ przyt. wg EN 175301	230 V AC, układ przyt. wg EN 175301
Kod			AG...	D2	D4	D5	D6	D7	D8	V24	V24P	V110	V230
Urządzenia indywidualne													
Regulatory ciśnienia MS-LR		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	■	■	■	—	—	—	—
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	■	■	■	—	—	—	—
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	—	—	■	■	■	—	—	—	—
		12	—	G1, G11/4, G11/2, G2	—	—	—	■	■	—	—	—	—
Regulatory ciśnienia MS-LRB		4	G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	■	■	■	—	—	—	—
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	■	■	■	—	—	—	—
		9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Precyzyjne regu- latory ciśnienia MS-LRP		4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	■	■	■	—	■	—	—	—	—
		9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Precyzyjne regu- latory ciśnienia MS-LRPB		4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	■	■	■	—	■	—	—	—	—
		9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elektryczne regu- latory ciśnienia MS-LRE		4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	■	■	■	—	—	—	—
		9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Smarownice MS-LOE		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	G1, G11/4, G11/2, G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zawory on-off, ręczne MS-EM(1)		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	G1, G11/4, G11/2, G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zawory on-off, elektryczne MS-EE		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	—	—	■	—	■	■
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	—	—	■	—	■	■
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	—	—	—	—	—	■	■	■	■
		12	—	G1, G11/4, G11/2, G2	—	—	—	—	—	■	■	■	■
Zawory wolnego startu, uruchamiane pneumatycznie MS-DL		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	G1, G11/4, G11/2, G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zawory wolnego startu, uruchamiane elektrycznie MS-DE		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	—	—	■	—	■	■
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	—	—	■	—	■	■
		9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	G1, G11/4, G11/2, G2	—	—	—	—	—	■	■	■	■

Filtry z regulatorem MS-LFR, seria MS



Przegląd programu produkcji - Zespoły przygotowania powietrza serii MS

Typ	Wiel-kość	Pojemnik filtra		Wyświetlanie ciśnienia					Bezpieczeństwo		Opcje		→ Strona /internet
		Pojemnik z tworzywa z osłoną z tworzywa	Pojemnik metalowy	Pokrywa zaślepka (bez manometru)	Zintegrowany manometr MS	Adapter do manometru okrągłego EN G1/8	Adapter do manometru okrągłego EN G1/4	Czujnik ciśnienia	Pokrętko obrotowe z możliwością zamknięcia przez oszczep	Pokrętko obrotowe z zintegrowanym zamkiem	Tłumik hałasu	Kierunek przepływu z prawej strony do lewej	
Kod		R	U	VS	AG	A8	A4	AD...	AS	E11	S	Z	
Urządzenia indywidualne													
Regulatory ciśnienia MS-LR	4	—	—	■	■	■	■	■	■	■	—	■	ms4-lr
	6	—	—	■	■	—	■	■	■	■	—	■	ms6-lr
	9	—	—	■	■	—	■	■	■	■	—	■	ms9-lr
	12	—	—	■	■	—	■	—	■	■	—	■	ms12-lr
Regulatory ciśnienia MS-LRB	4	—	—	■	■	■	■	■	■	■	—	■	ms4-lrb
	6	—	—	■	■	—	■	■	■	■	—	■	ms6-lrb
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Precyzyjne regu- latory ciśnienia MS-LRP	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	■	—	■	■	■	■	■	—	■	ms6-lrp
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Precyzyjne regu- latory ciśnienia MS-LRPB	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	■	—	■	■	■	■	■	—	■	ms6-lrpb
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elektryczne regu- latory ciśnienia MS-LRE	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	■	■	—	■	—	—	—	—	■	ms6-lre
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Smarownice MS-LOE	4	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms4-loe
	6	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms6-loe
	9	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms9-loe
	12	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms12-loe
Zawory on-off, ręczne MS-EM(1)	4	—	—	■	■	■	■	■	—	—	■	■	ms4-em1
	6	—	—	■	■	—	■	■	—	—	■	■	ms6-em1
	9	—	—	■	■	—	■	—	—	—	■	■	ms9-em
	12	—	—	■	■	—	■	—	—	—	■	■	ms12-em
Zawory on-off, elektryczne MS-EE	4	—	—	■	■	■	■	■	—	—	■	■	ms4-ee
	6	—	—	■	■	—	■	■	—	—	■	■	ms6-ee
	9	—	—	■	■	—	■	—	—	—	■	■	ms9-ee
	12	—	—	■	■	—	■	—	—	—	■	■	ms12-ee
Zawory wolnego startu, urucham. pneumatycznie MS-DL	4	—	—	■	■	■	■	■	—	—	—	■	ms4-dl
	6	—	—	■	■	—	■	■	—	—	—	■	ms6-dl
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	■	■	—	■	—	—	—	—	■	ms12-dl
Zawory wolnego startu, urucham. elektrycznie MS-DE	4	—	—	■	■	■	■	■	—	—	—	■	ms4-de
	6	—	—	■	■	—	■	■	—	—	—	■	ms6-de
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	■	■	—	■	—	—	—	—	■	ms12-de

Filtry z regulatorem MS-LFR, seria MS

FESTO

Przegląd programu produkcji - Zespoły przygotowania powietrza serii MS

Typ	Wiel-kość	Przyłącza pneumatyczne w korpusie	Płyta przyłączeniowa	Poziom zapewnienia bezpieczeństwa		Napięcie zasilania			
				Kategoria 1, 1-kanal	Kategoria 4, 2-kanal z własnym monitoringiem	24 V DC, układ przył. wg EN 175301	24 V DC, przyłącze M12 wg IEC 61076-2-101 / wg EN 60947-5-2	110 V AC, układ przył. wg EN 175301	230 V AC, układ przył. wg EN 175301
Kod			AG...	C	F	V24	V24P	V110	V230
Urządzenia indywidualne									
Zawory wolnego startu i szybkie odpow. MS-SV-C		4	—						
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	■	—	■	■	■
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	■	—	■	■	■
		12	—						
Zawory wolnego startu i szybkie odpow. MS-SV-E		4	—						
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	■	■	—	—
		9	—						
		12	—						
Membranowe osuszacze powietrza MS-LDM1		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	—	—
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	—	—
		9	—						
		12	—						
Moduły rozgą-ziające MS-FRM		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	—	—
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	—	—
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	—	—	—	—	—
		12	—	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	—	—	—	—	—
Blok rozgą-zi-ający MS-FRM-FRZ		4	G1/4	—	—	—	—	—	—
		6	G1/2	—	—	—	—	—	—
		9	—						
		12	—						
Czujniki przepływu SFAM		4	—						
		6	G1/2	G1/2	—	—	—	—	—
		9	—	G1, G1 1/2	—	—	—	—	—
		12	—						

Filtry z regulatorem MS-LFR, seria MS

Przegląd programu produkcji - Zespoły przygotowania powietrza serii MS

FESTO


Typ	Wiel-kość	Pojemnik filtra		Wyświetlanie ciśnienia					Wyjście dwustanowe		Opcje		→ Strona /internet
		Pojemnik z tworzywa z osłoną z tworzywa	Pojemnik metalowy	Pokrywa (bez manometru)	Zintegrowany manometr MS	Adapter do manometru okrągłego EN G1/8	Adapter do manometru okrągłego EN G1/4	Czujnik ciśnienia	2x PNP lub NPN, 1 wyjście analogowe 4 ... 20 mA	2x PNP lub NPN, 1 wyjście analogowe 0 ... 10 V	Tłumik hałasu	Kierunek przepływu z prawej strony do lewej	
Kod		R	U	VS	AG	A8	A4	AD...	2SA	2SV	S	Z/R	
Urządzenia indywidualne													
Zawory wolnego startu i szybkie odpow. MS-SV-C	4	—											—
	6	—	—	■	■	—	■	■	—	—	■	■	ms6-sv
	9	—	—	■	■	—	■	■	—	—	■	■	ms9-sv
	12	—											—
Zawory wolnego startu i szybkie odpow. MS-SV-E	4	—											—
	6	—	—	■	■	—	■	■	—	—	■	■	ms6-sv
	9	—											—
	12	—											—
Membranowe osuszacze po-wietrza MS-LDM1	4	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms4-ldm1
	6	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms6-ldm1
	9	—											—
	12	—											—
Moduły rozgą- ziające MS-FRM	4	—	—	■	■	■	■	■	—	—	—	■	ms4-frm
	6	—	—	■	■	—	■	■	—	—	—	■	ms6-frm
	9	—	—	■	■	—	■	■	—	—	—	■	ms9-frm
	12	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	ms12-frm
Bloki rozgązia- jące MS-FRM-FRZ	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms4-frm
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms6-frm
	9	—											—
	12	—											—
Czujniki prze- pływu SFAM	4	—											—
	6	—	—	—	—	—	—	—	■	■	—	■	sfam-62
	9	—	—	—	—	—	—	—	■	■	—	■	sfam-90
	12	—											—

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS

Przegląd osprzętu

FESTO

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR



-  - Uwaga

Osprzęt dodatkowy:

- Adapter dla kombinacji wielkości MS4/MS6 lub wielkości MS9 → Internet: amv, rmv, armv
- Płyta adaptera do montażu na profilach → Internet: ipm-80, ipm-40-80, ipm-80-80

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS

Przegląd osprzętu

FESTO

Elementy mocujące i osprzęt						
		Indywidualne urządzenie		Zespół		➔ Strona/internet
		Bez płyty przyłączeniowej	Z płytą przyłączeniową	Bez płyty przyłączeniowej	Z płytą przyłączeniową	
1	Pokrywa MS4/6-END	■	—	■	—	ms4-end, ms6-end
2	Płyta przyłączeniowa MS4/6-AG...	—	■	—	■	ms4-ag, ms6-ag
3	Moduł łącznika MS4/6-MV	—	■	■	■	ms4-mv, ms6-mv
4	Kątownik mocujący MS4/6-WB	■	■	—	—	ms4-wb, ms6-wb
5	Kątownik mocujący MS4-WBM	■	■	—	—	ms4-wbm
6	Kątownik mocujący MS4/6-WR	■	■	—	—	ms4-wr, ms6-wr
7	Nakrętka sześciokątna MS4/6-WRS	■	■	■	■	ms4-wrs, ms6-wrs
8	Płyta zaśleпка VS	■	■	■	■	22
9	Adapter do manometru okrągłego EN 1/8/1/4 A8/A4	■	■	■	■	22
10	Manometr MA	■	■	■	■	47
11	Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza AD7 ... AD10	■	■	■	■	22
12	Kabel łączący NEBU-M8...-LE3	■	■	■	■	47
13	Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem AD1 ... AD4	■	■	■	■	22
14	Kabel łączący NEBU-M8...-LE3/NEBU-M12...-LE4	■	■	■	■	47
15	Spust kondensatu, automatyczny, uruchamiany elektrycznie E2/E3/E4	■	■	■	■	22
16	Kłódka LRVS-D	■	■	■	■	47
—	Kątownik mocujący MS4/6-WP/WPB/WPE/WPM	—	■	■	■	ms4-wp, ms6-wp

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS

FESTO

Kody typów

		MS	6	–	LFR	–	1/2	–	D7	–	E	R	M	–	AS
Seria															
MS	Standardowy zespół przygotowania powietrza														
Wielkość															
4	Szerokość modułu 40 mm														
6	Szerokość modułu 62 mm														
Funkcja zespołu															
LFR	Filtr-regulator														
Przyłącze pneumatyczne															
MS4															
1/8	Gwint G1/8														
1/4	Gwint G1/4														
MS6															
1/4	Gwint G1/4														
3/8	Gwint G3/8														
1/2	Gwint G1/2														
Zakres regulacji ciśnienia															
D6	Zakres regulacji ciśnienia 0,3 ... 7 bar														
D7	Zakres regulacji ciśnienia 0,5 ... 12 bar														
Stopień filtracji															
C	5 µm														
E	40 µm														
Pojemnik filtra															
R	Pojemnik z tworzywa sztucznego														
U	Zintegrowany pojemnik metalowy														
Spust kondensatu															
M	Ręczny														
V	Automatyczny														
Bezpieczeństwo															
AS	Standardowe pokrętko z możliwością blokady przez osprzęt														

Inne warianty można zamawiać poprzez system modułowy → 22


- Płyty przyłączeniowe
- Zakres regulacji ciśnienia
- Spust kondensatu
- Alternatywny manometr
- Alternatywna skala manometru
- Wtórne odpowietrzenie
- Pokrętko
- Bezpieczeństwo
- Sposób montażu
- Alternatywny kierunek przepływu

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS


FESTO

Dane techniczne

Ręczny spust kondensatu, z manometrem



Pół- lub automatyczny spust kondensatu, z manometrem



Filtr i regulator ciśnienia połączone w jedną jednostkę. Wkładka z spieku i separacją na zasadzie siły odśrodkowej usuwa zanieczyszczenia, rdzę i kondensat z sprężonego powietrza.

- - Przepływ
850 ... 7200 l/min
- - Zakres temperatury
-10 ... +60 °C
- - Ciśnienie robocze
0,8 ... 20 bar
- - www.festo.com

Zestawy naprawcze
→ 21



- Dobra charakterystyka regulacji o małej histerze i kompensacji ciśnienia pierwotnego
- Dobra separacja cząstek stałych i kondensatu
- Dostępny z lub bez wtórnego odpowietrzenia
- Wysoki przepływ
- Sterowany bezpośrednio regulator membranowy
- Cztery zakresy regulacji ciśnienia: 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar i 0,5 ... 16 bar
- Blokada regulatora dla zabezpieczenia przed zmianą ustawień
- Dwa przyłącza dla manometru dla różnych opcji montażu
- Opcja przepływu zwrotnego dla odpowietrzenia z wyjścia 2 do wyjścia 1 jest zawsze zintegrowana
- Opcjonalny czujnik ciśnienia
- Wybór wkładek filtracyjnych: 5 µm lub 40 µm
- Nowe wkładki filtrujące → 46

Ogólne dane techniczne					
Wielkość		MS4		MS6	
Przyłącze pneumatyczne 1, 2		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8
G1/2					
Konstrukcja		Filtr-regulator z/bez manometru			
Funkcja regulacji		Stałe ciśnienie wyjściowe, z przepływem zwrotnym, z/bez wtórnego odpowietrzenia			
Sposób montażu		Przy użyciu osprzętu			
		Zabudowa w linii			
		Montaż na panelu przednim			
Pozycja montażu		Pionowa ±5°			
Stopień filtracji	[µm]	5			
		40			
Klasa czystości powietrza na wyjściu		Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (stopień filtracji 5 µm)			
		Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (stopień filtracji 40 µm)			
Pojemnik filtra		Pojemnik z tworzywa sztucznego			
		Zintegrowany pojemnik metalowy			
Spust kondensatu		Ręczny			
		Półautomatyczny			
		Automatyczny			
				Automatyczny, uruchamiany elektrycznie	
Blokada regulatora		Pokrętko obrotowe z blokadą			
		Pokrętko obrotowe z możliwością zamknięcia przez osprzęt			
		Pokrętko obrotowe z zintegrowanym zamkiem			
Zakres regulacji ciśnienia	D5	[bar]	0.3 ... 4		
	D6	[bar]	0.3 ... 7		
	D7	[bar]	0.5 ... 12 (0.5 ... 10 z wariantem czujnika ciśnienia AD...)		
	D8	[bar]			0.5 ... 16
Maks. histereza		[bar]	0.25		
Wyświetlanie ciśnienia		Przez wyświetlacz LCD na czujniku ciśnienia, wyjście elektryczne			
		Przez czujnik ciśnienia, wyświetlanie ciśnienia wyjściowego, wyjście elektryczne			
		Przez manometr, wyświetlanie ciśnienia wyjściowego			
Maks. ilość kondensatu		[cm³]	19 (z pojemnikiem z tworzywa sztucznego)		38
			25 (z metalowym pojemnikiem)		

Uwaga: Ten produkt jest zgodny z ISO 1179-1 i ISO 228-1

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS

FESTO

Dane techniczne

Normalny przepływ nominalny qn ¹⁾ [l/min]						
Wielkość		MS4		MS6		
Przyłącze pneumatyczne		G ¹ / ₈	G ¹ / ₄	G ¹ / ₄	G ³ / ₈	G ¹ / ₂
D5 - Zakres regulacji ciśnienia 0.3... 4 bar						
Stopień filtracji	5 µm	900 ²⁾	1800 ²⁾	2000 ²⁾	5500 ²⁾	6900 ²⁾
	40 µm	1100 ²⁾	1900 ²⁾	2200 ²⁾	6000 ²⁾	7200 ²⁾
D6 — Zakres regulacji ciśnienia 0.3 ... 7 bar						
Stopień filtracji	5 µm	900	1500	2700	5000	5600
	40 µm	1000	1700	2800	5700	6200
D7 — Zakres regulacji ciśnienia 0.5 ... 12 bar						
Stopień filtracji	5 µm	850	1200	2200	3500	4000
	40 µm	900	1500	2500	4000	4500
D8 — Zakres regulacji ciśnienia 0.5 ... 16 bar						
Stopień filtracji	5 µm	—	—	2000	3300	3800
	40 µm	—	—	2300	3500	4000

1) Mierzony przy p₁ = 10 bar i p₂ = 6 bar, Δp = 1 bar

2) Mierzony przy p₁ = 10 bar i p₂ = 3 bar, Δp = 1 bar

Warunki pracy i otoczenia							
Spust kondensatu	Ręczny		Półautomatyczny		Automatyczny		Automatyczny, uruchamiany elektrycznie E2/E3/E4
	M		H		V		
Wielkość	MS4	MS6	MS4	MS6	MS4	MS6	MS6
Ciśnienie robocze [bar]	0.8 ... 14	0.8 ... 20	1.5 ... 12	1.5 ... 12	2 ... 12	2 ... 12	0.8 ... 16
Medium robocze	Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [—:4:—]		Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [—:4:—]		Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:—]		Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [—:4:—]
	Gazy obojętne						
Temperatura otoczenia [°C]	-10 ... +60		+5 ... +60		+5 ... +60		+1 ... +60
Temperatura otoczenia z czujnikiem ciśnienia AD...	0 ... +50		+5 ... +50		+5 ... +50		+1 ... +50
Temperatura medium [°C]	-10 ... +60		+5 ... +60		+5 ... +60		+1 ... +60
Temperatura medium z czuj- nikiem ciśnienia AD...	0 ... +50		+5 ... +50		+5 ... +50		+1 ... +50
Temperatura prze- chowywania [°C]	-10 ... +60		-10 ... +60		-10 ... +60		+1 ... +60
Klasa odporności na korozję CRC ¹⁾	2						

1) Klasa 2 odporności na korozję zgodnie z normą Festo 940 070

Komponenty umiarkowanie poddane oddziaływaniu korozji. Części z widoczną częścią zewnętrzną, z wymaganiem dekoracyjnej powierzchni, które mają bezpośredni kontakt z normalnym otoczeniem przemysłowym lub mediami, jak chłodziwo lub środki smarujące.

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS


FESTO

Dane techniczne

Ciężar [g]				
Wielkość	MS4		MS6	
Pokrętko	Bez zintegrowanego zamka E11	Z zintegrowanym zamkiem E11	Bez zintegrowanego zamka E11	Z zintegrowanym zamkiem E11
Filtr-regulator z osłoną z tworzywa sztucznego R	275	400	875	1145
Filtr-regulator z metalowym pojemnikiem U	475	600	1087	1627
Filtr z metalowym pojemnikiem U i z automatycznym, uruchamianym elektrycznie spustem kondensatu E2/E3/E4	—	—	1800	2070

Materiały

Przekrój



Filtr-regulator		
1	Obudowa	Odlew aluminiowy
2	Pokrętko	PA/POM
	Pokrętko obrotowe z zintegrowanym zamkiem E11	Aluminium
3	Pojemnik z tworzywa sztucznego	PC
4	Pojemnik metalowy	Stop aluminium, odlew aluminiowy
	Okienko inspekcyjne	PA
5	Element filtra	PE
6	Krążek	POM
7	Uchwyt filtra	POM
8	Płyta separująca	POM
9	Krążek stabilizujący	POM
10	Membrana	NBR
11	Sprężyna	Stal
—	Uszczelnienia	NBR
Uwaga o materiałach		Zgodność z RoHS (nie przy wariantach E2, E3 lub E4) nie zawierają miedzi i PTFE, tylko z zaślepką VS

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS

Dane techniczne

FESTO

Przepływ normalny q_n w funkcji ciśnienia wyjściowego p_2



Zakres regulacji ciśnienia D6 lub D7

Stopień filtracji 5 μm

Stopień filtracji 40 μm



MS4-LFR-1/8

Ciśnienie wej. $p_1 = 10 \text{ bar}$



MS4-LFR-1/4

Ciśnienie wej. $p_1 = 10 \text{ bar}$



Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS

FESTO

Dane techniczne

Przepływ normalny q_n w funkcji ciśnienia wyjściowego p_2



Zakres regulacji ciśnienia D6 lub D7

Stopień filtracji 5 μm

Stopień filtracji 40 μm



MS6-LFR-1/4

Ciśnienie wej. $p_1 = 10 \text{ bar}$





MS6-LFR-3/8

Ciśnienie wej. $p_1 = 10 \text{ bar}$



MS6-LFR-1/2

Ciśnienie wej. $p_1 = 10 \text{ bar}$



Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS

Dane techniczne



Wymiary — Standard

Pobieranie danych CAD → www.festo.com

Zintegrowany manometr, jednostki na skali [bar], standardowe pokrętko z blokadą, ręczny spust kondensatu

1

Wymiary instalacyjne

→ Kierunek przepływu

Typ	B1	B2	B3		D1	D2	L1		L2	L3	L4	L5	L6		L7
			Manometr				Pojemnik filtra						Pojemnik filtra		
			Stan- dar- dowa skala	Skala czerw- o-zielon a			Tworzy wo sztu- czne	Metalu					Tworzy wo sztu- czne	Metalu	
MS4-LFR-1/8	40	21	57	58.5	G1/8	37.2	140.6	158.2	27	51.1	58.5	25	17.7	17.7	2
MS4-LFR-1/4					G1/4										
MS6-LFR-1/4	62	31	77	78.5	G1/4	51	189	194.4	39	86	84	68	15.8	19	5
MS6-LFR-3/8					G3/8										
MS6-LFR-1/2					G1/2										

Uwaga: Ten produkt jest zgodny z ISO 1179-1 i ISO 228-1

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS

Dane techniczne


FESTO

Wymiary - Alternatywny manometr

Pobieranie danych CAD → www.festo.com

Płyta zaśleпка VS

Adapter A8/A4 do manometru EN 1/8/1/4, bez manometru



Typ	B2	B3	D1	D4
MS4-LFR-1/8-...-VS	21	54	G1/8	—
MS4-LFR-1/4-...-VS			G1/4	
MS4-LFR-1/8-...-A8	21	58.5	G1/8	G1/8
MS4-LFR-1/4-...-A8			G1/4	
MS4-LFR-1/8-...-A4	21	58.5	G1/8	G1/4
MS4-LFR-1/4-...-A4			G1/4	
MS6-LFR-1/4-...-VS	31	76	G1/4	—
MS6-LFR-3/8-...-VS			G3/8	
MS6-LFR-1/2-...-VS			G1/2	
MS6-LFR-1/4-...-A4	31	78.5	G1/4	G1/4
MS6-LFR-3/8-...-A4			G3/8	
MS6-LFR-1/2-...-A4			G1/2	

Uwaga: Ten produkt jest zgodny z ISO 1179-1 i ISO 228-1

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS

Dane techniczne


FESTO

Wymiary - Alternatywny manometr

Pobieranie danych CAD → www.festo.com

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem LCD AD1 ... AD4

Dane techniczne → Internet: sde1



Wariant AD1:
SDE1-D10-G2-MS-L-P1-M8 z przył.
3-pin M8x1, 1 wyj. dwustanowe
PNP


Wariant AD2:
SDE1-D10-G2-MS-L-N1-M8 z przył.
3-pin M8x1, 1 wyj. dwustanowe
NPN

Wariant AD3:
SDE1-D10-G2-MS-L-PI-M12 z przył.
4-pin M12x1, 1 wyj. dwustanowe
PNP i wyj. analogowe 4 ... 20

Wariant AD4:
SDE1-D10-G2-MS-L-NI-M12 z przył.
4-pin M12x1, 1 wyj. dwustanowe
NPN i wyj. analogowe 4 ... 20 mA

Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza LCD (tylko wskaźnik stanu pracy) AD7 ... AD10

Dane techniczne → Internet: sde5



Wariant AD7:
SDE5-D10-O-...-P-M8 z przył. 3-pin
M8x1, komparator wartości progowej,
1 wyj. dwustanowe PNP, N/O

Wariant AD8:
SDE5-D10-C-...-P-M8 z przył. 3-pin
M8x1, komparator wartości progowej,
1 wyj. dwustanowe PNP, N/C

Wariant AD9:
SDE5-D10-O3-...-P-M8 z przył.
3-pin M8x1, komparator okienkowy,
1 wyj. dwustanowe PNP, NO

Wariant AD10:
SDE5-D10-C3-...-P-M8 z przył. 3-pin
M8x1, komparator okienkowy,
1 wyj. dwustanowe PNP, NZ

Typ	B2	B3	D1	D6	L5	L6
MS4-LFR-1/8-...-AD1/AD2	21	82.6	G1/8	M8x1	35.1	46.7
MS4-LFR-1/4-...-AD1/AD2			G1/4			
MS4-LFR-1/8-...-AD3/AD4			G1/8			
MS4-LFR-1/4-...-AD3/AD4			G1/4			
MS4-LFR-1/8-...-AD7/AD8/AD9/AD10	21	59.1	G1/8	M8x1	—	—
MS4-LFR-1/4-...-AD7/AD8/AD9/AD10			G1/4			
MS6-LFR-1/4-...-AD1/AD2	31	103	G1/4	M8x1	35.1	46.7
MS6-LFR-3/8-...-AD1/AD2			G3/8			
MS6-LFR-1/2-...-AD1/AD2			G1/2			
MS6-LFR-1/4-...-AD3/AD4	31	103	G1/4	M12x1	35.1	55.8
MS6-LFR-3/8-...-AD3/AD4			G3/8			
MS6-LFR-1/2-...-AD3/AD4			G1/2			
MS6-LFR-1/4-...-AD7/AD8/AD9/AD10	31	79	G1/4	M8x1	—	—
MS6-LFR-3/8-...-AD7/AD8/AD9/AD10			G3/8			
MS6-LFR-1/2-...-AD7/AD8/AD9/AD10			G1/2			

Uwaga: Ten produkt jest zgodny z ISO 1179-1 i ISO 228-1

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS

Dane techniczne

FESTO

Wymiary - Pokrętko


Pobieranie danych CAD → www.festo.com

Do instalacji na panelu

Standardowe pokrętko z blokadą


Standardowe pokrętko z blokadą przez osprzęt, AS

Pokrętko obrotowe z zintegrowanym zamkiem E11



Długie pokrętko z blokadą LD

Długie pokrętko z blokadą przez osprzęt, LD-AS



Typ	B4	B5	D2	D3 +1	L3	L8	L9	L10
MS4-LFR-...	—	—	37.2	30	51.1	13	6	—
MS4-LFR-...-AS	48.3	29.7			60.2			
MS4-LFR-...-E11	—	—			76			
MS4-LFR-...-LD	—	—	37.2	—	51.1	—	—	76.8
MS4-LFR-...-LD-AS	48.3	29.7			60.2			85.7
MS6-LFR-...	—	—	51	44	86	22	14	—
MS6-LFR-...-AS	64.4	39			95.5			
MS6-LFR-...-E11	—	—			112.1			
MS6-LFR-...-LD	—	—	51	—	86	—	—	139
MS6-LFR-...-LD-AS	64.4	39			95.5			148.5

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS


Dane techniczne

FESTO

Wymiary — Spust kondensatu


Pobieranie danych CAD → www.festo.com

Ręczny M




Złącze z końcówką nasadkową dla przewodu PCN-4

Półautomatyczny H



Przyłącze QS dla przewodu PUN-6/PAN-6

Automatyczny V



Złącze z końcówką nasadkową dla przewodu PCN-4


Typ	L6
Pojemnik z tworzywa sztucznego	
MS4-LFR-...-M	17.7
MS6-LFR-...-M	15.8
Pojemnik metalowy	
MS4-LFR-...-M	17.7
MS6-LFR-...-M	19

Typ	L6
Pojemnik z tworzywa sztucznego	
MS4-LFR-...-H	22.1
MS6-LFR-...-H	20.2
Pojemnik metalowy	
MS4-LFR-...-H	22.1
MS6-LFR-...-H	22.8

Typ	L6
Pojemnik z tworzywa sztucznego	
MS4-LFR-...-V	20.4
MS6-LFR-...-V	18.5
Pojemnik metalowy	
MS4-LFR-...-V	20.4
MS6-LFR-...-V	22

Automatyczny, uruchamiany elektrycznie E2/E3/E4

Dane techniczne → Internet: pwea



Spust kondensatu PWEA:

- 2 Przyłącze elektryczne: Zaciski śrubowe PG9
- 3 Przyłącze obracane w zakresie 360° dla przewodu PUN-H-12x2

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS

FESTO

Dane techniczne

Dane do zamówienia						
Zakres regulacji ciśnienia 0.3 ... 7 bar, zintegrowany manometr, jednostki na skali [bar], standardowe pokrętko z blokadą przez osprzęt						
Wielkość	Spust kondensatu	Przylącze	Stopień filtracji 5 µm		Stopień filtracji 40 µm	
			Nr części	Typ	Nr części	Typ
Pojemnik z tworzywa sztucznego						
MS4	Ręczny	G1/8	529160	MS4-LFR-1/8-D6-CRM-AS	529164	MS4-LFR-1/8-D6-ERM-AS
		G1/4	529144	MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS	529148	MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS
	Automatyczny	G1/8	529162	MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS	529166	MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS
		G1/4	529146	MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS	529150	MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS
MS6	Ręczny	G1/4	529196	MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS	529200	MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS
		G3/8	529216	MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS	529220	MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS
		G1/2	529176	MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS	529180	MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS
	Automatyczny	G1/4	529198	MS6-LFR-1/4-D6-CRV-AS	529202	MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS
		G3/8	529218	MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS	529222	MS6-LFR-3/8-D6-ERV-AS
		G1/2	529178	MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS	529182	MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS

Dane do zamówienia						
Zakres regulacji ciśnienia 0,5 ... 12 bar, zintegrowany manometr, jednostki na skali [bar], standardowe pokrętko z blokadą przez osprzęt						
Wielkość	Spust kondensatu	Przylącze	Stopień filtracji 5 µm		Stopień filtracji 40 µm	
			Nr części	Typ	Nr części	Typ
Pojemnik z tworzywa sztucznego						
MS4	Ręczny	G1/8	529168	MS4-LFR-1/8-D7-CRM-AS	529172	MS4-LFR-1/8-D7-ERM-AS
		G1/4	529152	MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS	529156	MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS
	Automatyczny	G1/8	529170	MS4-LFR-1/8-D7-CRV-AS	529174	MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS
		G1/4	529154	MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS	529158	MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS
MS6	Ręczny	G1/4	529204	MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS	529208	MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS
		G3/8	529224	MS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS	529228	MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS
		G1/2	529184	MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS	529188	MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS
	Automatyczny	G1/4	529206	MS6-LFR-1/4-D7-CRV-AS	529210	MS6-LFR-1/4-D7-ERV-AS
		G3/8	529226	MS6-LFR-3/8-D7-CRV-AS	529230	MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS
		G1/2	529186	MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS	529190	MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS
Zintegrowany pojemnik metalowy						
MS4	Ręczny	G1/8	535702	MS4-LFR-1/8-D7-CUM-AS	535708	MS4-LFR-1/8-D7-EUM-AS
		G1/4	535718	MS4-LFR-1/4-D7-CUM-AS	535724	MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS
	Automatyczny	G1/8	535704	MS4-LFR-1/8-D7-CUV-AS	535706	MS4-LFR-1/8-D7-EUV-AS
		G1/4	535720	MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS	535722	MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
MS6	Ręczny	G1/4	530342	MS6-LFR-1/4-D7-CUM-AS	529212	MS6-LFR-1/4-D7-EUM-AS
		G3/8	530346	MS6-LFR-3/8-D7-CUM-AS	529232	MS6-LFR-3/8-D7-EUM-AS
		G1/2	530338	MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS	529192	MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS
	Automatyczny	G1/4	530344	MS6-LFR-1/4-D7-CUV-AS	529214	MS6-LFR-1/4-D7-EUV-AS
		G3/8	530348	MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS	529234	MS6-LFR-3/8-D7-EUV-AS
		G1/2	530340	MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS	529194	MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS

Dane do zamówienia — Zestawy naprawcze		
Wielkość	Nr części	Typ
MS4	673647	MS4-LFR
MS6	673648	MS6-LFR

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS

Dane do zamówienia — Produkty modułowe

FESTO

M Dane obowiązkowe →

Nr zamów.	Seria	Wielkość	Funkcja	Wielkość przyłącza	Zakres regulacji ciśnienia	Stopień filtracji	Pojemnik	Spust kondensatu
526489 526490	MS	4, 6	LFR	1/8, 1/4, 3/8, 1/2, AGA, AGB, AGC, AGD, AGE	D5, D6, D7, D8	E, C	R, U	M, H, V, E2, E3, E4
Przykład zamówienia								
526489	MS	4	LFR	AGA	D6	C	R	M

Tabela z danymi do zamówienia							
Rozmiar modułu		[mm]	40	62	Warunki	Kod	Wpisz kod
M	Nr zamów.		526489	526490			
	Seria		Standard			MS	MS
	Wielkość		4	6		...	
	Funkcja		Filtr-regulator			-LFR	-LFR
	Wielkość przyłącza		Gwint G1/8	—		-1/8	
			Gwint G1/4	Gwint G1/4		-1/4	
			—	Gwint G3/8		-3/8	
			—	Gwint G1/2		-1/2	
			Gwint przyłączeniowy G1/8	—		-AGA	
			Płyta przyłączeniowa G1/4	Płyta przyłączeniowa G1/4		-AGB	
			Płyta przyłączeniowa G3/8	Płyta przyłączeniowa G3/8		-AGC	
			—	Płyta przyłączeniowa G1/2		-AGD	
			—	Płyta przyłączeniowa G3/4		-AGE	
	Zakres regulacji ciśnienia		0.3 ... 4 bar			-D5	
			0.3 ... 7 bar			-D6	
			0.5 ... 12 bar			-D7	
			—	0.5 ... 16 bar		-D8	
	Stopień filtracji		40 µm			-E	
			5 µm			-C	
	Pojemnik		Pojemnik z tworzywa z osłoną z tworzywa			-R	
			Pojemnik metalowy			-U	
	Spust kondensatu		Podręcznik			-M	
			Półautomatyczny (P1 maks. 12 bar)		1	-H	
			Automatyczny (P1 maks. 12 bar)		1	-V	
		Zewnętrzny,	—	110 V AC, zaciski	2	-E2	
		automatyczny,	—	230 V AC, zaciski	2	-E3	
		elektryczny	—	24 V DC, zaciski	2	-E4	

1 H, V Nie z zakresem regulacji ciśnienia D8

2 E2, E3, E4 Tylko z metalowym pojemnikiem U

Kod zamówieniowy

MS — **LFR** — — — — —

Filtry z regulatorem MS4/MS6-LFR, seria MS

FESTO

Dane do zamówienia — Produkty modułowe

Opcje						
Alternatywny manometr	Alternatywna skala manometru	Wtórne odpowietrzenie	Pokrętło	Bezpieczeństwo	Sposób montażu	Alternatywny kierunek przepływu
VS, A8, A4, RG, AD1 ... AD4, AD7 ... AD10	PSI, MPA	OS	LD	AS, E11	WR, WP, WPM, WB, WBM	Z
A8			LD	AS	WPM	Z

Tabela z danymi do zamówienia						
Rozmiar modułu	[mm]	40	62	Warunki	Kod	Wpisz kod
0 Alternatywny manometr	Płyta zaśleпка				-VS	
	Adapter do manometru okrągłego EN 1/8, bez manometru				-A8	
	Adapter do manometru okrągłego EN 1/4, bez manometru				-A4	
	Zintegrowany manometr, skala czerwona-zielona			4	-RG	
	Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem, wtyczka M8, 1 wyj. dwustanowe PNP, 3-pin			5	-AD1	
	Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem, wtyczka M8, 1 wyj. dwustanowe NPN, 3-pin			5	-AD2	
	Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem, wtyczka M12, 1 wyj. dwustanowe PNP, 4-pin, wyjście analogowe 4 ... 20 mA			5	-AD3	
	Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem, wtyczka M12, 1 wyj. dwustanowe NPN, 4-pin, wyjście analogowe 4 ... 20 mA			5	-AD4	
	Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza, wtyczka M8, komparator wartości progowej, PNP, styk N/O			5	-AD7	
	Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza, wtyczka M8, komparator wartości progowej, PNP, funkcja N/Z			5	-AD8	
	Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza, wtyczka M8, komparator okienkowy, PNP, styk N/O			5	-AD9	
	Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza, wtyczka M8, komparator okienkowy, PNP, styk N/Z			5	-AD10	
	Alternatywna skala manometru	psi		6	-PSI	
		MPa		6	-MPA	
Wtórne odpowietrzenie	Bez odpowietrzenia wtórnego				-OS	
Pokrętło	Dłuższe pokrętło obrotowe			7	-LD	
Bezpieczeństwo	Możliwość blokowania przez osprzęt				-AS	
	Z zintegrowanym zamkiem				-E11	
Sposób montażu	Kątownik mocujący z nakrętką radelkowaną dla głowicy regulatora			8	-WR	
	Kątownik mocujący			9	-WP	
	Kątownik mocujący			9	-WPM	
	Kątownik mocujący				-WB	
	Kątownik mocujący				-WBM	
Alternatywny kierunek przepływu	Kierunek przepływu z prawej strony do lewej				-Z	

4 RG Alternatywna skala ciśnienia PSI jest tylko skalą pomocniczą

5 AD1 ... AD4, AD7 ... AD10

Zakres pomiarowy maks. 10 ba

Nie z zakresem regulacji ciśnienia D8

6 PSI, MPA Nie z alternatywami manometrów VS, A8, A4, AD1 ... AD4, AD7 ... AD10

7 LD Nie z opcją E11

8 WR Nie z długim pokrętłem LD


9 WP, WPM Tylko z płytami przyłączeniowymi AGA, AGB, AGC, AGD lub AGE

Kod zamówieniowy

--	--	--	--	--	--	--

FESTO

Przegląd osprzętu



Osprzęt dodatkowy:

- Adapter dla kombinacji wielkości MS6, MS9 lub MS12 ➔ Internet: rmv, armv

Elementy mocujące i osprzęt					
		Podzespoły indywidualne		Zespół	➔ Strona/internet
		Bez gwintu przyłączenio- wego	Z gwintem przyłączenio- wym ¾ lub 1		
1	Płyta przyłączeniowa MS9-AG...	■	—	■	ms9-ag
2	Moduł łącznika MS9-MV	■	—	■	ms9-mv
3	Kątownik mocujący MS9-WP	■	■	■	ms9-wp
4	Kątownik mocujący MS9-WPB	■	■	■	ms9-wp
5	Kątownik mocujący MS9-WPM	■	—	■	ms9-wp
6	Manometr MS AG	■	■	■	34
7	Płyta zaślepka VS	■	■	■	34
8	Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza AD7 ... AD10	■	■	■	34
9	Kabel łączący NEBU-M8...-LE3	■	■	■	47
10	Adapter do manometru okrągłego EN ¼ A4	■	■	■	34
11	Manometr MA	■	■	■	47
12	Kłódka LRVS-D	■	■	■	47
13	Spust kondensatu, automatyczny, uruchamiany elektrycznie E2/E3/E4	■	■	■	34

Filtry z regulatorem MS9-LFR, seria MS

Kody typów

FESTO

		MS	9	-	LFR	-	G	-	D6	-	E	U	M	-	DI	-	AG	-	BAR	-	AS
Seria																					
MS	Standardowy zespół przygotowania powietrza																				
Wielkość																					
9	Szerokość modułu 90 mm																				
Funkcja zespołu																					
LFR	Filtr-regulator																				
Wielkość przyłącza																					
G	Moduł bez gwintu przyłączeniowego, bez płyty przyłączeniowej																				
Zakres regulacji ciśnienia/tryb pracy																					
D6	0.5 ... 7 bar, ręczne ustawianie																				
D7	0.5 ... 12 bar, ręczne ustawianie																				
Stopień filtracji																					
C	5 µm																				
E	40 µm																				
Pojemnik filtra																					
U	Zintegrowany pojemnik metalowy																				
Spust kondensatu																					
M	Ręczny																				
V	Automatyczny																				
Typ regulatora																					
	Z pilotem																				
DI	Uruchomienie bezpośrednie (tylko z zakresem regulacji D6)																				
Manometr																					
AG	Manometr MS																				
Skala manometru																					
BAR	Bar																				
Bezpieczeństwo																					
AS	Pokrętło obrotowe z blokadą, można zamknąć przy pomocy osprzętu																				

Inne warianty można zamawiać poprzez system modułowy → 34


- Płyty przyłączeniowe
- Zakres regulacji ciśnienia
- Spust kondensatu
- Alternatywny manometr
- Alternatywna skala manometru
- Wtórne odpowietrzenie
- Zamknięcie dla bezpieczeństwa
- Sposób montażu
- Alternatywny kierunek przepływu

Filtry z regulatorem MS9-LFR, seria MS


Dane techniczne

FESTO

Ręczny spust kondensatu, z manometrem



Pół- lub automatyczny spust kondensatu, z manometrem



Filtr i regulator ciśnienia połączone w jedną jednostkę. Wkładka z siłki i separacją na zasadzie siły odśrodkowej usuwa zanieczyszczenia, rdzę i kondensat z sprężonego powietrza.

-  - Przepływ
8000 ... 23000 l/min
-  - Zakres temperatury
-10 ... +60 °C
-  - Ciśnienie zasilania
1 ... 20 bar



- Dobra charakterystyka regulacji o małej histerezie i kompensacji ciśnienia pierwotnego
- Dobra separacja cząstek stałych i kondensatu
- Uruchamiany pilotem lub bezpośrednio regulator membranowy
- Wysokie natężenie przepływu
- Dostępny z lub bez wtórnego odpowietrzenia
- Cztery zakresy regulacji ciśnienia: 0,5 ... 4 bar, 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar i 0,5 ... 16 bar
- Możliwość zablokowania nastawy przed zmianą
- Przyłącze manometru dla różnych opcji montażu
- Dostępne z ręcznym, półautomatycznym, automatycznym lub elektrycznym spustem kondensatu
- Opcjonalny czujnik ciśnienia
- Wybór wkładek filtracyjnych: 5 µm lub 40 µm
- Nowe wkładki filtrujące → 46

Ogólne dane techniczne					
Przyłącze pneumatyczne 1, 2		G3/4	G1	G1/2 ... G1 1/2 (z płytą przyłączeniową AG...)	— (bez gwintu przyłączeniowego G)
Konstrukcja		Precyzyjny regulator membranowy sterowany pilotem			
		Sterowany bezpośrednio regulator membranowy			
Typ regulatora	Z pilotem	Stałe ciśnienie wyjściowe, z przepływem zwrotnym, z kompensacją ciśnienia pierwotnego, z wtórnym odpowietrzeniem			
	Sterowanie bezpośrednie	Stałe ciśnienie wyjściowe, z przepływem zwrotnym, z/bez wtórnego odpowietrzenia			
Sposób montażu		Przy użyciu osprzętu			
		Zabudowa w linii			
Pozycja montażu		Pionowa ±5°			
Stopień filtracji [µm]		5 (klasa czystości powietrza na wyjściu: Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [6:8:4])			
		40 (klasa czystości powietrza na wyjściu: Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:8:4])			
Pojemnik filtra		Zintegrowany pojemnik metalowy			
Spust kondensatu		Ręczny			
		Półautomatyczny			
		Automatyczny			
		Automatyczny, uruchamiany elektrycznie			
Bezpieczeństwo		Pokrętło obrotowe z blokadą			
		Pokrętło obrotowe z blokadą, można zamknąć przy pomocy osprzętu			
		Pokrętło obrotowe z zintegrowanym zamkiem			
Zakres regulacji ciśnienia/tryb pracy	D5 [bar]	0,5 ... 4, ręczne ustawianie			
	D6 [bar]	0,5 ... 7, ręczne ustawianie			
	D7 [bar]	0,5 ... 12, ręczne ustawianie (0,5 ... 10 z wariantem czujnika ciśnienia AD...)			
	D8 [bar]	0,5 ... 16, ręczne ustawianie (0,5 ... 10 z wariantem czujnika ciśnienia AD...)			
Maks. histereza ciśnienia [bar]		0,4			
Wyświetlanie ciśnienia		Przez czujnik ciśnienia, wyświetlanie ciśnienia wyjściowego, wyjście elektryczne			
		Przez manometr, wyświetlanie ciśnienia wyjściowego			
		Przez manometr z skalą czerwona/zielona, wyświetlanie ciśnienia wyjściowego			
		Przyłącze do manometru G1/4			
Maks. ilość kondensatu [ml]		220			

Uwaga: Ten produkt jest zgodny z ISO 1179-1 i ISO 228-1

Filtry z regulatorem MS9-LFR, seria MS

Dane techniczne

FESTO

Normalny przepływ nominalny q_{N1} [l/min]					
Konstrukcja		Precyzyjny regulator membranowy sterowany pilotem		Sterowany bezpośrednio regulator membranowy DI	
Przyłącze pneumatyczne		G $\frac{3}{4}$	G1	G $\frac{3}{4}$	G1
D5 - Zakres regulacji ciśnienia 0,5... 4 bar					
Stopień filtracji	5 μ m	16000 $\pm$ 15% ²⁾	20000 $\pm$ 15% ²⁾	8000 $\pm$ 15% ²⁾	19000 $\pm$ 15% ²⁾
	40 μ m	19000 $\pm$ 15% ²⁾	23000 $\pm$ 15% ²⁾	8000 $\pm$ 15% ²⁾	19000 $\pm$ 15% ²⁾
D6 — Zakres regulacji ciśnienia 0,5 ... 7 bar					
Stopień filtracji	5 μ m	13000 $\pm$ 15%	18000 $\pm$ 15%	18000 $\pm$ 15%	13000 $\pm$ 15%
	40 μ m	15000 $\pm$ 15%	20000 $\pm$ 15%	14000 $\pm$ 15%	13000 $\pm$ 15%
D7 — Zakres regulacji ciśnienia 0.5 ... 12 bar					
Stopień filtracji	5 μ m	13000 $\pm$ 15%	18000 $\pm$ 15%	—	—
	40 μ m	19000 $\pm$ 15%	20000 $\pm$ 15%	—	—
D8 — Zakres regulacji ciśnienia 0.5 ... 16 bar					
Stopień filtracji	5 μ m	10000 $\pm$ 15%	18000 $\pm$ 15%	—	—
	40 μ m	19000 $\pm$ 15%	20000 $\pm$ 15%	—	—

1) Mierzony przy $p_1 = 10$ bar i $p_2 = 6$ bar, $\Delta p = 1$ bar

2) Mierzony przy $p_1 = 10$ bar i $p_2 = 4$ bar, $\Delta p = 1$ bar

Warunki pracy i otoczenia				
Spust kondensatu	Ręczny	Półautomatyczny	Automatyczny	Automatyczny, uruchamiany elektrycznie
	M	H	V	E2/E3/E4
Ciśnienie robocze [bar]	1 ... 20	1.5 ... 12	2 ... 12	1 ... 16
Medium robocze	Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [—:4:—]		Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:—]	
Temperatura otoczenia [°C]	-10 ... +60	+5 ... +60	+5 ... +60	+1 ... +60
Temperatura otoczenia z czujnikiem ciśnienia AD [°C]	0 ... +50	+5 ... +50	+5 ... +50	+1 ... +50
Temperatura medium [°C]	-10 ... +60	+5 ... +60	+5 ... +60	+1 ... +60
Temperatura medium z czujnikiem ciśnienia AD [°C]	0 ... +50	+5 ... +50	+5 ... +50	+1 ... +50
Temperatura przechowywania [°C]	-10 ... +60	+5 ... +60	+5 ... +60	+1 ... +60
Klasa odporności na korozję CRC ¹⁾	2			

1) Klasa 2 odporności na korozję zgodnie z normą Festo 940 070

Komponenty umiarkowanie poddane oddziaływaniu korozji. Części z widoczną częścią zewnętrzną, z wymaganiem dekoracyjnej powierzchni, które mają bezpośredni kontakt z normalnym otoczeniem przemysłowym lub mediami, jak chłodziwo lub środki smarujące.

Ciężar [g]		
Pokrętko	Bez zintegrowanego zamka E11	Z zintegrowanym zamkiem E11
Filtr-regulator z metalowym pojemnikiem U	2400	2700
Filtr z metalowym pojemnikiem U i z automatycznym, uruchamianym elektrycznie spustem kondensatu E2/E3/E4	2800	3100


Filtry z regulatorem MS9-LFR, seria MS

Dane techniczne

FESTO

Materiały

Przekrój




Filtr-regulator

1	Obudowa	Odlew aluminiowy
2	Pokrętko	PA
	Pokrętko obrotowe z zintegrowanym zamkiem E11	Aluminium
3	Pojemnik	Stop aluminium
	Okienko inspekcyjne	PA
4	Element filtra	PE
5	Krążek	POM
6	Uchwyt filtra	POM
7	Płyta separująca	POM
8	Membrana	NBR
9	Trzpień zaworu	Stop aluminium, NBR, sPOM
—	Pokrywa	Wzmocniony PA
—	Płyta łącząca, moduł łączący, kątownik montażowy:	Odlew aluminiowy
—	Uszczelnienia	NBR
Uwaga o materiałach		Zgodność z RoHS (nie przy wariantach E2, E3 lub E4)


Przepływ normalny q_n w funkcji ciśnienia wyjściowego p_2 przy ciśnieniu roboczym $p_1 = 10$ bar

Precyzyjny regulator membranowy sterowany pilotem


Stopień filtracji 5 μm , przyłącze pneumatyczne G $\frac{3}{4}$




Stopień filtracji 40 μm , przyłącze pneumatyczne G $\frac{3}{4}$



Stopień filtracji 5 μm , przyłącze pneumatyczne G1



Stopień filtracji 40 μm , przyłącze pneumatyczne G1



— D5: 0.5 ... 4 bar - - - D7: 0.5 ... 12 bar
 - - - D6: 0.5 ... 7 bar - - - D8: 0.5 ... 16 bar

Filtry z regulatorem MS9-LFR, seria MS


Dane techniczne

FESTO


Przepływ normalny q_n w funkcji ciśnienia wyjściowego p_2 przy ciśnieniu roboczym $p_1 = 10$ bar

Sterowany bezpośrednio regulator membranowy DI


Stopień filtracji 5 μm , przyłącze pneumatyczne G $\frac{3}{4}$




Stopień filtracji 40 μm , przyłącze pneumatyczne G $\frac{3}{4}$



Stopień filtracji 5 μm , przyłącze pneumatyczne G1



Stopień filtracji 40 μm , przyłącze pneumatyczne G1



— D5: 0.5 ... 4 bar
- - - D6: 0.5 ... 7 bar

Filtry z regulatorem MS9-LFR, seria MS


Dane techniczne

FESTO

Wymiary — Wersja podstawowa

Pobieranie danych CAD → www.festo.com

Bez gwintu przyłączeniowego G, pokrywę VS, pokrętło z blokadą



1 Wymiary instalacyjne

→ Kierunek przepływu

Typ	B1	B2	B3	L1		L2		L3	L4		L5	L6
				Uruchamiany pilotem	Uruchamiany bezpośrednio DI	Uruchamiany pilotem	Uruchamiany bezpośrednio DI		Uruchamiany pilotem	Uruchamiany bezpośrednio DI		
MS9-LFR-G	90	45	109	320	313	69	62	86	127	120	150	34.5

Filtry z regulatorem MS9-LFR, seria MS

Dane techniczne


FESTO

Wymiary — Gwint przyłączeniowy/płyta przyłączeniowa

Pobieranie danych CAD → www.festo.com

Z gwintem przyłączeniowym 3/4 lub 1

Z płytą przyłączeniową AG...



2 Śruba mocująca M6xmin.90 wg DIN 912 (nie jest dostarczana w komplecie) do montażu na ścianie bez kątownika mocującego

→ Kierunek przepływu

Typ	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D4	D5	L7	T1	≅
MS9-LFR-3/4	90	104	91.5	—	—	G3/4	11	6.5	66	6	—
MS9-LFR-1						G1					
MS9-LFR-AGD	—	—	—	112	132	G1/2	—	—	—	—	30
MS9-LFR-AGE					132	G3/4					36
MS9-LFR-AGF					142	G1					41
MS9-LFR-AGG					162	G1 1/4					50
MS9-LFR-AGH					176	G1 1/2					55


Uwaga: Ten produkt jest zgodny z ISO 1179-1 i ISO 228-1

Wymiary - Alternatywny manometr

Pobieranie danych CAD → www.festo.com

Zintegrowany manometr MS z standardową skalą AG lub skalą czerwoną/zieloną RG, jednostka ciśnienia [bar]

Adapter A4 do manometru okrągłego EN 1/4, bez manometru



Typ	B2	B3	B9	D2
MS9-LFR-...-AG/RG	45	109	—	—
MS9-LFR-...-A4		—	110	G1/4

Uwaga: Ten produkt jest zgodny z ISO 1179-1 i ISO 228-1

Filtry z regulatorem MS9-LFR, seria MS

Dane techniczne


FESTO

Wymiary - Alternatywny manometr

Pobieranie danych CAD → www.festo.com

Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza LCD (tylko wskaźnik stanu pracy) AD7 ... AD10

Dane techniczne → Internet: sde5



Wariant AD7:
SDE5-D10-O-...-P-M8 z
przył. 3-pin M8x1, kompa-
rator wartości progowej,
1 wyj. dwustanowe PNP,
N/O

Wariant AD9:
SDE5-D10-O3-...-P-M8 z
przył. 3-pin M8x1, kompa-
rator okienkowy, 1 wyj.
dwustanowe PNP, NO

Wariant AD8:
SDE5-D10-C-...-P-M8 z
przył. 3-pin M8x1, kompa-
rator wartości progowej,
1 wyj. dwustanowe PNP, N/C

Wariant AD10:
SDE5-D10-C3-...-P-M8 z
przył. 3-pin M8x1, kompa-
rator okienkowy, 1 wyj.
dwustanowe PNP, NZ

Typ	B2	B1	D3
MS9-LFR-...-AD7/AD8/AD9/AD10	45	112	M8


Wymiary - Pokrętko

Pobieranie danych CAD → www.festo.com

Pokrętko obrotowe z blokadą

Pokrętko obrotowe z blokadą, można
zamknąć przy pomocy osprzętu AS

Pokrętko obrotowe z zintegrowanym
zamkiem E11



Typ	B1	D1	L1	L2	L3
MS9-LFR	—	52	—	86	—
MS9-LFR-...-AS	65	52	—	96	—
MS9-LFR-...-E11	—	52	174	114	25

Filtry z regulatorem MS9-LFR, seria MS


Dane techniczne

FESTO

Wymiary — Spust kondensatu


Pobieranie danych CAD → www.festo.com

Ręczny M/automatyczny V



Złącze z końcówką nasadkową
dla przewodu PCN-4


Półautomatyczny H



Przyłącze QS dla przewodu
PUN-6/PAN-6

Automatyczny, uruchamiany elektrycznie E2/E3/E4

Dane techniczne → Internet: [pwea](http://pwea.com)



Spust kondensatu PWEA:

- 2 Przyłącze elektryczne: Zaciski śrubowe PG9
- 3 Przyłącze obracane w zakresie 360° dla przewodu PUN-H-12x2

Typ	B1	D1	H1	L1	L2	L3
MS9-LFR-...-M/V	—	5	34.5	—	—	—
MS9-LFR-...-H		6				
MS9-LFR-...-E2/E3/E4	72	—	178	140	108	15

Dane do zamówienia

Zakres regulacji ciśnienia 0.5 ... 7 ba, zintegrowany manometr, jednostki na skali [bar], standardowe pokrętko z blokadą przez osprzęt

Wielkość	Spust kondensatu	Przyłącze	Stopień filtracji 5 µm		Stopień filtracji 40 µm	
			Nr części	Typ	Nr części	Typ
Precyzyjny regulator membranowy sterowany pilotem						
MS9	Ręczny	—	564114	MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS	564110	MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS
	Automatyczny	—	564115	MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS	564111	MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS
Sterowany bezpośrednio regulator membranowy						
MS9	Ręczny	—	564116	MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS	564112	MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG-BAR-AS
	Automatyczny	—	564117	MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS	564113	MS9-LFR-G-D6-EUV-DI-AG-BAR-AS

Dane do zamówienia

Zakres regulacji ciśnienia 0.5 ... 12 ba, zintegrowany manometr, jednostki na skali [bar], standardowe pokrętko z blokadą przez osprzęt

Wielkość	Spust kondensatu	Przyłącze	Stopień filtracji 5 µm		Stopień filtracji 40 µm	
			Nr części	Typ	Nr części	Typ
Precyzyjny regulator membranowy sterowany pilotem						
MS9	Ręczny	—	564120	MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS	564118	MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
	Automatyczny	—	564121	MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS	564119	MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS

FESTO

Dane do zamówienia — Produkty modułowe

Nr zamów.	Seria	Wielkość	Funkcja	Wielkość przyłącza	Zakres ciśnienia/pracy/tryby pracy	Stopień filtracji	Pojemnik	Spust kondensatu
562531	MS	9	LFR	¾, 1, AGD, AGE, AGF, AGG, AGH, G	D5, D6, D7, D8	E, C	U	M, H, V, E2, E3, E4
Przykład zamówienia								
562531	MS	9	LFR	G	D5	E	U	M

Rozmiar modułu [mm]		90	Warunki	Kod	Wpisz kod
M	Nr zamów.	562531			
	Seria	Standard		MS	MS
	Wielkość	9		9	9
	Funkcja	Filtr-regulator		-LFR	-LFR
	Wielkość przyłącza	Gwint G3/4		-3/4	
		Gwint G1		-1	
		Płyta przyłączeniowa G1/2		-AGD	
		Płyta przyłączeniowa G3/4		-AGE	
		Płyta przyłączeniowa G1		-AGF	
		Płyta przyłączeniowa G1 1/4		-AGG	
		Płyta przyłączeniowa G1 1/2		-AGH	
		Moduł bez gwintu przyłączeniowego, bez płyty przyłączeniowej		-G	
	Zakres ciśnienia/pracy/tryb pracy	0.5 ... 4 bar, ręczne ustawianie		-D5	
		0.5 ... 7 bar, ręczne ustawianie		-D6	
		0.5 ... 12 bar, ręczne ustawianie		-D7	
		0.5 ... 16 bar, ręczne ustawianie		-D8	
	Stopień filtracji	40 µm		-E	
		5 µm		-C	
	Pojemnik	Pojemnik metalowy		-U	-U
	Spust kondensatu	Podręcznik		-M	
		Półautomatyczny (P1 maks. 12 bar)		-H	
		Automatyczny (P1 maks. 12 bar)		-V	
	Zewnętrzny,	110 V AC, zaciski (P1 maks. 16 bar)		-E2	
	automatyczny,	230 V AC, zaciski (P1 maks. 16 bar)		-E3	
	elektryczny	24 V DC, zaciski (P1 maks. 16 bar)		-E4	

562531	MS	9	-	LFR	-		-		-	U	-	
--------	----	---	---	-----	---	--	---	--	---	---	---	--

Filtry z regulatorem MS9-LFR, seria MS

FESTO

Dane do zamówienia — Produkty modułowe

Opcje	Dane obowiązkowe		Opcje			
Typ regulatora	Manometr/Manometr alternatywny	Alternatywna skala manometru	Wtórne odpowietrzenie	Bezpieczeństwo	Sposób montażu	Alternatywny kierunek przepływu
DI	AG, VS, A4, RG, AD7 ... AD10	PSI, MPA, BAR	OS	AS, E11	WP, WPM, WPB	Z
DI	AG	BAR	OS	AS		

Tabela z danymi do zamówienia					
Rozmiar modułu	[mm]	90	Warunki	Kod	Wpisz kod
Opcje	Typ regulatora	Sterowanie bezpośrednie	1	-DI	
M	Manometr/Manometr alternatywny	Manometr MS		-AG	
		Płyta zaśleпка		-VS	
		Adapter do manometru okrągłego EN 1/4, bez manometru		-A4	
		Zintegrowany manometr, skala czerwona-zielona	2	-RG	
		Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza, wtyczka M8, komparator wartości progowej, PNP, NO	3	-AD7	
		Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza, wtyczka M8, komparator wartości progowej, PNP, NZ	3	-AD8	
		Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza, wtyczka M8, komparator okienkowy, PNP, styk N/O	3	-AD9	
		Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza, wtyczka M8, komparator okienkowy, PNP, styk N/Z	3	-AD10	
	Alternatywna skala manometru	Psi	4	-PSI	
		MPa	4	-MPA	
		Bar	4	-BAR	
Opcje	Wtórne odpowietrzenie	Bez odpowietrzenia wtórnego	5	-OS	
	Bezpieczeństwo	Można zamknąć przy pomocy osprzętu		-AS	
		Z zintegrowanym zamkiem		-E11	
	Sposób montażu	Kątownik mocujący	6	-WP	
		Kątownik mocujący	6	-WPM	
		Kątownik mocujący dla większej odległości od ściany	6	-WPB	
	Alternatywny kierunek przepływu	Kierunek przepływu z prawej strony do lewej		-Z	

- 1 DI** Nie z zakresem regulacji ciśnienia D7, D8
2 RG Nie z alternatywną skalą manometru PSI
 Skala PSI służy tylko jako skala pomocnicza
3 AD7 ... AD10 Zakres pomiarowy maks. 10 bar
4 PSI, MPA, BAR Nie z alternatywnymi manometrami VS, A4, AD7, AD8, AD9, AD10

- 5 OS** Nie z regulatorem typu DI
6 WP, WPM, WPB Nie z modulem G


Kod zamówieniowy

Filtry z regulatorem MS12-LFR, seria MS

Przegląd osprzętu

FESTO

Filtry z regulatorem MS12-LFR



-  - Uwaga

Osprzęt dodatkowy:

- Moduł łączący dla kombinacji z wielkością MS9 → Internet: armv

Elementy mocujące i osprzęt

	→ Strona/internet
[1] Płyta przyłączeniowa MS12-AG.....	ms12-ag
[2] Kątownik mocujący MS12-WP	ms12-wp
[3] Moduł łącznika MS12-MV	ms12-mv
[4] Kłódka LRVS-D	47
[5] Płyta zaśleпка VS	44
[6] Adapter dla manometru EN 1/4 A4	44
[7] Manometr MA	47

Filtry z regulatorem MS12-LFR, seria MS

Kody typów

FESTO

		MS	12	LFR	G	D7	C	U	V	LD	AS
Seria											
MS	Standardowy zespół przygotowania powietrza										
Wielkość											
12	Szerokość modułu 124 mm										
Funkcja zespołu											
LFR	Filtr-regulator										
Wielkość przyłącza											
G	Moduł bez gwintu przyłączeniowego, bez płyty przyłączeniowej Płyty przyłączeniowe → Osprzęt										
Zakres regulacji ciśnienia											
D7	Zakres regulacji ciśnienia 0.5 ... 12 bar										
Stopień filtracji											
C	5 µm										
E	40 µm										
Pojemnik filtra											
U	Zintegrowany pojemnik metalowy										
Spust kondensatu											
V	Automatyczny										
Pokrętło											
LD	Dłuższe pokrętło obrotowe										
Bezpieczeństwo											
AS	Pokrętło obrotowe z możliwością zamknięcia przez osprzęt										

Inne warianty można zamawiać poprzez system modułowy → 44


- Płyty przyłączeniowe
- Zakres regulacji ciśnienia
- Spust kondensatu
- Alternatywny manometr
- Alternatywna skala manometru
- Bezpieczeństwo
- Sposób montażu
- Alternatywny kierunek przepływu

Filtry z regulatorem MS12-LFR, seria MS


Dane techniczne

FESTO

Funkcja
Spust kondensatu
ręczny
z manometrem



Spust kondensatu
automatyczny
z manometrem



- - Przepływ
11000 ... 17000 l/min
- - Zakres temperatury
-10 ... +60 °C
- - Ciśnienie robocze
0,8 ... 20 bar
- - www.festo.com

Zestawy naprawcze
→ 43



Filtr i regulator ciśnienia połączone w jedną jednostkę. Wkładka z spieku i separacją na zasadzie siły odśrodkowej usuwa zanieczyszczenia, rdzę i kondensat z sprężonego powietrza.

- Dobra charakterystyka regulacji o małej histerezie i kompensacji ciśnienia pierwotnego
- Dobra separacja cząstek stałych i kondensatu
- Wysokie natężenie przepływu
- Regulator membranowy sterowany pilotem bez wewnętrznego poboru powietrza
- Trzy zakresy regulacji ciśnienia: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar i 0,5 ... 16 bar
- Przyłącze manometru dla różnych opcji montażu
- Dostępne z ręcznym, automatycznym lub automatycznym elektrycznym spustem kondensatu
- Blokada regulatora dla zabezpieczenia przed zmianą ustawień
- Wybór wkładek filtracyjnych: 5 µm lub 40 µm
- Nowe wkładki filtrujące → 46

Ogólne dane techniczne					
Przyłącze pneumatyczne 1, 2 ¹⁾		G1	G1¼	G1½	G2
Konstrukcja		Filtr-regulator z/bez manometru			
		Filtr z wkładką ze spieku z separatorem odśrodkowym			
		Sterowany pilotem regulator membranowy			
Funkcja regulacji		Stałe ciśnienie wyjściowe, z kompensacją ciśnienia pierwotnego, z wtórnym odpowietrzeniem			
Sposób montażu		Przy użyciu osprzętu			
		Zabudowa w linii			
Pozycja montażu		Pionowa ±5°			
Stopień filtracji	[µm]	5			
		40			
Klasa czystości powietrza na wyjściu		Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (stopień filtracji 5 µm)			
		Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (stopień filtracji 40 µm)			
Pojemnik filtra		Zintegrowany pojemnik metalowy			
Spust kondensatu		Ręczny			
		Automatyczny			
		Automatyczny, uruchamiany elektrycznie			
Blokada regulatora		Pokrętło obrotowe z blokadą			
		Pokrętło obrotowe z możliwością zamknięcia przez osprzęt			
		Pokrętło obrotowe z zintegrowanym zamkiem			
Zakres regulacji ciśnienia	D6	[bar]	0.3 ... 7		
	D7	[bar]	0.5 ... 12		
	D8	[bar]	0.5 ... 16		
Maks. histereza		[bar]	0.4		
Wyświetlanie ciśnienia		Przy pomocy manometru			
Maks. ilość kondensatu		[cm ³]	400		

1) W zależności od wybranych płyt przyłączeniowych, trzeba je zamawiać oddzielnie jako osprzęt → Internet: ms12-ag
- Uwaga: Ten produkt jest zgodny z ISO 1179-1 i ISO 228-1

Filtry z regulatorem MS12-LFR, seria MS



Dane techniczne

Normalny przepływ nominalny q _N ¹⁾ [l/min]				
Przyłącze pneumatyczne	G1	G1¼	G1½	G2
Stopień filtracji	5 µm	11000	11500	12000
	40 µm	12000	12500	13000
			12000	14000
			13000	17000


- 1) W zależności od wybranych płyt przyłączeniowych, trzeba je zamawiać oddzielnie jako osprzęt → Internet: ms12-ag
mierzony przy p₁ = 10 bar i p₂ = 6 bar, Δp = 0,5 bar

Warunki pracy i otoczenia			
Spust kondensatu	Ręczny M	Automatyczny V	Automatyczny, uruchamiany elektrycz- nie E2/E3/E4
Ciśnienie robocze [bar]	0,8 ... 20	2 ... 12	0,8 ... 16
Medium robocze	Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [—:4:—]	Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:—]	Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [—:4:—]
	Gazy obojętne		
Temperatura otoczenia [°C]	-10 ... +60	+5 ... +60	+1 ... +60
Temperatura medium [°C]	-10 ... +60	+5 ... +60	+1 ... +60
Temperatura prze- chowywania [°C]	-10 ... +60	-10 ... +60	+1 ... +60
Klasa odporności na korozję CRC ¹⁾	2		

- 1) Klasa 2 odporności na korozję zgodnie z normą Festo 940 070
Komponenty umiarkowanie poddane oddziaływaniu korozji. Części z widoczną częścią zewnętrzną, z wymaganiem dekoracyjnej powierzchni, które mają bezpośredni kontakt z normalnym otoczeniem przemysłowym lub mediami, jak chłodziwo lub środki smarujące.

Ciężar [g]		
Pokrętko	Bez zintegrowanego zamka E11	Z zintegrowanym zamkiem E11
Filtr-regulator z metalowym pojemnik. U	7000	7300
Filtr z metalowym pojemnikiem U i z au- tomatycznym, uruchamianym ektrycz- nie spustem kondensatu E2/E3/E4	7700	8000

Materiały
Przekrój



Filtr-regulator		
1	Korpus	Odlew aluminiowy
2	Pokrętko	PA
	Pokrętko obrotowe z zintegrowa- nym zamkiem E11	Aluminium
4	Pojemnik metalowy	Stop aluminium
6	Element filtra	Brąz spiekany
7	Krążek	POM
8	Uchwyt filtra	POM
9	Płyta separująca	POM
10	Krążek stabilizujący	POM
11	Membrana	NBR
12	Sprężyna	Stal
—	Uszczelnienia	NBR

Filtry z regulatorem MS12-LFR, seria MS

Dane techniczne

FESTO



Przepływ normalny q_n w funkcji ciśnienia wyjściowego p_2

Stopień filtracji 40 μm

Z płytą przyłączeniową MS12-AGF
Przyłącze pneumatyczne G1

Z płytą przyłączeniową MS12-AGG
Przyłącze pneumatyczne G1 1/4



Ciśnienie wej. $p_1 = 10$ bar



Z płytą przyłączeniową MS12-AGH
Przyłącze pneumatyczne G1 1/2

Z płytą przyłączeniową MS12-AGI
Przyłącze pneumatyczne G2

Ciśnienie wej. $p_1 = 10$ bar




Filtry z regulatorem MS12-LFR, seria MS

Dane techniczne



Wymiary Pobierz www.festo.com
Zintegrowany manometr, jednostki na skali [bar], długie pokrętło z blokadą



Typ	B1	B2	B3	B4	B5	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6
MS12-LFR-...-LD	124	122	61	148	52	40	460	88	86	168	250	16

Filtry z regulatorem MS12-LFR, seria MS

Dane techniczne


FESTO

Wymiary - Alternatywny manometr

Pobi www.festo.com

Płyta zaślepka VS

Adapter A4 do manometru EN 1/4, bez manometru



Typ	B3	B4	D4
MS12-LFR-...-VS	61	148	—
MS12-LFR-...-A4	61	148	G1/4

Uwaga: Ten produkt jest zgodny z ISO 1179-1 i ISO 228-1


Wymiary - Pokrętko

Pobi www.festo.com

Długie pokrętko z blokadą LD

Długie pokrętko z blokadą przez osprzęt, LD-AS

Pokrętko obrotowe z zintegrowanym zamkiem E11



Typ	B1	D1	L1	L2	L3
MS12-LFR-...-LD	—	52	—	86	—
MS12-LFR-...-LD-AS	65	52	—	96	—
MS12-LFR-...-E11	—	52	174	114	25

Filtry z regulatorem MS12-LFR, seria MS


Dane techniczne

FESTO

Wymiary — Spust kondensatu


Pobierz www.festo.com

Ręczny M



Złącze z końcówką nasadkową dla przewodu PCN-4

Automatyczny V




Złącze z końcówką nasadkową dla przewodu PCN-4

Typ	L6
MS12-LFR-...-M	11

Typ	L6
MS12-LFR-...-V	13

Automatyczny, uruchamiany elektrycznie E2/E3/E4

Dane techniczne → Internet: pwea



Spust kondensatu PWEA:

- 2) Przyłącze elektryczne: Zaciski śrubowe PG9
- 3) Przyłącze obracane w zakresie 360° dla przewodu PUN-H-12x2

Dane do zamówienia

Zakres regulacji ciśnienia 0.5 ... 12 bar, metalowy pojemnik, zintegrowany manometr, jednostki na skali [bar], długie pokrętko z blokadą przez osprzęt

Wielkość	Spust kondensatu	Przyłącze	Stopień filtracji 5 µm		Stopień filtracji 40 µm	
			Nr części	Typ	Nr części	Typ
MS12	automatyczny	G1 ... G2 ¹⁾	537150	MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS	537149	MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS

- 1) - Płytę przyłączeniową należy zamawiać oddzielnie jako osprzęt → Internet: ms12-ag
 - Uwaga: Ten produkt jest zgodny z ISO 1179-1 i ISO 228-1

Dane do zamówienia — Zestawy naprawcze

Wielkość	Nr części	Typ
MS12	673586	MS12-LR/LFR

Filtry z regulatorem MS12-LFR, seria MS

FESTO

Dane do zamówienia — Produkty modułowe

M Dane obowiązkowe →

Nr zamów.	Seria	Wielkość	Funkcja	Wielkość przyłączy	Zakres regulacji ciśnienia	Stopień filtracji	Pojemnik
535022	MS	12	LFR	AGF, AGG, AGH, AGI, G	D6, D7, D8	E, C	U
Przykład zamówienia							
535022	MS	12	LFR	AGF	D6	C	U

Tabela z danymi do zamówienia							
Rozmiar modułu	[mm]	124	Warunki	Kod		Wpisz kod	
M Nr zamów.		535022					
Seria		Standard		MS		MS	
Wielkość		12		12		12	
Funkcja		Filtr-regulator		-LFR		-LFR	
Wielkość przyłączy		Płyta przyłączeniowa G1		-AGF			
		Płyta przyłączeniowa G1¼		-AGG			
		Płyta przyłączeniowa G1½		-AGH			
		Płyta przyłączeniowa G2		-AGI			
		Moduł bez gwintu przyłączeniowego, bez płyty przyłączeniowej		-G			
Zakres regulacji ciśnienia		0.3 7 bar		-D6			
		0.5 12 bar		-D7			
		0.5 16 bar		-D8			
Stopień filtracji		40 µm		-E			
		5 µm		-C			
Pojemnik		Pojemnik metalowy		-U		-U	

Kod zamówieniowy

535022 MS 12 LFR — — — — — U

Filtry z regulatorem MS12-LFR, seria MS

FESTO

Dane do zamówienia — Produkty modułowe

→ [M] [O] Opcje						
Spust kondensatu	Alternatywny manometr	Alternatywna skala manometru	Pokrętło	Bezpieczeństwo	Sposób montażu	Alternatywny kierunek przepływu
M, V, E2, E3, E4,	VS, A4	PSI, MPA	LD	AS, E11	WP	Z
— E2 —	—	—	— LD —	— AS —	— WP —	— Z —

Tabela z danymi do zamówienia						
Rozmiar modułu	[mm]	124	Warunki	Kod	Wpisz kod	
[M]	Spust kondensatu	Podręcznik		-M		
		Automatyczny (P1 maks. 12 bar)	[1]	-V		
		Zewnętrzny, automatyczny, elektryczny spust kondensatu 110 V AC, zaciski		-E2		
		Zewnętrzny, automatyczny, elektryczny spust kondensatu 230 V AC, zaciski		-E3		
		Zewnętrzny, automatyczny, elektryczny spust kondensatu 24 V DC, zaciski		-E4		
[O]	Alternatywny manometr	Płyta zaślepka		-VS		
		Adapter do manometru okrągłego EN 1/4, bez manometru		-A4		
	Alternatywna skala manometru	psi	[2]	-PSI		
		MPa	[2]	-MPA		
	Pokrętło	Dłuższe pokrętło obrotowe	[3] [4]	-LD		
	Bezpieczeństwo	Możliwość blokowania przez osprzęt		-AS		
		Z zintegrowanym zamkiem	[3]	-E11		
	Sposób montażu	Kątownik mocujący	[5]	-WP		
	Alternatywny kierunek przepływu	Kierunek przepływu z prawej strony do lewej		-Z		

- [1] V** Nie z zakresem regulacji ciśnienia D8
- [2] PSI, MPA** Nie z alternatywami manometru VS, A4
- [3] LD, E11** Trzeba wybrać pokrętło LD lub zamek E11
- [4] LD** Nie z opcją E11
- [5] WP** Tylko z płytą przyłączeniową AGF, AGG, AGH lub AGI

Kod zamówieniowy

— — — — — — —

Filtry z regulatorem MS-LFR, seria MS

Osprzęt

FESTO

Wkładki filtrujące




Dane do zamówienia			
Wielkość	Stopień filtracji [µm]	Nr części	Typ
MS4	5 (kolor: niebieski)	534501	MS4-LFP-C
	40 (kolor: biały)	534502	MS4-LFP-E
MS6	5 (kolor: niebieski)	534499	MS6-LFP-C
	40 (kolor: biały)	534500	MS6-LFP-E
MS9	5	570309	MS9-LFP-C 
	40	570310	MS9-LFP-E 
MS12	5	537143	MS12-LFP-C
	40	537144	MS12-LFP-E

Filtry z regulatorem MS-LFR, seria MS

Osprzęt

FESTO

Dane do zamówienia — Kabel przyłączeniowy NEBU-M8				Dane techniczne → Internet: nebu	
	Przyłącze elektryczne	Liczba żył	Długość kabla [m]	Nr części	Typ
	M8x1, gniazdo wtykowe proste	3	2.5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	M8x1, gniazdo wtykowe kątowe	3	2.5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3

Dane do zamówienia — Kabel przyłączeniowy NEBU-M12				Dane techniczne → Internet: nebu	
	Przyłącze elektryczne	Liczba żył	Długość kabla [m]	Nr części	Typ
	M12x1, gniazdo wtykowe proste	4	2.5	550326	NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
			5	541328	NEBU-M12G5-K-5-LE4
	M12x1, gniazdo wtykowe kątowe	4	2.5	550325	NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
			5	541329	NEBU-M12W5-K-5-LE4

Dane do zamówienia — Manometr MA					
	Wielkość nominalna	Przyłącze pneumatyczne	Zakres wskazań		Nr części Typ
			[bar]	[psi]	
	Manometr MA, DIN EN 837-1 Dane techniczne → Internet: ma				
	40	R $\frac{1}{4}$	0 16	0 232	187080 MA-40-16-R $\frac{1}{4}$ -EN
			0 25	0 360	187081 MA-40-25-R $\frac{1}{4}$ -EN
			0 16	0 232	183901 MA-40-16-G $\frac{1}{4}$ -EN
	Manometr MA, DIN EN 837-1, z polem czerwonym/zielonym Dane techniczne → Internet: ma				
	40	R $\frac{1}{8}$	0 16	—	525726 MA-40-16-R $\frac{1}{8}$ -E-RG
	50	R $\frac{1}{4}$	0 16	—	525729 MA-50-16-R $\frac{1}{4}$ -E-RG

Dane do zamówienia — Kłódka LRV5-D		
	Ciężar [g]	Nr części Typ
	120	193786 LRV5-D