


# 電磁線圈

## MH-2-230VAC-PA

料號: 549908

FESTO

用於AC電壓，不具插頭插座。



### 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
最小提取時間	12 ms
循環功率	100 %
功率係數 $\cos \{\phi\}$	0.7
線圈的特性參數	230 V AC: 14 VA
容許的頻率波動	+/- 10 %
容許的電壓波動	+/- 10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
Note on degree of protection	IP00 without connector socket
環境溫度	-20 ... 50 °C
安裝時的最大緊固扭矩	2 Nm
產品重量	150 g
電氣連接	符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝類型	具鎖定螺帽
Material solenoid coil	Duroplast 銅 鋼
Material winding	銅