


# 連接電纜

## NEBV-H1G2-P-0.5-LE2

產品代號: 552001

FESTO

f□ Magnetventile MH1, mit LED.



### 技術參數

| 特性                      | 值                               |
|-------------------------|---------------------------------|
| 裝配位置                    | 任何                              |
| 電纜屬性                    | F□ statische Anwendungen        |
| 極性容錯保護                  | 對於所有的電接口                        |
| 工作電壓範圍 AC               | 0 ... 30 V                      |
| 工作電壓範圍 DC               | 0 ... 30 V                      |
| 最高輸出電流                  | 2,000 mA                        |
| Stoßspannungsfestigkeit | 0.8 kV                          |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 4                               |
| 防護等級                    | IP40                            |
| 環境溫度                    | -5 ... 70 °C<br>-20 ... 70 °C   |
| 產品重量                    | 12 g                            |
| 電連接                     | 2芯<br>直列式插座 / 電纜                |
| 電纜長度                    | 0.5 m                           |
| 安裝類型                    | 夾子                              |
| 顏色編碼, 纜芯絕緣              | 針 1 = 黑色<br>Pin 3 = schwarz/rot |
| 材料備注                    | 不含有黃銅和PTFE                      |
| 外殼的材料信息                 | POM<br>PUR                      |
| 電纜護套的材料信息               | PVC                             |