


# 齒輪箱

## EMGA-60-P-G3-SAS-55

料號: 552188

FESTO

Suitable for servo motors.



### 技術參數

特性	值
Gear unit flange size	60 mm
Motor flange size	55 mm
扭轉時的反衝	0.17 deg
齒輪單元類型	軌道齒輪組
齒輪單位比率	3:1
最大輸入速度	13,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	22 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.135 kgcm <sup>2</sup>
Max. output torque	35.2 Nm
最大功效	98 %
抗扭力	2.3 Nm/arcmin
產品重量	900 g
Gear unit interface, output shaft	60G
Gear unit interface, drive shaft	55A
材料備註	符合 RoHS