


# 旋轉模組 ERMB-32

料號: 552708

FESTO

電動的輸出介面和氣壓半旋轉缸DRQD一樣。



## 技術參數

特性	值
尺寸	32
設計結構	機電式旋轉模組 具齒輪皮帶
裝配位置	任何
旋轉角度	環狀的
齒輪單位比率	3:1
產品重量	3,250 g
傳動齒輪直徑	12 mm
齒輪皮帶斜度	5 mm
最大輸出速度	300 1/min
最大輸入速度	900 1/min
最大驅動扭矩	8.5 Nm
無負載時的驅動扭矩	< 0.5 Nm
環境溫度	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍
Material of drive shaft	鍛造鋁合金 電鍍 高合金鋼, 耐腐蝕
Material cover	鍛造鋁合金 電鍍
Material toothed belt	氯丁橡膠具玻璃纖維