


圓形氣壓缸

CRDSNU-32-

料號: 552791

FESTO



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
行程	1 ... 500 mm
活塞直徑	32 mm
活塞桿螺紋	M6 M10x1,25
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板 PPS: 終端自調式氣壓緩衝 PPV: 兩端具可調的氣緩衝
裝配位置	任何
活塞桿末端	外螺紋 內螺紋
設計結構	活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	堅硬的刮片 用於無潤滑操作 EX 防爆等級 (ATEX) Increased chemical resistance 延伸活塞桿外螺紋 活塞桿上的內螺紋 Piston rod with special thread 延伸活塞桿 軸承端蓋不具安裝螺紋 側向供氣 雙出活塞桿 耐高溫密封, 可承受的最高溫度 120°C 溫度範圍 -40 - 80 °C 單端活塞桿
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
操作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙動
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex h IIC T4 Gb
防塵爆	Ex h IIIIC T120°C Db
周遭防爆溫度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-40 ... 120 °C

特性	值
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	415 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	483 N
0 mm行程時的運動質量	118 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	9 g
0 mm行程時的基本重量	670 g
每 10 mm 行程所增加的重量	15 g
安裝類型	具配件
氣壓連接	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material cover	高合金鋼, 耐腐蝕
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕
Material cylinder barrel	高合金鋼, 耐腐蝕