

Unidad de filtro y regulador MS-LFR-B

FESTO



Características

Información resumida

- Serie muy compacta y extremadamente ligera para el uso orientado hacia el proceso directamente en la máquina.
- Comportamiento de regulación estable
- Con escape de aire secundario
- Escape secundario integrado y escape primario con flujo inverso
- El botón giratorio se bloquea para evitar giros no intencionados


Diagramas

Enlace [ms-lfr-b](#)



Los diagramas mostrados en este documento también están disponibles en línea. Allí es posible mostrar valores precisos.

Función



- Para el ajuste continuo y preciso de la presión de funcionamiento deseada
- El regulador de presión mantiene siempre constante la presión de trabajo, independientemente de las fluctuaciones de aire comprimido en la red y del consumo de aire

Conexión neumática

Dependiendo del tamaño, se pueden seleccionar diversos tipos de conexión:

Racores individuales que se sujetan mediante una rosca interior

- Conexiones montadas en las que se puede insertar directamente el tubo flexible

Gama de regulación de la presión

Se pueden ajustar los siguientes márgenes:

- Con MS2-...: 0,5 ... 7 bar
- Con MS4-... y MS6-...: 0,3 ... 7 bar

Grado de filtración

Grado de filtración seleccionable de 5 µm o 40 µm.

Purga de condensado

Se pueden seleccionar las siguientes funciones:

- manual
- Totalmente automática, normalmente cerrada

Manómetros alternativos

El regulador de presión se puede pedir con o sin manómetro. La interfaz tiene una rosca G1/8.

Escala alternativa del manómetro

En el manómetro montado se puede seleccionar la escala. Se pueden seleccionar las unidades [MPa], [bar] / [psi].

Características

Propiedades especiales de los materiales

[F1A]	Recomendado para instalaciones de fabricación de baterías de iones de litio, F1A
-------	--

No pueden utilizarse metales con más de un 1 % de cobre en masa. Excepciones: placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas

Versión

[B]	Segunda generación
-----	--------------------

Componente básico con carcasa de polímero robusta y ligera. Totalmente compatible con la serie MS.

Códigos del producto

001	Serie	
MS	Serie MS	
002	Tamaños	
2	Patrón uniforme de 25 mm	
4	Patrón uniforme de 40 mm	
6	Patrón uniforme de 62 mm	
003	Función	
LFR	Unidad de filtro y regulador	
004	Conexión neumática	
M5	Rosca interior M5	
QS6	Racor de conexión de 6 mm	
1/4	Rosca interior G1/4	
1/2	Rosca interior G1/2	
005	Gama de regulación de la presión	
D6	0,3 ... 7 bar	
006	Diseño del filtro	
C	5 µm	
E	40 µm	

007	Versión de la funda	
P	Polímero	
008	Purga de condensado	
M	Manual	
VC	Totalmente automático, normalmente cerrado	
009	Manómetros alternativos	
A8	Adaptador de manómetro EN 1/8, sin manómetro	
AG	Manómetro MS	
AR	Con manómetro	
010	Escala alternativa del manómetro	
	Manómetro MS	
BAR	bar	
MPA	Mpa	
011	Propiedades especiales de los materiales	
	Ninguno	
F1A	Recomendado para instalaciones de fabricación de baterías de iones de litio, F1A	
012	Versión	
B	Segunda generación	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales									
Grado de filtración	5 µm				40 µm				
Tamaño	2		4	6	4	6			
Conexión neumática 1	M5	QS-6	G1/4	G1/2	G1/4	G1/2			
Conexión neumática 2	M5	QS-6	G1/4	G1/2	G1/4	G1/2			
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	140 l/min	310 l/min	1.500 l/min	4.750 l/min	1.700 l/min	5.300 l/min			
Margen de regulación de presión MPa	0,05 ... 0,7 MPa		0,03 ... 0,7 MPa						
Margen de regulación de presión	0,5 ... 7 bar		0,3 ... 7 bar						
Margen de regulación de presión	7,25 ... 101,5 psi		4,35 ... 101,5 psi						
Histeresis máx. de la presión	0,025 MPa		0,05 MPa	0,035 MPa	0,05 MPa	0,035 MPa			
Histeresis máxima de la presión	0,25 bar		0,5 bar	0,35 bar	0,5 bar	0,35 bar			
Histeresis máx. de la presión	3,625 psi		7,25 psi	5,075 psi	7,25 psi	5,075 psi			
Forma constructiva	Filtro regulador con manómetro Regulador de filtro sin manómetro		Filtro regulador con manómetro Regulador de filtro sin manómetro Válvula reguladora del émbolo de accionamiento directo						
Purga de condensado	Giro manual		Totalmente automático, Manual sin enclavamiento, Giro manual						
Grado de separación de la condensación	-		>75%						
Tamaño de los poros	-		5 µm	40 µm					
Función del regulador	Presión inicial constante, Con escape de aire secundario, Con flujo inverso								
Tipo de fijación	A elegir, En panel frontal, Instalación en la tubería, Con accesorios								
Posición de montaje	Vertical +/- 5°								
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo								
Indicador de presión	Preparado para G1/8, Con manómetro								

Condiciones de funcionamiento y del entorno										
Grado de filtración	5				40					
Tamaño	2		4	6	4	6				
Conexión neumática 1	M5	QS-6	G1/4	G1/2	G1/4	G1/2				
Purga de condensado	Giro manual		Totalmente automático, Manual sin enclavamiento, Giro manual							
Presión de funcionamiento	0,1 ... 1 MPa	0,1 ... 0,8 MPa	0,1 ... 1 MPa							
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar	1 ... 8 bar	1 ... 10 bar							
Presión de funcionamiento	14,5 ... 145 psi	14,5 ... 116 psi	14,5 ... 145 psi							
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gases inertes									
Temperatura ambiente	-5 ... 50°C									
Temperatura del medio	-5 ... 50°C									
Temperatura de almacenamiento	-5 ... 50°C									
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo									

1) Más información en www.festo.com/x/topic/kbk

Hoja de datos


Materiales

Grado de filtración	5	40			
Tamaño	2	4	6	4	6
Conexión neumática 1	M5	QS-6	G1/4	G1/2	G1/4
Material del cuerpo	Reforzado con PA				
Material del botón giratorio	POM				
Material de la leva de la válvula	Aleación de forja de aluminio, NBR	POM			
Material de la membrana	NBR	–			
Material del muelle	Acero de alta aleación	Acero de alta aleación, Acero, galvanizado			
Material del filtro	PE				
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS				
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L				
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4]	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Clase de sala limpia	Clase 7 según ISO 14644-1				



Indicaciones adicionales de los materiales – Productos para la fabricación de baterías

Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio ¹⁾	Apto para la fabricación de baterías según la definición interna de Festo en grado de severidad F1A con restricciones en cuanto al uso de Cu/Zn/Ni.
--	---

1) solo válido para MS...-F1A-B


Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 ($p_1 = 10$ bar) – MS2-LFR-M5-...-B (grado de filtración: 5 μm)

Hoja de datos


Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 ($p_1 = 7$ bar) – MS2-LFR-QS6-...-B (grado de filtración: 5 μm)Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 ($p_1 = 7$ bar) – MS4-LFR-...-C-...-B (grado de filtración: 5 μm)

Hoja de datos



Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 ($p_1 = 10$ bar) – MS4-LFR-...-C-..-B (grado de filtración: 5 μm)



Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 ($p_1 = 7$ bar) – MS4-LFR-...-E-..-B (grado de filtración: 40 μm)




Hoja de datos


Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 ($p_1 = 10$ bar) – MS4-LFR-...-E-...-B (grado de filtración: 40 µm)Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 ($p_1 = 7$ bar) – MS6-LFR-...-C-...-B (grado de filtración: 5 µm)

Hoja de datos


Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 ($p_1 = 10$ bar) – MS6-LFR-...-C-..-B (grado de filtración: 5 μm)



Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 ($p_1 = 7$ bar) – MS6-LFR-...-E-..-B (grado de filtración: 40 μm)



Hoja de datos


Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 ($p_1 = 10$ bar) – MS6-LFR-...-E-...-B (grado de filtración: 40 μm)

Unidad de filtro y regulador MS-LFR-B

Dimensiones

Dimensiones – MS2-LFR-...-B con manómetro

Descargar datos CAD www.festo.com




	B1	B2	B3	B4	B5	B7	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5
MS2-LFR-M5-...-AR	28															
MS2-LFR-QS6-...-AR	33,1	16,7	51	25	14	17	M5 QS-6	21	M23x1	13,8	26	74,9	14,4	34,1	32	17,9

Dimensiones

Dimensiones – MS2-LFR-....-B adaptador para manómetro EN 1/8, sin manómetro

Descargar datos CAD  www.festo.com




	B2	B3	D1	D6
MS2-LFR-M5-....-A8	16,7	33,4	M5	G1/8
MS2-LFR-QS6-....-A8			QS-6	

Dimensiones

Dimensiones – MS2-LFR-...-B Manómetro


Descargar datos CAD www.festo.com



	B2	B3	B7	D1	D5 Ø
MS2-LFR-M5-...-AR	16,7	51	17	M5	26
MS2-LFR-QS6-...-AR				QS-6	

Dimensiones

Dimensiones – MS4-LFR-...-B con manómetro


Descargar datos CAD  www.festo.com

	B1	B2	B3	B4	D1	D2 ∅	D3	D6	L1	L2	L3	L4	L6
MS4-LFR-1/4-...-AG	40,2	21	57	41,8	G1/4	37,8	M30x1,5	QS6	150,6	34,9	49,4	70,7	18,6

Dimensiones

Dimensiones – MS4-LFR-...-B sin manómetro, adaptador para manómetro EN
1/8


Descargar datos CAD  www.festo.com



	B2	B3	D1	D4
MS4-LFR-1/4....-A8	21	59,6	G1/4	G1/8

Dimensiones

Dimensiones – MS6-LFR-....-B con manómetro


Descargar datos CAD  www.festo.com

	B1	B2	B3	B4	D1	D2 Ø	D3 Ø	D6	L1	L2	L3	L4	L6
MS6-LFR-1/2-...-AG-...-M	62	31	77	62	G1/2	50,2	43,9	QS6	197	49,4	91,8	102,9	20,9
MS6-LFR-1/2-...-AG-...-VC													22,3

Dimensiones

Dimensiones – MS6-LFR-...-B sin manómetro, adaptador para manómetro EN
1/8


Descargar datos CAD  www.festo.com



	B2	B3	D1	D4
MS6-LFR-1/2-...-A8	31	78,5	G1/2	G1/8

Dimensiones

Dimensiones – Escuadra de fijación MS...-WR-B


Descargar datos CAD  www.festo.com

	B1 ±0,2	B2	B3	B4	L1	L2	L3 ±0,1	L4
MS2-WR-B	43	30	3,3	19	30,4	25,7	4,2	2
MS4-WR-B	68	38	14	40	52	44	7	2,5
MS6-WR-B	70	38,2	14,2	40	67	57	7,1	3

Dimensiones

Dimensiones – Conjunto para el montaje en la pared MS...-WPE-B


Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1 Ø	L1	L2	L3
MS4-WPE-B	55,2	40,2	5	44,4	83,3	2	5,7	106	46,6	46,6
MS6-WPE-B	79	62	4,3	53,9	114,9	2	6,5	158	71	71

Dimensiones

Dimensiones – Manómetro PAGN

Descargar datos CAD  www.festo.com

	D1 Ø	D3	D4 Ø ±0,05	D5 Ø	D6 Ø ±0,05	L1	L2	L3	L4	L5	L8 ±0,05
PAGN-26-10-G18S	26	G1/8	7.4	7.1	6.2	28.3	17	11.3	4.8	2	1.5
PAGN-26-1M-G18S											

Unidad de filtro y regulador MS-LFR-B

Referencias de pedido

Referencia de pedido – Purga de condensado manual giratoria

Tamaño	Conexión neumática 1	Grado de filtración	Indicador de presión	Unidad(es) representable(s)	Peso del producto	N.º art.	Tipo	
2	M5	5 µm	Preparado para G1/8		39 g	8086643	MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-A8-B	
			Con manómetro	MPa	46,8 g	8086642	MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-MPA-B	
				bar, psi		8086641	MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-BAR-B	
	QS-6		Preparado para G1/8		35,7 g	8086646	MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-A8-B	
			Con manómetro	MPa	43,5 g	8086645	MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-MPA-B	
				bar, psi		8086644	MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-BAR-B	
4	G1/4		Preparado para G1/8		204 g	8098260	MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-A8-B	
			Con manómetro	MPa	207 g	8098265	MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-B	
				bar, psi		8098257	MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-B	
			40 µm	Preparado para G1/8	204 g	8098255	MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-B	
			Con manómetro	MPa	207 g	8098254	MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-MPA-B	
				bar, psi		8098258	MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-B	
6	G1/2		5 µm	Preparado para G1/8	578 g	8098301	MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-A8-B	
			Con manómetro	MPa	581 g	8098310	MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-B	
				bar, psi		8098300	MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-B	
			40 µm	Preparado para G1/8	578 g	8098311	MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-A8-B	
			Con manómetro	MPa	581 g	8098307	MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-B	
				bar, psi		8098304	MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-B	

Referencias: purga de condensado manual giratoria (productos para la fabricación de baterías)

Tamaño	Conexión neumática 1	Grado de filtración	Indicador de presión	Unidad(es) representable(s)	Peso del producto	N.º art.	Tipo
4	G1/4	5 µm	Preparado para G1/8		204 g	8175803	MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-A8-F1A-B
			Con manómetro	MPa	207 g	8175801	MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-F1A-B
				bar, psi		8175802	MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-F1A-B
			40 µm	Preparado para G1/8	204 g	8175800	MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-F1A-B
			Con manómetro	MPa	207 g	8175798	MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-MPA-F1A-B
				bar, psi		8175799	MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B
6	G1/2	5 µm	Preparado para G1/8		578 g	8175824	MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-A8-F1A-B
			Con manómetro	MPa	581 g	8175822	MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-F1A-B
				bar, psi		8175823	MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-F1A-B
			40 µm	Preparado para G1/8	578 g	8175821	MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-A8-F1A-B
			Con manómetro	MPa	581 g	8175819	MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-F1A-B
				bar, psi		8175820	MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B

Referencias de pedido – Purga de condensado totalmente automática, manual sin enclavamiento


Tamaño	Conexión neumática 1	Grado de filtración	Indicador de presión	Unidad(es) representable(s)	Peso del producto	N.º art.	Tipo
4	G1/4	5 µm	Preparado para G1/8		213 g	8098263	MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-A8-B
			Con manómetro	MPa	216 g	8098266	MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-MPA-B
				bar, psi		8098259	MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-B
			40 µm	Preparado para G1/8	213 g	8098262	MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-A8-B
			Con manómetro	MPa	216 g	8098256	MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-B
				bar, psi		8098264	MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-BAR-B
6	G1/2	5 µm	Preparado para G1/8		585 g	8098303	MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-A8-B
			Con manómetro	MPa	589 g	8098302	MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-AG-MPA-B
				bar, psi		8098309	MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-B

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Purga de condensado totalmente automática, manual sin enclavamiento							
Tamaño	Conexión neumática 1	Grado de filtración	Indicador de presión	Unidad(es) representable(s)	Peso del producto	N.º art.	Tipo
6	G1/2	40 µm	Preparado para G1/8		585 g	8098306	MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-A8-B
			Con manómetro	MPa	589 g	8098305	MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-MPA-B
				bar, psi		8098312	MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-B

Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos tamaño 2



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Unidad de filtro y regulador MS-2-LFR-B		ms-lfr-b
[2] Escuadra de fijación MS2-WR-B	Para montaje mural, tuerca moleteada incluida en el suministro	26
[3] Tuerca MS2-WRS	Para montaje frontal	27
[4] Tornillo de cierre MS2-G18S		27
[5] Manómetro PAGN		26

Cuadro general de periféricos

Cuadro general de periféricos tamaño 4 y 6



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Unidad de filtro y regulador MS-4 y 6-LFR-B		ms-lfr-b
[2] Conjunto para el montaje en la pared MS...-WPE-B	Para conectar los módulos para el montaje en la pared	26
[3] Unión de módulos MS...-MV1	Para conectar los módulos	26
[4] Escuadra de fijación MS...-WR-B	Para montaje mural, tuerca moleteada incluida en el suministro	26
[5] Tuerca MS...-WRS	Para montaje frontal	27

Unidad de filtro y regulador MS-LFR-B

Accesorios

Manómetro PAGN						
	Magnitud nominal manómetro	Régimen de indicación	Régimen de indicación	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	26		0 ... 10 bar	8 g	8088985	PAGN-26-10-G18S
			0 ... 1 MPa		8088986	PAGN-26-1M-G18S

Escuadra de fijación MS...-WR-B					
	Tamaño	Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio ¹⁾	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	4		13,8 g	8087978	MS2-WR-B
			F1a	8167322	MS2-WR-F1A-B
	6		49 g	8149680	MS4-WR-B
			F1a	8176693	MS4-WR-F1A-B
	6		90 g	8149681	MS6-WR-B
				8176696	MS6-WR-F1A-B

1) Más información en www.festo.com/x/topic/bat

Conjunto para el montaje en la pared MS...-WPE-B				
	Tamaño	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	4	30 g	8118600	MS4-WPE-B
	6	58 g	8118599	MS6-WPE-B

Cartucho filtrante MS...-LFP...				
	Tamaño	Grado de filtración	N.º art.	Tipo
	4	5 µm	8129064	MS4-LFP1-C
		40 µm	8129062	MS4-LFP1-E
	6	5 µm	8129063	MS6-LFP1-C
		40 µm	8129061	MS6-LFP1-E
	Micro	5 µm	526818	MS2/LFP-D-MICRO-5M

Unión de módulos MS...-MV1					
	Tamaño	Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio ¹⁾	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	4		13 g	8119201	MS4-MV1

Accesorios

Unión de módulos MS...-MV1

	Tamaño	Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio ¹⁾	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	4	F1a	36 g	8176695	MS4-MV1-F1A
	6		33 g	8119204	MS6-MV1
		F1a	54 g	8176697	MS6-MV1-F1A

1) Más información en www.festo.com/x/topic/bat

Tuerca MS...-WRS

	Tamaño	Peso del producto	N.º art.	Tipo
		0,7 g	8098037	MS2-WRS
	4	6,9 g	532187	MS4-WRS
	6	20,9 g	532188	MS6-WRS

Tornillo de cierre

	Abreviatura de tipo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	MS2-G18S	4,6 g	8095766	MS2-G18S