


Haltebremsen DACS

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

Haltebremsen dienen ganz allgemein zur dynamischen Bremsung einer Bewegung oder zum Verhindern einer Anlaufbewegung von längsverschiebbaren Rundstangen an beliebigen Positionen. Wird eine Haltebremse an einen Pneumatikzylinder adaptiert,

kann damit die Kolbenstange gebremst oder festgeklemmt werden. Beim Klemmen wird die Rund- oder Kolbenstange so exakt fixiert, dass durch äußere Kräfte keine Relativbewegung erfolgt. Die Fixierung kann an beliebiger Stelle des Hubes

erfolgen, sowohl in den Endlagen als auch in Zwischenpositionen. Dies dient einerseits zur Absicherung bei Druckausfall und andererseits zum Festhalten der Rund- oder Kolbenstange bei Zwischenstopps für operative Vorgänge eines Prozesses.

- Klemmkraft wird durch Druckbeaufschlagung der Haltebremse aufgehoben
- Statische Haltekraft bis 17000 N

Hinweis

Die Haltebremsen DACS-...-S sind ein Sicherheitsbauteil nach Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG und nach zutreffenden Normen geprüft und zertifiziert. Weitere Informationen www.festo.com/sp → Zertifikate.

Die Haltebremsen DACS-...-S sind für den Einsatz im EX-Bereich geeignet im Betrieb „statisches Halten.“

Mögliche Sicherheitsfunktionen:

- Haltefunktion: Halten einer Rundstange durch Klemmen mit Reibschluss
- Not-Bremsfunktion: Stillsetzen der Bewegung einer Rundstange durch Klemmen mit Reibschluss

Die Sicherheitsfunktionen werden durch Abschalten der Druckluftversorgung oder durch den Ausfall der Druckluftversorgung ausgelöst.

Positionserkennung

[A] für Näherungsschalter

- Zur Überwachung des Schaltzustandes

Zertifizierung

[S] Sicherheitsbauteil

- Nach Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

Korrosionsschutz

[R3] hoher Korrosionsschutz

- Schützt die Haltebremse vor Korrosion

Typenschlüssel

001	Baureihe	
DACS	Haltebremse	


002	Kolbenstangendurchmesser [mm]	
16	16	
20	20	
25	25	
40	40	

003	Positionserkennung	
A	Für Näherungsschalter	

004	Korrosionsschutz	
	Standard	
R3	Hoher Korrosionsschutz	

005	Zertifizierung	
S	Sicherheitsbauteil nach Maschinen-Richtlinie 2006/42/ EG	

Peripherieübersicht



Zubehör			
	Typ/Bestellcode	Beschreibung	→ Seite/Internet
[1]	Haltebremsen DACs	Zur dynamischen Bremsung einer Bewegung oder zum Verhindern einer Anlaufbewegung von längverschiebbaren Rundstangen an beliebigen Positionen	5
[2]	Flanschbefestigung FNG/FNC/CRFNG	• Für Lagerdeckel • Geeignet für Not-Stop-Anwendungen/dynamisches Bremsen	10/11
[3]	Fußbefestigung HNG/HNC/CRHNC	Für Lagerdeckel	9
[4]	Steckverschraubung QS	Zum Anschluss von außertolerierten Druckluftschläuchen	qs
[5]	Sensorbausatz DADG	Induktiver Sensorbausatz für die Zustandsabfrage der Klemmfunktion	12

 Hinweis

Für Not-Stop-Anwendungen/dynamisches Bremsen ist nur die Flanschbefestigung FNG/FNC/CRFNG zulässig.
Weiteres Zubehör für diesen Anwendungsfall auf Anfrage.

Datenblatt

Funktion



–  – Durchmesser der zu klemmenden Rundstange 16 ... 40 mm

–  – Kraft
1350 ... 17000 N

**Allgemeine Technische Daten**

Allgemeine Technische Daten				
für Rundstange-Ø	16	20	25	40
Löseanschluss	G1/8		G3/8	
Positionserkennung	für Näherungsschalter			
Befestigungsart	mit Innengewinde			
	mit Zubehör			
Klemmart mit Wirkrichtung	beidseitig			
	Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft			
Einbaulage	beliebig			

Betriebs- und Umweltbedingungen

für Rundstange-Ø		16	20	25	40
Betriebsdruck	[bar]	3,8 ... 8			
Min. Lösedruck	[bar]	3,8			
Max. zulässiger Prüfdruck	[bar]	8			
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Anforderungen an die Rundstange					
Toleranz		h7 ... f7			
Qualität		Mindestens HRC 60 oder hartverchromt (Schichtdicke mindestens 20 µm)			
		Oberflächenrauigkeit maximal 4 µm			
Einführschräge		3 mm breite 15°-Fase am Ende der Rundstange			
Umgebungstemperatur ¹⁾	[°C]	-20 ... +80		-10 ... +80	-20 ... +80
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ²⁾					
[] Standard		1			
[R3] Hoher Korrosionsschutz		3			

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten.

2) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Sicherheitstechnische Kenngrößen

für Rundstange-Ø	16	20	25	40
Sicherheitsfunktion	Halten und Anhalten einer Bewegung			
Performance Level (PL)	Anhalten, Halten, Blockieren der Bewegung / Kategorie 1, Performance Level c			
Zulassung	TÜV			
Zertifikat ausstellende Stelle	TÜV CA 697			
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ¹⁾	nach EU-Maschinen-Richtlinie			
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ¹⁾	nach UK Vorschriften für Maschinen			

1) Weitere Informationen www.festo.com/catalogue/dacs

Datenblatt

Gewichte [g]				
für Rundstange-Ø	16	20	25	40
Produktgewicht [g]	1483	3143	12832	34500

Kräfte [N]				
für Rundstange-Ø	16	20	25	40
Statische Haltekraft	1350	3300	8200	17000



Hinweis

Die angegebene Haltekraft bezieht sich auf eine statische Belastung. Beim Überschreiten dieses Wertes kann Rutschen eintreten. Im Betrieb auftretende dynamische Kräfte dürfen die statische

Haltekraft nicht überschreiten, wenn kein Rutschen eintreten soll. Im geklemmten Betriebszustand ist die Haltebremse bei wechselnden Belastungen auf die Rundstange spielfrei.

Querbelastrungen und Biegemomente an der Rundstange können die Funktion beeinträchtigen. (Sicherstellen, dass die Rundstange nur in Bewegungsrichtung belastet wird).


Ansteuerung:

Die Haltebremse darf nur gelöst werden, wenn Kräftegleichgewicht an der Rundstange herrscht, sonst besteht Unfallgefahr durch das ruckartige Bewegen der Rundstange. Beidseitiges Absperren der Druckluftzufuhr (z. B. durch ein 5/3-Wegeventil) bietet keine Sicherheit.

Werkstoffe

Haltebremsen	
Feder	hochlegierter Stahl, rostfrei
Gehäuse	
DACS-...	Stahl
DACS-...-R3	hochlegierter Stahl, rostfrei
Klemmbacken	Werkzeugstahl
Kolben	Stahl
Dichtungen	NBR
	TPE-U (PU)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform


Datenblatt

Lastmasse m in Abhängigkeit der Antriebsgeschwindigkeit v_0 

- DACS-40
- DACS-25
- · - · - DACS-20
- DACS-16


Anhalteweg s_{K_0} in Abhängigkeit der Antriebsgeschwindigkeit v_0

Ø 16




- · - · - 50 kg
- 40 kg
- 30 kg
- · - · - 20 kg
- 10 kg

Ø 20




- · - · - 125 kg
- 100 kg
- 75 kg
- · - · - 50 kg
- 25 kg

Ø 25



- · - · - 300 kg
- 250 kg
- 200 kg
- · - · - 150 kg
- 100 kg

Ø 40




- · - · - 700 kg
- 600 kg
- 500 kg
- · - · - 400 kg
- 300 kg

Hinweis

Alle Angaben in den Diagrammen dienen ausschließlich der Vorauswahl für die Auslegung der Not-Bremsfunktion und müssen rechnerisch und in der Praxis vor Inbetriebnahme überprüft werden. Weitere Informationen www.festo.com/sp → Anwenderdokumentation.

Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben Download CAD-Daten → www.festo.com



für Rundstange- $\varnothing$ [mm]	B $\varnothing$ d11	B1 ¹⁾ $\varnothing$ $\pm 0,1$	BG1	BG2	D1 $\varnothing$	E $\pm 0,8$	E1 ± 1	E2	EE	G1	G2	L1 $\pm 1,2$	L2 ± 1	L3	L4	L5
16	35	35,5	8	13,2	6,5	54	74,1	15	G1/8	27	40	191	186	29	116	6,5
	35	35,5	8	13,2	6,5	54	74,1	15	G1/8	27	40	191	186	29	116	6,5
20	45	45,5	9	14,8	8,5	78	98,1	15	G1/8	30	44	215	210	38,4	122,5	6,5
	45	45,5	9	14,8	8,5	78	98,1	15	G1/8	30	44	215	210	38,4	122,5	6,5
25	55	55,5	10	14,8	10,5	124	152,1	22	G3/8	35	54	260	255	47,1	148,5	8
	55	55,5	10	14,8	10,5	124	152,1	22	G3/8	35	54	260	255	47,1	148,5	8
40	65	65,5	14	21	17	195	222,6	22	G3/8	48	80	305	298	67,2	143,5	8
	65	65,5	14	21	17	195	222,6	22	G3/8	48	80	305	298	67,2	143,5	8

1) nicht als Zentrierdurchmesser geeignet


für Rundstange- $\varnothing$ [mm]	L6 $\pm 0,3$	L7	L9	L10	MM ²⁾ $\varnothing$	PL	R1	RN	RT	TG $\pm 0,2$	VD $\pm 0,2$	W1	Teile-Nr.	Typ
16	22	8	49,4	17 ₊₁	16	9,6	R8	98	M6	38	5	27°	8072770	DACS-16-A-S
	22	8	49,4	17 ₊₁	16	9,6	R8	98	M6	38	5	27°	8072774	DACS-16-A-R3-S
20	29	9	53,6	18 ₊₁	20	9,6	R10	100	M8	56,5	5	20°	8072771	DACS-20-A-S
	29	9	53,6	18 ₊₁	20	9,6	R10	100	M8	56,5	5	20°	8072775	DACS-20-A-R3-S
25	38,5	12	65,3	20 _{+1,5}	25	13,6	R15	120	M10	89	5	20°	8072772	DACS-25-A-S
	38,5	12	65,3	20 _{+1,5}	25	13,6	R15	120	M10	89	5	20°	8072776	DACS-25-A-R3-S
40	61,5	16	95,5	34 _{+1,5}	40	13,6	R30	155	M16	140	7	20°	8072773	DACS-40-A-S
	61,5	16	95,5	34 _{+1,5}	40	13,6	R30	155	M16	140	7	20°	8072777	DACS-40-A-R3-S

2) zu spannende Rundstange: Angaben gemäß Datenblatt, S. 5 beachten (z. B. Durchmesser, Toleranzen...)

Zubehör

Fußbefestigung
HNG/HNC/CRHNC

Werkstoff:
HNG/HNC: Stahl, verzinkt
CRHNC: Stahl, hochlegiert



 Hinweis

Die Fußbefestigung kann auch auf der Seite des Abschlussdeckels montiert werden. Hierzu werden gesondert Schrauben benötigt.

Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	AB Ø	AH	AO	AT	AU	E	TR
[mm]							
16	10	36	9	4	28	54	36
20	10	50	12,5	5	32	75	50
25	14,5	71	17,5	6	41	110	75
40	18,5	115	20	10	60	169	115

für Ø	Grundtyp				korrosionsbeständig			
	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ ²⁾	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ ²⁾
[mm]								
16	1	193	174370	HNC-40	4	188	176938	CRHNC-40
20	1	436	174372	HNC-63	4	424	176940	CRHNC-63
25	1	1009	174374	HNC-100	4	990	176942	CRHNC-100
40	1	3931	34476	HNG-160				

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk


2) ATEX-tauglich

Zubehör

Flanschbefestigung FNC/CRFNG

geeignet für
Not-Stop-Anwendungen/
dynamisches Bremsen

Werkstoff:
FNC: Stahl, verzinkt
CRFNG: Stahl, hochlegiert
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	E	FB Ø	MF	R	TF	UF
[mm]						
16	54	9	10	36	72	90
20	75	9	12	50	100	120
25	110	14	16	75	150	175

für Ø	Grundtyp				korrosionsbeständig			
	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ ²⁾	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ ²⁾
[mm]								
16	1	291	174377	FNC-40	4	291	161847	CRFNG-40
20	1	679	174379	FNC-63	4	680	161849	CRFNG-63
25	1	2041	174381	FNC-100	4	2054	161851	CRFNG-100

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk



2) ATEX-tauglich

Zubehör

Flanschbefestigung FNG

geeignet für
Not-Stop-Anwendungen/
dynamisches Bremsen

Werkstoff:
Kugelgraphitguss lackiert
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben

für $\varnothing$ [mm]	E	FB $\varnothing$	MF	R	TF	UF	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ ²⁾
40	180	18	20	115	230	280	1	3550	34478	FNG-160

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

2) ATEX-tauglich

Zubehör

Näherungsschalter DADG

Allgemeine Technische Daten			
für Ø	16; 20	25	40
Baugröße	M4		
Befestigungsart	festgeschraubt		
Einbauart	bündig		
Werkstoff Gehäuse	Stahl		
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)		
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten		
	RoHS konform		
Produktgewicht [g]	26	30	32
Entspricht Norm	EN 60947-5-2		
Zulassung	RCM Mark		
	c UL us (OL)		
CE-Zeichen (siehe Konformitäts- erklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie		
Schutzart	IP67		

Betriebs- und Umweltbedingungen			
für Ø	16; 20	25	40
Schaltausgang	PNP		
Schaltelementfunktion	Schließer		
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel		
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	offenes Ende		
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3		
Kabellänge [m]	2		
Betriebsspannungsbereich DC [V]	10 ... 30		
Max. Schaltfrequenz	5000 Hz		
Max. Schaltfrequenz DC	5000 Hz		
Max. Ausgangsstrom [mA]	100		
Leerlaufstrom [mA]	≤ 10		
Spannungsfall [V]	2		
Restwelligkeit [%]	10		
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse		
Kurzschlussfestigkeit	taktend		
Bemessungsschaltabstand [mm]	0,6		
Gesicherter Schaltabstand [mm]	0,64		
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 0,55		
	Edelstahl St 18/8 = 0,8		
	Kupfer = 0,5		
	Messing = 0,65		
	Stahl St 37 = 1,0		
Wiederholgenauigkeit [mm]	0,01		
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ... +70		

Bestellangaben

Datenblätter → Internet: dadg

	für Ø	Teile-Nr.	Typ
	16; 20	8072857	DADG-D-F8-16/20
	25	8072858	DADG-D-F8-25
	40	8072859	DADG-D-F8-40