

Stecker FBS

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

- Feldbusstecker mit 9-poligem Sub-D Anschluss
- Varianten für unterschiedliche Feldbussysteme
- Stellung der DIL-Schalter von außen ablesbar
- Einfache Montage

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Bedienelemente	DIL-Schalter
Hinweis Feldbus-Schnittstelle	BUS In - BUS Out durchgeschleift
Zusätzliche Funktionen	Abschaltung weiterführendes Bussegment, RBST-Brücke integriert
Zulässiger Kabeldurchmesser	5 ... 10 mm
Schutzart	IP65, IP67, in montiertem Zustand, nach IEC 60529
RoHS-Zustand	RoHS konform nach EU-Richtlinie
Höhe	62 mm
Länge	61 mm
Breite	20 mm

Werkstoffe


Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Überwurfmutter	Messing
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur	0 ... 50°C
Lagertemperatur	-20 ... 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	95%, nicht kondensierend

Abmessungen


Abmessungen – FBS-SUB-9-BU Download CAD-Daten www.festo.com



	B1 +0,3	D1	H1	H2	L1	L2 ±0,1	⌀1
FBS-SUB-9-BU-...-B	20	M3x20	60,5	5	60,9	54,1	17

Abmessungen

Abmessungen – FBS-SUB-9-GS

Download CAD-Daten www.festo.com

[1] Stecker Sub-D, 9-polig

	B1 +0,3	D1	H1	H2	L1	L2 ±0,1	≙1
FBS-SUB-9-GS-...	20	M3x20	60,5	5	60,9	54,1	17

Bestellangaben

Bestellangaben					
	Feldbus-Schnittstelle	Protokoll	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	1x 5 Federzugklemmen	Interbus	60 g	532218	FBS-SUB-9-BU-IB-B
				532217	FBS-SUB-9-GS-IB-B
	1x 9 Federzugklemmen			534497	FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B
	2x 2 Federzugklemmen	PROFIBUS		532216	FBS-SUB-9-GS-DP-B
	2x 4 Federzugklemmen	CC-Link		532220	FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B
	2x 5 Federzugklemmen	CAN		532219	FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B