

Befestigungselemente



FESTO



Auswahlhilfe

Befestigungselemente Kombinationsmöglich- keiten		Schwenkflansch									→ Seite/ Internet
		SNC	SNCB	SNCS	SNG	SNGB	SUA	SZB	SZSB	SNCL	
											
Lagerbock											
LBN		-	-	-	-	-	■	-	■	■	4
LN		-	■	-	-	■	■	■	-	-	5
LNG		-	■	-	-	■	■	-	-	-	6
LBG		-	-	■	-	-	-	-	-	-	7
LSN		-	■	-	-	■	■	-	-	-	8
LSNG		■	-	-	■	-	-	-	-	-	9
LSNSG		■	-	-	■	-	-	-	-	-	10
LQG¹⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Gewindebolzen											
GBS		für Schwenkbefestigung von Antrieben • DSEU, ESEU (ø 50/63 mm)									13

1) Kombinierbar mit Gelenkkopf SGS → www.festo.com.

Kombinationsmöglich- keiten	Schwenkzapfen		Schwenkzapfen-Bausatz		→ Seite/ Internet
	ZNCF	ZNG	DAMT		
					
Lagerstück					
LNZG		■	■	■	12

Auswahlhilfe

Befestigungselemente – Edelstahl						
Kombinationsmöglichkeiten		Schwenkflansch			Schwenkzapfen	→ Seite/Internet
		SNCB-R3	SNCL-R3	SNCS-R3	CRZNG	
						
Lagerbock						
CRLBN		–	■	–	–	4
CRLNG		■	–	–	–	6
LBG-R3		–	–	■	–	7
Lagerstück						
CRLNZG		–	–	–	■	12


Befestigungselemente – Edelstahl		
	Beschreibung	→ Seite/Internet
Lagerbock		
CRLBN	 für Schwenkbefestigung von Antrieben • CRDSNU (ø 12 ... 25 mm)	1

Befestigungszubehör		
	Beschreibung	→ Seite/Internet
Nutenstein		
NST	 für Profilenuten bei Lineareinheiten, -antrieben und -achsen sowie Führungsachsen	13
NST-HMV	 für Mehrachssysteme	13
NSTL	 für Schlitten bei Linearantrieben und -achsen sowie Führungsachsen	14
NSTH	 für Schlitten bei Schwerlastführungen HD	14
Zentrierstift		
ZBS	 für Geräteschnittstellen bei Antrieben, Achsen und Greifern	15
Zentrierhülse		
ZBH	 für Geräteschnittstellen bei Antrieben, Achsen und Greifern	15
Verbindungshülse		
ZBV	 für Geräteschnittstellen bei Antrieben, Achsen und Greifern	16
Zentralbefestigung		
SLZZ	 für Geräteschnittstellen bei Antrieben und Achsen	17
Nutabdeckung		
ABP	 für Befestigungs- und Sensornuten	17

Datenblatt

Lagerbock LBN

Werkstoff:
Stahl, verzinkt
RoHS konform
LABS-Konformität:
VDMA24364-B1/B2-L




Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	CM	EK Ø	FL	GL	HB Ø	LE	MR	RG	UX	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
[mm]													
8/10	8,1	4	24 +0,3/-0,2	13,8	4,5	21,5	5	12,5	20	1	20	6057	LBN-8/10
12/16	12,1	6	27 +0,3/-0,2	13	5,5	24	7	15	25	1	40	6058	LBN-12/16
20/25	16,1	8	30 +0,4/-0,2	16	6,6	26	10	20	32	1	84	6059	LBN-20/25
32	16,1	10	35 +0,4/-0,2	18,5	6,6	31	11	24	35	1	110	195860	LBN-32
40	18,1	12	40 +0,4/-0,2	24,5	9	35	13	30	45	1	191	195861	LBN-40
50/63	21,1	16	45 +0,5/-0,2	28	9	39	14	34	50	1	300	195862	LBN-50/63

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Lagerbock CRLBN, Edelstahl

Werkstoff:
Stahl, hochlegiert
RoHS konform
LABS-Konformität:
VDMA24364-B1/B2-L



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	CM	EK Ø	FL	GL	HB Ø	LE	MR	RG	UX	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
[mm]													
12/16	12,1	6	27 +0,3/-0,2	13	5,5	24	7	15	25	4	39	161862	CRLBN-12/16
20/25	16,1	8	30 +0,4/-0,2	16	6,6	26	10	20	32	4	82	161863	CRLBN-20/25
32	16,1	10	35 +0,4/-0,2	18,5	6,6	31	11	24	35	4	106	195866	CRLBN-32
40	18,1	12	40 +0,4/-0,2	24,5	9	35	13	30	45	4	185	195867	CRLBN-40
50/63	21,1	16	45 +0,5/-0,2	28	9	39	14	34	50	4	293	195868	CRLBN-50/63

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Datenblatt

Lagerbock LN

Werkstoff:


Ø 32 ... 50: Stahl, hochlegiert

Ø 63 ... 320: Kugelgraphitguss

RoHS konform

LABS-Konformität:

VDMA24364-B1/B2-L



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø [mm]	BR	BT	CK Ø	EB Ø H13	EM	GL	HB Ø H13	OF	PH	RA	TE	UL	UR	KBK ¹⁾	Ge- wicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	10	8	10 H9	—	25,8 -0,4	21	5,5	—	32	18	38	51	31	2	149	5147	LN-32
40	11	10	12 H9	—	27,8 -0,4	24	5,5	—	36	22	41	54	35	2	192	5148	LN-40
50	12	12	12 H9	—	31,8 -0,4	33	6,6	—	45	30	50	65	45	2	323	5149	LN-50
63	14,5	12	16 H8	15	40 c11	37	6,6	10,8	50	35	52	67	51	1	545	5150	LN-63
80	14,5	14	16 H8	20	50 c11	47	9	12,7	63	40	66	86	60	1	877	5151	LN-80
100	18,5	15	20 H8	20	60 c11	55	9	13,7	71	50	76	96	70	1	1234	5152	LN-100
125	22	20	25 H8	20	70 c11	70	11	18,6	90	60	94	124	90	1	2632	9036	LN-125
160	31	25	30 H8	20	90 c11	97	14	23,6	115	88	118	156	126	1	6234	9037	LN-160
200	31	30	30 H8	26	90 c11	105	16	28,5	135	90	122	162	130	1	8678	9038	LN-200
250	38,5	35	40 H8	33	110 c11	128	22	33,5	165	110	150	200	160	1	14385	9039	LN-250
320	44,5	40	45 H8	40	120 c11	150	26	38,3	200	122	170	234	186	1	22404	9040	LN-320

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Datenblatt

Lagerbock LNG
mit Gleitlager

Werkstoff:


Ø 32 ... 50: Stahl, hochlegiert

Ø 63 ... 200: Kugelgraphitguss

RoHS konform

LABS-Konformität:

VDMA24364-B2-L



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø [mm]	BR	BT	CK Ø D11	EB Ø H13	EM	GL	HB Ø H13	OF	PH	RA	TE	UL	UR	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	10	8	10	–	25,8 –0,4	21	6,6	–	32	18	38	51	31	2	133	33890	LNG-32
40	11	10	12	–	27,8 –0,4	24	6,6	–	36	22	41	54	35	2	161	33891	LNG-40
50	12	12	12	–	31,8 –0,4	33	9	–	45	30	50	65	45	2	281	33892	LNG-50
63	15	12	16	15	40 c11	37	9	10,8	50	35	52	67	50	1	486	33893	LNG-63
80	15	14	16	18	50 c11	47	11	12,7	63	40	66	86	60	1	805	33894	LNG-80
100	19	15	20	18	60 c11	55	11	13,7	71	50	76	96	70	1	1141	33895	LNG-100
125	22	20	25	20	70 c11	70	14	18,6	90	60	94	124	90	1	2545	33896	LNG-125
200	31	30	30	26	90 c11	105	18	28,5	135	90	122	162	130	1	8630	33898	LNG-200

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk


Lagerbock CRLNG, Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahlguss

LABS-Konformität:

VDMA24364-B2-L



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø [mm]	BR	BT	CK Ø D11	EM	GL	HB Ø H13	PH	RA	TE	UL	UR	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
				–0,4											
32	10	8	10	25,8	21	6,6	32	18	38	51	31	4	133	161840	CRLNG-32
40	11	10	12	27,8	24	6,6	36	22	41	54	35	4	161	161841	CRLNG-40
50	12	12	12	31,8	33	9	45	30	50	65	45	4	281	161842	CRLNG-50
63	15	12	16	39,8	37	9	50	35	52	67	50	4	370	161843	CRLNG-63
80	15	14	16	49,8	47	11	63	40	66	86	60	4	562	161844	CRLNG-80
100	19	15	20	59,8	55	11	71	50	76	96	70	4	915	161845	CRLNG-100
125	22	20	25	69,8	70	14	90	60	94	124	90	4	2539	176951	CRLNG-125

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Datenblatt

Lagerbock LBG/LBG-...-R3

Der Lagerbolzen ist mit einem Spannstift gegen Verdrehen gesichert.

Werkstoff:

LBG 32 ... 63: Edelstahlguss



LBG 80 ... 125: Kugelgraphitguss

LBG-...-R3: hochlegierter Stahl, rostfrei

RoHS konform

LABS-Konformität:

VDMA24364-B2-L



Abmessungen und Bestellangaben

für $\varnothing$ [mm]	BR		CB	CK $\varnothing$	D3 $\varnothing$	GL	HB $\varnothing$	L2	LE	PH	RA	TE	UB	UL	UR
		[R3]													
32	12	12	14,1	10	4,8	16	6,8	35	24	32	20	42	28	56	36
40	14	14	16,1	12	5,8	20	6,8	39	26	36	26	44	30	58	41,5
50	15	15	21,1	16	5,8	25	9,2	50	33	45	31	56	40	70	47
63	17	17	21,1	16	7,8	25	9,2	50	38	50	31	56	40	70	49
80	17	17	25,1	20	7,8	30	11	60	49	63	36	70	50	89	55
100	20	22	25,1	20	9,8	41	11	60	56	71	46	70	50	89	65
125	25	25	37,2	30	11,8	60	14	89	70	90	70	106	80	128	96

für $\varnothing$ [mm]	Grundtyp KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	R3 – Hoher Korrosionsschutz KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	2	220	31761	LBG-32	3	220	2078790	LBG-32-R3
40	2	300	31762	LBG-40	3	300	2078792	LBG-40-R3
50	2	540	31763	LBG-50	3	540	2078794	LBG-50-R3
63	2	580	31764	LBG-63	3	580	2078795	LBG-63-R3
80	1	1050	31765	LBG-80	3	1050	2078797	LBG-80-R3
100	1	1375	31766	LBG-100	3	1375	2078799	LBG-100-R3
125	1	4140	31767	LBG-125	3	4140	2078837	LBG-125-R3

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Datenblatt

Lagerbock LSN

mit sphärischer Lagerung

Werkstoff:


Ø 32 ... 50: Stahl, hochlegiert

Ø 63 ... 320: Kugelgraphitguss

RoHS konform

LABS-Konformität:

VDMA24364-B2-L

**Abmessungen und Bestellangaben**

für Ø	BR	BT	CK Ø	EB Ø	EM	GL	HB Ø	LE	OF
[mm]	-1								
32	13	10	10 -0,008	10	25,8	21	5,5	16	4,5
40	15	10	12 -0,008	10	27,8	24	5,5	20	4,3
50	15	12	12 -0,008	11	31,8	33	6,6	22	5,2
63	20	12	16 -0,008	11	39,8	37	6,6	30	5,2
80	20	14	16 -0,008	15	49,8	47	9	31	5
100	24	15	20 -0,010	15	59,8	55	9	38	6
125	33	20	25 -0,010	22	69,8	70	11	-	18
160	36	25	30 -0,010	26	89,8	97	13,5	-	22
200	36	30	30 -0,010	30	89,8	105	16	-	27
250	43	35,5	40 -0,010	40	109,5	128	22	-	32
320	54	40,7	45 -0,010	48	119,8	150	26	-	37

für Ø	PH	RA	TE	UL	UR	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	±0,5						[g]		
32	32	18	38	51	31	2	162	5561	LSN-32
40	36	22	41	54	35	2	219	5562	LSN-40
50	45	30	50	65	45	2	366	5563	LSN-50
63	50	35	52	67	50	1	472	5564	LSN-63
80	63	40	66	86	60	1	755	5565	LSN-80
100	71	50	76	96	70	1	1166	5566	LSN-100
125	90	60	94	124	90	1	2705	6987	LSN-125
160	115	88	118	156	126	1	5593	6988	LSN-160
200	135	90	122	162	130	1	7316	6989	LSN-200
250	165	110	150	200	160	1	13257	6990	LSN-250
320	200	122	170	234	186	1	21419	6991	LSN-320

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Datenblatt

Lagerbock LSNG

mit sphärischer Lagerung

Werkstoff:

Ø 32 ... 50:

Stahl, hochlegiert



Ø 63 ... 200:

Kugelgraphitguss

RoHS konform

LABS-Konformität:

VDMA24364-B2-L

**Abmessungen und Bestellangaben**

für Ø	BR	BT	CN Ø	EB Ø	EN	EU	GL	HB Ø	OF
[mm]				+0,5	-0,1	-0,2	js14	H13	
32	15	10 ±0,2	10 +0,013	–	14	10,5	21	6,6	8,5 +0,8
40	17	10 ±0,2	12 +0,015	–	16	12	24	6,6	8,5 +0,8
50	20	12 ±0,2	16 +0,015	–	21	15	33	9	10,5 +0,8
63	21+1,5/-0,5	12 ±0,6	16 +0,015	–	21	15	37	9	10,5 +0,8
80	26+1,5/-0,5	14 ±0,6	20 +0,018	–	25	18	47	11	12 +0,8
100	29	15 ±0,6	20 +0,018	–	25	18	55	11	13 +0,8
125	39	20 ±0,7	30 +0,018	20	37	25	70	14	17 +1
160	42	25 ±0,7	35 +0,021	20	43	28	97	14	21 +1
200	42	30 ±0,7	35 +0,021	26	43	28	105	18	26,5 +1



für Ø	PH	RA	TE	UL	UR	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	js14	js14	js14				[g]		
32	32	18	38	51	31	2	172	31740	LSNG-32
40	36	22	41	54	35	2	228	31741	LSNG-40
50	45	30	50	65	45	2	416	31742	LSNG-50
63	50	35	52	67 ⁺¹	50 ⁺¹	1	534	31743	LSNG-63
80	63	40	66	86 ⁺¹	60 ⁺¹	1	984	31744	LSNG-80
100	71	50	76	96 ₋₁	70 ₋₁	1	1343	31745	LSNG-100
125	90	60	94	124 ₋₁	90 ₋₁	1	3038	31746	LSNG-125
160	115	88	118	156 ₋₁	126 ₋₁	1	6001	152599	LSNG-160
200	135	90	122	162 ₋₁	130 ₋₁	1	7368	152600	LSNG-200

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Datenblatt

Lagerbock LSNSG
anschweißbar,
mit sphärischer Lagerung

Werkstoff:
Ø 32 ... 125: Stahl, verzinkt
RoHS konform
LABS-Konformität:
VDMA24364-B1/B2-L



Abmessungen und Bestellangaben											
für Ø	CN Ø	EN	ER	EU	LO	PH	UL	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]		-0,1	±0,5		±0,5	js15			[g]		
32	10 +0,013	14	15,5	10±0,3	27,5	32	28,5	1	105	31747	LSNSG-32
40	12 +0,015	16	17,5	12±0,3	30,5	36	33,5	1	160	31748	LSNSG-40
50	16 +0,015	21	20,5	15±0,3	40,5	45	43,5	1	300	31749	LSNSG-50
63	16 +0,015	21	22,5	15±0,3	44,5	50	48	1	370	31750	LSNSG-63
80	20 +0,018	25	28,5	18±0,5	57	63	58	1	700	31751	LSNSG-80
100	20 +0,018	25	29,5	18±0,5	65	71	67,5	1	830	31752	LSNSG-100
125	30 +0,018	37	39,5	25±0,5	85	90	87,5	1	1960	31753	LSNSG-125

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Datenblatt

Querlagerbock LQG

Der Lagerbolzen ist mit einem Spannstift gegen Verdrehen gesichert.



Werkstoff:

Kugelgraphitguss

RoHS konform

LABS-Konformität:

VDMA24364-B1/B2-L



Abmessungen und Bestellangaben

für $\varnothing$ [mm]	CK $\varnothing$ h9	CL	CM +0,2	EB $\varnothing$	EM	FL	GL	H1	H2	H3	HB $\varnothing$
32	10	27	14,2	11	25	32 $\pm 0,3$	22 $\pm 0,3$	45 $\pm 0,5$	9	14	6,6
40	12	31	16,2	11	25	36 js14	22 js14	52 $\pm 0,5$	9	15	6,6
50	16	41	21,2	15	32	45 js14	36 js14	66 $\pm 0,5$	9	20	9
63	16	41	21,2	15	36	50 js14	38 js14	71	12	20	9
80	20	51	25,1	18	36	63 js14	39 js14	89	14	25	11
100	20	51	25,1	18	42	71 js14	51 js14	97	14	25	11
125	30	80	37,1	19	50	90 $\pm 0,4$	60 js14	130	20	40	14

für $\varnothing$ [mm]	LE	MR	RF	RG	S1 $\varnothing$	UK	UX	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	18	12,5	40 $\pm 0,3$	29 $\pm 0,3$	4,8	56	45	1	301	31768	LQG-32
40	22	15	40 js14	29 js14	5,8	56	45	1	369	31769	LQG-40
50	28	18	52 js14	40 js14	5,8	70	58	1	706	31770	LQG-50
63	28	18	57 js14	47 js14	7,8	75	65	1	784	31771	LQG-63
80	31	20	58 js14	48 js14	9,8	80	70	1	1125	31772	LQG-80
100	34	22	64 js14	54 js14	9,8	90	80	1	1492	31773	LQG-100
125	38	32	104 js14	70 js14	11,5	130	96	1	3774	31774	LQG-125

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Datenblatt

Lagerstück LNZG

Werkstoff:

Lagerstück:

Ø 32 ... 125: Aluminium, eloxiert

Ø 160 ... 320: Stahl, verzinkt

Gleitlager:



Ø 32 ... 200: Kunststoff

Ø 250 ... 320: Sinterbronze

RoHS konform

LABS-Konformität:

VDMA24364-B2-L



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	CR Ø	DA Ø	FK Ø	FN	FS	H1	HB Ø H13	KE	NH	TH	UL	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
[mm]		H13													
32	12 D11	11	15 ±0,1	30	10,5	15	6,6	6,8	18	32 ±0,2	46	2	83	32959	LNZG-32
40/50	16 D11	15	18 ±0,1	36	12	18	9	9	21	36 ±0,2	55	2	129	32960	LNZG-40/50
63/80	20 D11	18	20 ±0,1	40	13	20	11	11	23	42 ±0,2	65	2	178	32961	LNZG-63/80
100/125	25 D11	20	25 ±0,1	50	16	24,5	14	13	28,5	50 ±0,2	75	2	306	32962	LNZG-100/125
160/200	32 D11	26	30 ±0,2	60	22,5	36	18	17	40	60 ±0,3	92	2	659	35780	LNZG-160/200
250	40 G7	33	35 ±0,2	70	27,5	45	22	21,5	50	90 ±0,3	140	2	2218	157516	LNZG-250
320	50 G7	40	40 ±0,2	80	32,5	55	26	21,5	60	100 ±0,3	150	2	2934	157517	LNZG-320

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Lagerstück CRLNZG, Edelstahl


Werkstoff:

Stahl, hochlegiert

RoHS konform

LABS-Konformität:

VDMA24364-B2-L



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	CR Ø	FK Ø	FN	FS	H1	HB Ø H13	NH	TH	UL	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
[mm]	D11	±0,1						±0,2					
32	12	15	30	10,5	15	6,6	18	32	46	4	205	161874	CRLNZG-32
40/50	16	18	36	12	18	9	21	36	55	4	323	161875	CRLNZG-40/50
63/80	20	20	40	13	20	11	23	42	65	4	435	161876	CRLNZG-63/80
100	25	25	50	16	24,5	14	28,5	50	75	4	738	161877	CRLNZG-100/125

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Datenblatt

Nutenstein NST, ABAN

für Profalnuten bei Lineareinheiten, -antrieben und -achsen sowie Führungsachsen

Werkstoff:


Vergütungsstahl, unlegiert

LABS-Konformität:


VDMA24364-B2-L



ABAN-3-1 M3-4-M-P1



NST-...



Abmessungen und Bestellangaben

D1	L1	L2	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾
	±0,5			[g]			
M3	4	2	1	0,3	558045	ABAN-3-1 M3-4-M-P1	1
M5	12	4	2	3	150914	NST-5-M5	1
					8047843	NST-5-M5-10	10
					8047878	NST-5-M5-50	50
M6	22,5	6,25	2	11	150915	NST-8-M6	1
					8047868	NST-8-M6-10	10
					8047869	NST-8-M6-50	50

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

2) Packungseinheit in Stück

Nutenstein NST-HMV

für Mehrachssysteme

Werkstoff:


Vergütungsstahl, unlegiert

LABS-Konformität:

VDMA24364-B2-L




NST-HMV-M4



NST-HMV-...-M5

NST-HMV-...-M8



Abmessungen und Bestellangaben

D1	L1	L2	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾
	±0,5			[g]			
M4	—	—	2	2	526091	NST-HMV-M4	10
M5	24	12,5	2	7	526094	NST-HMV-5-2-M5	
M8	50	26	2	22	526093	NST-HMV-8-2-M8	

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

2) Packungseinheit in Stück

Datenblatt

Nutenstein NSTL


für Schlitten bei Linearantrieben und -achsen sowie Führungsachsen

Werkstoff:

Vergütungsstahl, unlegiert

LABS-Konformität:

VDMA24364-B2-L



Abmessungen und Bestellangaben

D1	L1 ±0,5	L2	L3	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾
M5	100	13	15	2	23	158410	NSTL-25	1
	128	14	15	2	30	158411	NSTL-32	
	166	25	20	2	40	158412	NSTL-40	
M8	199	24	20	2	138	158413	NSTL-50	
	229	30	35	2	160	158414	NSTL-63	
	319	30	35	2	228	161356	NSTL-80	

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

2) Packungseinheit in Stück

Nutenstein NSTH


für Schlitten bei Schwerlastführungen HD

Werkstoff:

Vergütungsstahl, unlegiert

LABS-Konformität:

VDMA24364-B2-L



Abmessungen und Bestellangaben

D1	L1 ±0,5	L2	L3	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾
M3	89	15	15	2	7	161018	NSTH-8	1
M5	119	15	15	2	28	161019	NSTH-12	
	159	25	20	2	38	161020	NSTH-18	
M8	209	25	20	2	146	161021	NSTH-25	
	259	30	35	2	184	161022	NSTH-40	


1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

2) Packungseinheit in Stück

Datenblatt

Zentrierstift ZBS

Werkstoff:
Stahl, nichtrostend
RoHS konform
LABS-Konformität:
VDMA24364-B2-L





Abmessungen und Bestellangaben						
D1 Ø	B1	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾
h8	-0,2					
2	5	2	1	525273	ZBS-2	10
4	5	2	1	562959	ZBS-4	
5	5	2	1	150928	ZBS-5	

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

2) Packungseinheit in Stück

Zentrierhülse ZBH

Werkstoff:
Stahl, nichtrostend
RoHS konform
LABS-Konformität:
VDMA24364-B2-L



Abmessungen und Bestellangaben						
D1 Ø	B1	D2 Ø	KBK ³⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	-0,2					
5 ¹⁾	2,4	3,2	2	0,2	8210493	ZBH-5
5 ²⁾	2,4	4,2	2	0,1	8119593	ZBH-5-M4
7 ¹⁾	3	5,3	2	0,4	8210495	ZBH-7
9 ¹⁾	4	6,4	2	0,9	8210498	ZBH-9
12 ¹⁾	5	10,3 ^{+0,1}	2	1,1	8210496	ZBH-12
15 ¹⁾	6	12,4	2	3	191409	ZBH-15
25 ¹⁾	6,9	17	2	4	8023856	ZBH-25

1) Durchmesser passend für Einbauraum H7


2) Durchmesser passend für Einbauraum H8

3) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

4) Packungseinheit in Stück

Zentrierhülse ZBH-...-B

Werkstoff:
Stahl, nichtrostend
RoHS konform
LABS-Konformität:
VDMA24364-B2-L



Abmessungen und Bestellangaben						
D1 Ø	B1	D2 Ø	KBK ²⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	±0,1					
5 ¹⁾	2,3	3,6	2	1	8146543	ZBH-5-B
7 ¹⁾	2,9	5,6	2	1	8146544	ZBH-7-B
9 ¹⁾	3,9	6,4	2	2	8137184	ZBH-9-B
12 ¹⁾	4,9	10,3	2	1	8137185	ZBH-12-B

1) Durchmesser passend für Einbauraum H7

2) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

3) Packungseinheit in Stück

4) - Hinweis: Die Zentrierhülsen ZBH-...-B verfügen durch ihre geschlitzte Bauform über eine leichte Vorspannung bei der Montage.

Datenblatt

Verbindungshülse ZBV


Werkstoff:

Stahl

RoHS konform

LABS-Konformität:

VDMA24364-B1/B2-L



Abmessungen und Bestellangaben									
B1	B2	D1 ø h7	D2 ø	D3 ø h7	KBK ⁽¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ⁽²⁾
	−0,2								
2,8	1,3	5	4 +0,05	6	2	0,26	571033	ZBV-6-5	10
3	1,5	6	5,3	7	2	0,25	560252	ZBV-7-6	
3,5	1,5	7	5,3	8	2	0,63	571034	ZBV-8-7	
3,4	1,5	7	5,5	9	2	1	548805	ZBV-9-7	
4	2	8	6,4	9	2	0,75	560253	ZBV-9-8	
4	2	9	6,4	10	2	1,2	560254	ZBV-10-9	
4,5	2	9	6,4	12	2	2	548806	ZBV-12-9	
4,5	2	10	6,4	12	2	2,3	571035	ZBV-12-10	
5	2,5	12	10,3	14	2	1,9	560255	ZBV-14-12	



1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

2) Packungseinheit in Stück

Datenblatt

Zentralbefestigung SLZZ

Werkstoff:
Stahl, nichtrostend
LABS-Konformität:
VDMA24364-B2-L



Abmessungen und Bestellangaben

D1 Ø	B1	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
h8	-0,2				
14	5	2	21	150900	SLZZ-16/10
25	5,5	2	40	150901	SLZZ-25/16
25	5,5	2	84	150904	SLZZ-50/40

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk


Nutabdeckung ABP

für Befestigungsnuten

Nutabdeckungen ABP-5-S

für Sensornuten

Werkstoff:
Acrylbutadienstyrol
LABS-Konformität:
VDMA24364-B2-L



Bestellangaben

Art der Nut	Länge [m]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Befestigungsnut	0,5	16	151681	ABP-5	2
	0,5	42	151682	ABP-8	
Sensornut	0,5	15	151680	ABP-5-S	
	0,5	13	563360	ABP-5-S1	

1) Packungseinheit in Stück