


Verteilerblock MS6N-FRM-FRZ

FESTO




Merkmale

Auf einen Blick

- Rastermaß: 62 mm
- Abgang nach oben und unten
- Als Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten einsetzbar
- Geeignet als Zwischenstück zwischen zwei Druckregelventilen mit großem Drehknopfmanometer bei Baugröße MS6

Funktion



Luftverteiler mit 4 Anschlüssen.

Baubreite

Halbe Rastermaßbreite (31 mm)

Typenschlüssel

001	Baureihe	
MS	MS-Reihe	

002	Baugröße	
6	Rastermaß 62 mm	

003	Gewindeart	
N	NPT-Gewinde	

004	Funktion	
FRM	Abzweigmodul	

005	Baubreite	
FRZ	Halbe Rastermaßbreite	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Pneumatischer Anschluss 3	NPT1/2-14
Pneumatischer Anschluss 4	NPT1/2-14
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul
Einbaulage	beliebig

Normalnenndurchfluss qnN

Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2	14.600 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach oben	10.400 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach unten	9.850 l/min

Betriebs- und Umweltbedingungen

Betriebsdruck	0 ... 20 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur	-10 ... 60°C
Mediumtemperatur	-10 ... 60°C
Lagertemperatur	-10 ... 60°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk



Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Abmessungen


Abmessungen – Verteilerblöcke

Download CAD-Daten www.festo.com



	B1 [inch]	B2 [inch]	B3 [inch]	D2	L1 [inch]	L2 [inch]
MS6N-FRM-FRZ	1,22	1,22	2,44	1/2 NPT	3,01	1,22

Bestellangaben

Bestellangaben					
	Pneumatischer Anschluss 3	Pneumatischer Anschluss 4	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	NPT1/2-14	NPT1/2-14	163 g	554102	MS6N-FRM-FRZ

Zubehör

Befestigungswinkel MS6-WP					
	Werkstoff Winkel	LABS-Konformität	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Aluminium-Druckguss	VDMA24364-B1/B2-L	76 g	532195	MS6-WP

Befestigungswinkel MS6-WB					
	Werkstoff Winkel	LABS-Konformität	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Stahl	VDMA24364-B1/B2-L	121 g	532196	MS6-WB