


Verbindungsleitung NEDV

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

- Verbindungsleitung für VPWP Ventile
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,2 m
- Zum Anschluss an Anschlussplatte VAPB-S3

Typenschlüssel

001	Baureihe	
NEDV	Verbindungsleitung	
002	Verteilerart	
L2R1	2 auf 1	
003	Beschaltung	
V7	Variante 7 (siehe Schaltbild, V7)	
004	Anschluss technik links, Feldgeräteseite	
M12	Dose M12x1, A-codiert, EN 61076-2-101	
005	Kabelabgang links	
W	Gewinkelt	
006	Anzahl Pole/Adern links	
3	3	
007	Anzeige	
	Ohne	

008	Leitungseigenschaft	
K	Standard	
009	Leitungslänge Strang 1, links, Feldgeräteseite	
0.1L1	0,1 m	
010	Leistungsbezeichnung	
N	Ohne Schildträger	
011	Anschluss technik rechts, Steuerungsseite	
M8	Stecker M8x1 A-codiert, EN 61076-2-104	
012	Kabelabgang rechts	
W	Gewinkelt	
013	Anzahl Pole/Adern rechts	
4	4	
014	Leitungslänge Strang 1, rechts, Steuerungsseite	
0.2R1	0,2 m	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Elektrischer Anschluss 1	2x Dose gewinkelt, M12, 3-polig
Elektrischer Anschluss 2	Stecker gewinkelt, M8, 4-polig
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101, EN 61076-2-104, EN 61984
Kabelaufbau	2 x 0,14 mm ²
Kabeldurchmesser	2,9 mm
Kabellänge	0,2 m
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP65
Strombelastbarkeit bei 40 °C	2 A
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Betriebs- und Umweltbedingungen


Umgebungstemperatur	-25 ... 80°C
---------------------	--------------

Werkstoffe

Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

Abmessungen

Abmessungen – Verteiler NEDV

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	L1	L2	L3	L4	≡G1	≡G2
	Ø		Ø		Ø								
NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1	2,9	M8x1	10	M12x1	15	24	26	200	26,9	37,5	100	13	9

Bestellangaben

Bestellangaben						
	Elektrischer Anschluss 1	Elektrischer Anschluss 2	Produktgewicht	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	2x Dose gewinkelt, M12, 3-polig	Stecker gewinkelt, M8, 4-polig	28 g	0,2 m	2384165	NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1