

Steckdose, Stecker SD-SUB

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

- Dose für Multipolanschluss
- Stecker für Eingänge/Ausgänge
- Frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbe- reich AC	≤250 V
Betriebsspannungsbe- reich DC	≤250 V
Strombelastbarkeit	5 A
Schutzart	IP65

Werkstoffe


Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA

Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 80°C
---------------------	--------------

Abmessungen

Abmessungen – SD-SUB-D-BU-... Download CAD-Daten www.festo.com




	B1	B2	H1	H2	H3	L1	L2
SD-SUB-D-BU9	30	23	43	37	35	50	43
SD-SUB-D-BU25	30	23	47	37	35	70	63

Abmessungen

Abmessungen – SD-SUB-D-BU15

Download CAD-Daten www.festo.com




- [1] Dose Sub-D, 15-polig
- [2] Kabelverschraubung PG9

	B1	H1	L1	L2
SD-SUB-D-BU15	44,5	24,5	56,5	2,1

Abmessungen

Abmessungen – SD-SUB-D-ST-15 Download CAD-Daten www.festo.com




	B1	H1	L1	L2
SD-SUB-D-ST-15	44,5	24,5	56,5	2,1

Abmessungen

Abmessungen – SD-SUB-D-ST-25

Download CAD-Daten www.festo.com



[1] Stecker Sub-D, 25-polig

	B1	B2	H1	H2	H3	L1	L2
SD-SUB-D-ST25	30	23	47	37	35	70	63

Bestellangaben

Dose 9-polig/25-polig						
	Anschlussbild Dose/Stecker	Anschluss- technik 1	Anschluss- technik 2	Produktge- wicht	Teile-Nr.	Typ
	9-Polig	Sub-D	Kabelver- schraubung Pg 9	73 g	18708	SD-SUB-D-BU9
	25-Polig		Kabelver- schraubung Pg 11	75 g	18709	SD-SUB-D-BU25

Dose 15-polig				
	Anschluss- technik 1		Anschluss- technik 2	Teile-Nr. Typ
	Sub-D		Kabelverschraubung Pg 9	17765 SD-SUB-D-BU15

Stecker 15-polig				
	Anschluss- technik 1		Anschluss- technik 2	Teile-Nr. Typ
	Sub-D		Kabelverschraubung Pg 9	192768 SD-SUB-D-ST15

Stecker 25-polig					
	Anschluss- technik 1	Anschluss- technik 2	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Sub-D	Kabelverschraubung Pg 11	51 g	527522	SD-SUB-D-ST25