


# 聯軸器

## EAMD-19-15-9-8X10

料號: 557999

FESTO

驅動元件，傳達來自步進馬達或伺服馬達的旋轉動作指令



### 技術參數

特性	值
支架直徑 1	9 mm
支架直徑2	8 mm
尺寸	19
額定長度	15 mm
裝配位置	任何
最高速度	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	0.445 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞扭矩	2 Nm
產品重量	13.5 g
材料備註	符合 RoHS