

Werkzeug

FESTO



Datenblatt

Technische Daten – Schlauchschneider PAN-V0S

Innen-Ø	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Farbe	grau				
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform				
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L				
Produktgewicht	20 g		21 g		

Technische Daten – Rohrschneider ZR

Baugröße	für Schlauch-Außen-Ø 12 - 28 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Produktgewicht	361 g

Technische Daten – Rohr-/Schlauchschneider ZRS

Baugröße	für Schlauch-Außen-Ø 2 - 20 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Produktgewicht	134 g

Technische Daten – Montagewerkzeug NPAT-FA

Baugröße	Ø 8 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Produktgewicht	10 g

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Technische Daten – Lösehilfe NPAT-QX

Baugröße	für Schlauch Außen-Ø 4 mm für Schlauch Außen-Ø 6 mm für Schlauch Außen-Ø 8 mm für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Werkstoff Lösehilfe	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Produktgewicht	11 g

Technische Daten – Lösehilfe QSO

Baugröße	für Schlauch Außen-Ø 4 mm für Schlauch Außen-Ø 6 mm für Schlauch Außen-Ø 8 mm für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Produktgewicht	13 g

Datenblatt

Technische Daten – Sicherungsclip CQO


Pneumatischer Anschluss 1	für Rohr-/Schlauch-Außen-Ø 15 mm	für Rohr-/Schlauch-Außen-Ø 22 mm
Umgebungstemperatur	-25 ... 70°C	
Lebensmitteltauglichkeit ¹⁾	siehe erweiterte Werkstoffinformation	
Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK ²⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III	
Produktgewicht	2 g	4 g

1) Weitere Informationen www.festo.com/catalogue/cqo → Downloads.

2) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Abmessungen


Abmessungen – Schlauchschneider PAN-V0S Download CAD-Daten www.festo.com



	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	X
PAN-V0S-4	4	6	2,5	14,7±1
PAN-V0S-6	6	8	4	15,7±1
PAN-V0S-8	8	10	6	16,7±1
PAN-V0S-10	10	12	7,5	19,2±1
PAN-V0S-12	12	14	9	22,7±1

Abmessungen

Abmessungen – Lösehilfe NPAT-QX

Download CAD-Daten www.festo.com

	B1	H1	L1
NPAT-QX-T-V1	~14,7	~13,6	142,2

Bestellangaben

Schlauchsneider PAN-V0S					
	Innen-Ø	Farbe	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	4 mm	grau	20 g	133180	PAN-V0S-4
	6 mm			133181	PAN-V0S-6
	8 mm		21 g	133182	PAN-V0S-8
	10 mm			133183	PAN-V0S-10
	12 mm			133184	PAN-V0S-12

Rohrschneider ZR					
	Baugröße	Gebindegröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauch-Außen- Ø 12 - 28 mm	1	361 g	194592	ZR

Rohr-/Schlauchsneider ZRS					
	Baugröße	Gebindegröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauch-Außen- Ø 2 - 20 mm	1	134 g	7658	ZRS

Klingen für Rohr-/Schlauchsneider ZRS				
	Gebindegröße	Werkstoff-Hinweis	Teile-Nr.	Typ
	10	RoHS konform	218606	ZRS 10PACK.

Lösehilfe QSO					
	Baugröße	Gebindegröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauch Außen- Ø 4 mm für Schlauch Außen- Ø 6 mm für Schlauch Außen- Ø 8 mm für Schlauch Außen- Ø 10 mm	1	13 g	158419	QSO

Sicherungsclip CQO					
	Pneumatischer An- schluss 1	Gebindegröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Rohr-/Schlauch- Außen-Ø 15 mm	1	2 g	175725	CQO-15
	für Rohr-/Schlauch- Außen-Ø 22 mm		4 g	175726	CQO-22

Bestellangaben

Montagewerkzeug NPAT-FA						
	Baugröße	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ	
	ø 8 mm	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	10 g	8146520	NPAT-FA-A-R75	

¹⁾ Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Lösehilfe NPAT-QX						
	Baugröße	Werkstoff Lösehilfe	Gebindegröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauch Außen-Ø 4 mm für Schlauch Außen-Ø 6 mm für Schlauch Außen-Ø 8 mm für Schlauch Außen-Ø 10 mm	POM	1	11 g	8214270	NPAT-QX-T-V1