


模擬模組 CPX-4AE-P-D10

料號: 560362

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊) 50 mm x 107 mm x 55 mm
產品重量	115 g
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	0 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress (當安裝好以後)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強 PC
氣壓連接	QS-4
LED顯示	1 group diagnostics
診斷	Limit violation per channel parameterisation error Sensor limit per channel
參數配置	Diagnostics delay per channel Hysteresis per module Unit of measurement Measured value smoothing per channel Limit monitoring per channel diagnostics Sensor limit diagnostics per channel Measurement of relative/differential pressure
內部循環時間	5 ms
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
操作電壓時的內部電流耗損量	典型的 50 mA
輸入的數量	4
測量變量	4x 相對壓力 / 2x 壓差
可以被顯示的單元	kPa mbar psi
數據格式	15 位元 + 字首 用二進位表示 mbar, kPa 和 psi
壓力測量範圍, 最後值	10 bar
壓力測量範圍, 初始值	0 bar