

# 連接導線 VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5

訂貨編號: 560422

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                         |
|---------------------|---------------------------|
| 產品重量                | 462 g                     |
| 電氣介面                | 具插頭電纜                     |
| 電纜長度                | 2.5 m                     |
| 電纜特徵                | 標準                        |
| 最小電纜彎曲半徑            | 115 mm                    |
| 電纜直徑                | 9.6 mm                    |
| 電纜結構                | 36 x 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 防護等級                | IP67<br>符合 IEC 60529 標準   |
| 具有移動電纜的環境溫度         | -5 °C...80 °C             |
| CE 認證 (見合格聲明)       | 符合歐盟 RoHS 指令              |
| CE 標記 (見合格聲明)       | 符合英國 RoHS 指令              |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L         |
| 材料說明                | RoHS 合規                   |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力               |
| 電纜護套材料              | PVC                       |