

Conector FBS

FESTO



Características

Información resumida

- Conector de bus de campo con conexión Sub-D de 9 polos
- Variantes para diversos sistemas de bus de campo
- Posición de los interruptores DIL legible desde el exterior
- Montaje sencillo

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Elementos de mando	Interrupción DIL
Nota sobre la interfaz del bus de campo	BUS In - BUS Out enlazados
Funciones adicionales	Desconexión segmento de bus ulterior, Puente RBST integrado
Diámetro del cable admisible	5 ... 10 mm
Grado de protección	IP65, IP67, En estado montado, Según IEC 60529
Estado RoHS	Conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Altura	62 mm
Longitud	61 mm
Anchura	20 mm

Materiales


Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de las tuercas de unión	Latón
Material de los tornillos	Acero
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente	0 ... 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70°C
Humedad relativa del aire	95%, No condensante

Dimensiones

Dimensiones – FBS-SUB-9-BU Descargar datos CAD www.festo.com




	B1 +0,3	D1	H1	H2	L1	L2 ±0,1	≅1
FBS-SUB-9-BU-...-B	20	M3x20	60,5	5	60,9	54,1	17

Dimensiones

Dimensiones – FBS-SUB-9-GS

Descargar datos CAD www.festo.com



	B1 +0,3	D1	H1	H2	L1	L2 ±0,1	⌀G1
FBS-SUB-9-GS-...	20	M3x20	60,5	5	60,9	54,1	17

Referencias de pedido

Referencias de pedido					
	Interfaz de bus de campo	Protocolo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	1x 5 terminales muelle	INTERBUS®	60 g	532218	FBS-SUB-9-BU-IB-B
				532217	FBS-SUB-9-GS-IB-B
	1x 9 terminales muelle			534497	FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B
	2x 2 terminales muelle	PROFIBUS		532216	FBS-SUB-9-GS-DP-B
	2x 4 terminales muelle	CC-LINK®		532220	FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B
	2x 5 terminales muelle	CAN		532219	FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B