

# 分支模組 MS9-FRM-G-VS-Y

料號: 564147

FESTO

包括不具指示器的壓力開關，氣流方向: 從左到右。



## 技術參數

特性	值
尺寸	9
系列	MS
裝配位置	任何
設計結構	分支模組
操作壓力	0 ... 12 bar
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
工作電壓範圍 DC	0 ... 125 V
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,100 g
安裝類型	前面板安裝 線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 3	G1
氣壓連接, 氣口 4	G1
Material of cover	PA-加強
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁
Material mounting bracket	壓鑄鋁
Material housing	壓鑄鋁
Material module connector	壓鑄鋁