


Conector FBS-SUB

FESTO



Características

Información resumida

- Conector de bus de campo con conexión Sub-D de 9 polos
- Variantes para diversos sistemas de bus de campo
- Posición de los interruptores DIL legible desde el exterior
- Montaje sencillo

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Conexión eléctrica 1	Zócalo, Sub-D, 9 pines	Conector Sub-D, 9 pines
Conexión eléctrica 2	Borne atornillado	
Interfaz de bus de campo	Sub-D, 9 pines, zócalo	Conector Sub-D, 9 pines
Altura	65 mm	64 mm
Longitud	16 mm	17 mm
Anchura	48 mm	40 mm
Velocidad de transmisión	1 Mbit/s	12 Mbit/s
Grado de protección	IP20	
Diámetro del cable admisible	8 mm	
Tipo de fijación	4-40 UNC-2B	
Estado RoHS	Conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo	

Materiales


Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	plástico metalizado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente	0 ... 60°C
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 80°C

Dimensiones

Dimensiones – FBS-SUB-9-WS Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	H1	H2	H3	L1	L2	L3
FBS-SUB-9-WS-...	16	8,5	40,8	31,8	9,5	64,6	35	25

Referencias de pedido

Referencias de pedido				
	Conexión eléctrica 1	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Zócalo, Sub-D, 9 pines	46 g	533783	FBS-SUB-9-WS-CO-K
	Conector Sub-D, 9 pines		533780	FBS-SUB-9-WS-PB-K