


Cable de direccionamiento KASI-ADR

FESTO



Características

Información resumida

Cable de direccionamiento KASI-ADR:

- Distribuidor en T
- Confeccionado en tres lados
- Para conectar el dispositivo direccionador de AS-Interface a cualquier esclavo de AS-Interface
- Longitud de cable 2,5 m

Hoja de datos


Especificaciones técnicas generales

Tipo de distribuidor	2 en 1
Protocolo	AS-Interface
Forma constructiva	Distribuidor en T con cable en ambos lados
Identificación del cable	Sin soporte para placas de identificación

Especificaciones técnicas – Conexión eléctrica 1

Conexión eléctrica 1, función	Lado del dispositivo de campo
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Acodada
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Rectangular
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	AS-Interface
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	2
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	2
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Enchufado


Especificaciones técnicas – Conexión eléctrica 2



Conexión eléctrica 2, función	Lado del dispositivo de campo
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Zócalo
Conexión eléctrica 2, salida del cable	Recto
Conexión eléctrica 2, forma constructiva	Redondo
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	4
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	2
Conexión eléctrica 2, tipo de fijación	Enchufado

Hoja de datos

Especificaciones técnicas – Conexión eléctrica 3



Conexión eléctrica 3, función	Lado de control
Conexión eléctrica 3, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 3, salida del cable	Acodada
Conexión eléctrica 3, forma constructiva	Redondo
Conexión eléctrica 3, técnica de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Conexión eléctrica 3, número de contactos/hilos	4
Conexión eléctrica 3, contactos/hilos ocupados	2
Conexión eléctrica 3, tipo de fijación	Enchufado

Especificaciones técnicas – Parte eléctrica

Margen de tensiones de servicio DC	0 ... 48 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 48 V
Resistencia a los picos de tensión	0,5 kV
Carga admisible de corriente a 40 °C	3 A
Grado de ensuciamiento	2
Funciones adicionales	Conexión del dispositivo de programación a un componente de AS-Interface mediante cable plano AS-i.

Especificaciones técnicas: cable

Longitud del cable 1	2,4 m
Longitud del cable 2	0,1 m
Estructura de cable	2 x 1,5 mm ²
Sección nominal del cable	1,5 mm ²
Propiedades del cable	Estándar
Condiciones de prueba del cable	Condiciones de las pruebas bajo demanda

Materiales


Color del cuerpo	Negro
Material de la cubierta aislante del cable	Mezcla de goma
Color de la cubierta aislante del cable	Amarillo
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente	-40 ... 85°C
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-25 ... 80°C
Grado de protección	IP20
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido

Dimensiones

Dimensiones – Cable de direccionamiento KASI-ADR Descargar datos CAD www.festo.com



	L1	L2
KASI-ADR	~2500	~100

Referencias de pedido

Cable de direccionamiento KASI-ADR				
	Longitud del cable 1	Longitud del cable 2	N.º art.	Tipo
	2,4 m	0,1 m	18960	KASI-ADR