

水分離器組件 MS6N-LWS-1/4-U-V

訂貨編號: 564871

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	離心分離器
最大冷凝容積	38 ml
保護罩	整合金屬濾杯
冷凝水分離程度	99 %
工作壓力	2 bar...12 bar
標準標稱流量	2400 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	820 g
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
氣動介面，氣口 1	1/4 NPT
氣動介面，氣口 2	1/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金
螢幕材料	PA