


Conector tipo zócalo con cable KMF

FESTO




Características

Información resumida

- Cables de conexión
- Confección en un lado
- Para la conexión de válvulas

Variante

[1] Variante 1



Códigos del producto

001	Serie	
KMF	Cable de conexión para válvulas, zócalo forma B, según el estándar industrial de 11 mm	
002	Variante	
1	Variante 1	
003	Tensión nominal de funcionamiento	
24	24 V DC	
24DC	24 V DC	
230AC	230 V AC	

004	Longitud del cable [m]	
2.5	2.5	
5	5	
10	10	
005	Indicación	
	Sin display	
LED	LED de estado de señal, DC	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Longitud del cable	2,5	5	10
Conexión eléctrica	Zócalo		
Tipo de fijación	En la electroválvula con tornillo central M3		
Posición de montaje	Cualquiera		
Peso del producto	170	320	620

Especificaciones técnicas – Eléctrico

Tensión nominal de funcionamiento	24 V DC	230 V AC
Tensión nominal de funcionamiento AC	–	230 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V	–
Indicador de posición de conmutación	Diodo emisor de luz	–
Conexión a conductor protector	Presente	

Especificaciones técnicas – Cable

Estructura de cable	3 x 0,75 mm ²
Diámetro del cable	6 mm

Materiales

Material del cuerpo	PC, POM
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material de los contactos crimp	Bronce
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L


Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tensión nominal de funcionamiento	24 V DC	230 V AC
Temperatura ambiente	-20 ... 80°C	
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según la Directiva RoHS de la UE	Según la Directiva de baja tensión de la UE, Según la Directiva RoHS de la UE
Grado de protección	IP67, Según IEC 60529	
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ²⁾	Según la normativa RoHS del Reino Unido	Según la normativa RoHS del Reino Unido, Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico

1) Más información en www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.2) Más información en www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.

Dimensiones

Dimensiones – Cable de conexión con cubierta aislante del cable de PVC


Descargar datos CAD www.festo.com

[1] Cable de 3 hilos


[2] Tornillo M3


	B1	D1 Ø	D2	H1	H2	L1	L2	L3	L4
KMF-1-...-2,5	21	6	M3	23	6	43	28	50	2500
KMF-1-...-5									5000
KMF-1-...-10									10000

Referencias de pedido

Referencias de pedido						
	Tensión nominal de funcionamiento AC	Tensión nominal de funcionamiento DC	Indicador de posición de conmutación	Longitud del cable	N.º art.	Tipo
		24 V	Diodo emisor de luz	2,5 m	30935	KMF-1-24DC-2.5-LED
				5 m	30937	KMF-1-24DC-5-LED
				10 m	193458	KMF-1-24-10-LED
	230 V			2,5 m	30936	KMF-1-230AC-2.5
				5 m	30938	KMF-1-230AC-5

Accesorios

Placa de identificación KM				
	Descripción	Tamaño	N.º art.	Tipo
	Para la fijación de un cable con un diámetro de 5 a 8 mm	20x5,2 mm	33361	KM-BZ

Placa de identificación IBS				
	Descripción	N.º art.	Tipo	
	Placas de identificación de 6 x 10 mm con marco, 64 unidades	18576	IBS-6X10	