


水分離器 MS12-LWS


料號: 569827

FESTO

冷凝水排放, 透過全自動冷凝水排放閥



代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	12
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	全自動 全自動, 電氣驅動
設計結構	離心式分離器
最大冷凝物容積	400 ml
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
冷凝分析度	99 %
操作壓力	1 ... 16 bar
最大標準流量	40,000 l/min
標準額定流量	25,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	1 ... 60 °C
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [-:7:4]
介質溫度	1 ... 60 °C
環境溫度	1 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 具配件 選配
Material of cover	PA-加強
Material of spin disc	POM
Material of connecting plate	壓鑄鋁
Material mounting bracket	壓鑄鋁
Material housing	壓鑄鋁
Material module connector	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金
Material cup seal	NBR
Material screen	PA
Material separating plate	POM