

Conector multipolo NECA

FESTO



Códigos del producto

001	Serie	
NECA	Conector multipolo	
002	Técnica de conexión 1	
S1	Sub-D	
003	Salida del cable a la derecha	
G	Recto	

004	Patrón de conexiones zócalo/conector	
9	9 pines	
005	Técnica de conexión 2	
P9	Racor de cables M16x1,5	
006	Tipo de multipolo	
MP1	Multipolo 1	
MP5	Multipolo 5	
MP3	Multipolo 3	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión eléctrica 1	Zócalo, Sub-D, 9 pines
Conexión eléctrica 2	Borne roscado, 9 pines
Margen de tensiones de servicio DC	21,6 ... 26,4 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	1 A
Sección de cable	0,34 ... 1 mm ²
Nota sobre la sección transversal de conexión	0,34-0,5 mm ² si se emplean terminales en los extremos de los hilos
Diámetro del cable admisible	5 ... 10 mm
Grado de protección	IP65, Según IEC 60529

Condiciones de funcionamiento y del entorno


Humedad relativa del aire	95%, No condensante
Temperatura ambiente	0 ... 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Materiales

Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de los tornillos	Acero
Material de las tuercas de unión	Latón
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimensiones



		B1	H1	L1	L2
NECA-S1G9-P9-MP1	MS6-SV-E-10V24	61	20	61	54,1
NECA-S1G9-P9-MP3					
NECA-S1G9-P9-MP5					

Referencias de pedido

Conector multipolo NECA					
	Descripción	Tipo de multipolo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para válvula generadora de presión y de escape MS6-SV-E-10V24	Multipolo 3	60 g	552703	NECA-S1G9-P9-MP3
		Multipolo 5		573695	NECA-S1G9-P9-MP5
		Multipolo 1		548719	NECA-S1G9-P9-MP1