

Tubo de plástico PUN-H, PUN-H-DUO

FESTO



Características

Información resumida

Tubo flexible de calibración exterior resistente a la hidrólisis en varios colores y en formato individual o doble

- Poliuretano
- Gran resistencia a microbios e hidrólisis
- Aptitud para el contacto con alimentos, véase www.festo.com/certificates/PUN_H
- Apropiado para cadenas de arrastre
- Versión también como tubo DUO
- Fluidos de funcionamiento: aire comprimido, vacío, agua
- Instalación muy sencilla gracias al principio de “un clic”

Combinaciones recomendadas de tubos flexibles y accesorios (más información www.festo.com/catalogue/pun-h → Soporte/Descargas):

- PUN-H/PUN-H-DUO con racor QS (para tubos de tamaño 2 a 12; 16 y 22)
- PUN-H/PUN-H-DUO con racor NPQH (para tubos de tamaño 4 a 14)
- PUN-H con racor NPKA (para tubo de tamaño 6) → combinación apta para salas blancas

Documento adicional


Enlace [pun-h](#)



El documento adicional OD-TUBING-ADD contiene información complementaria sobre combinaciones de rácores y tubos flexibles, instrucciones de montaje y métodos de medición

Referencias de pedido: conjunto modular

Enlace [pun-h](#)



Producto configurable

Este producto y todas sus variantes pueden pedirse usando el configurador.

Engineering Tools

Enlace [engineering tools](#)



Ahorre tiempo con las herramientas de ingeniería: Ingeniería inteligente para la solución óptima. Nuestro compromiso es aumentar su productividad. Para ello, una importante contribución son nuestras herramientas de ingeniería. Estas herramientas le permiten dimensionar correctamente su sistema, aprovechar reservas inéditas de productividad o incrementar la producción a lo largo de toda la cadena de valor. Desde el primer contacto hasta la modernización de su máquina: en cada fase de su proyecto descubrirá numerosas herramientas que le serán de gran ayuda.

Diagramas

Enlace [pun-h](#)



Los diagramas mostrados en este documento también están disponibles en línea. Allí es posible mostrar valores precisos.

Propiedades alternativas del material

[H] Resistente a la hidrólisis

Resistente a la hidrólisis y apropiado para aplicaciones en contacto con agua.

Diámetro exterior del tubo/tubo flexible x grosor de pared

Para los tubos flexibles con calibración externa, el diámetro exterior del tubo y el grosor de la pared se especifican como el tamaño de tubo flexible.

Características

Tipo de tubo flexible

[] Estándar

Consta de una sola manguera

[DUO] Tubo flexible DUO

Dos mangueras se sueldan para formar un par de mangueras. Para el montaje, el par de mangueras se corta a la longitud requerida en ambos extremos.

Unidad por embalaje [m]

- Estándar: 50 m
- Disponible parcialmente en longitudes mayores en tornos.

Códigos del producto

001	Serie	
PUN	Tubo de plástico, poliuretano	

002	Propiedades alternativas del material	
H	Resistente a la hidrólisis	

003	Diámetro exterior del tubo/tubo flexible x grosor de pared	
2x0,4	2 x 0,4 mm	
3x0,5	3 x 0,5 mm	
4x0,75	4 x 0,75 mm	
6x1	6 x 1 mm	
8x1,25	8 x 1,25 mm	
10x1,5	10 x 1,5 mm	
12x2	12 x 2 mm	
14x2	14 x 2 mm	
16x2,5	16 x 2,5 mm	

004	Tipo de tubo flexible	
	Estándar	
DUO	Tubo flexible DUO	

005	Color	
BL	Azul	
BS	Azul/negro	
GE	Amarillo	
GN	Verde	
NT	Natural	
RT	Rojo	
SI	Plata	
SW	Negro	
TBL	Azul translúcido	
TGE	Amarillo translúcido	
TGN	Verde translúcido	
TRT	Rojo translúcido	
TSW	Negro translúcido	

006	Unidad por embalaje [m]	
	Estándar	
25	25 m	
100	100 m	
200	200 m	
300	300 m	
400	400 m	
500	500 m	

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno – PUN-H con Ø exterior de 2 mm

Diámetro exterior	2 mm
Diámetro interior	1,2 mm
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 2 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	8 mm
Radio de flexión mín.	5 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13,775 ... 145 psi
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 0,6 MPa
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 6 bar
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13,775 ... 87 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-35 ... 60°C
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno – PUN-H con Ø exterior de 3 ... 16 mm								
Diámetro exterior	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
Diámetro interior	2,1 mm	2,6 mm	4 mm	5,7 mm	7 mm	8 mm	9,8 mm	11 mm
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 3 mm	Para racor de conexión de diámetro exterior 4 mm Para racor de conexión de diámetro exterior 5/32" Para boquilla enchufable diámetro interior 3 mm con tuerca de unión	Para racor de conexión de diámetro exterior 6 mm Para boquilla enchufable diámetro interior 4 mm con tuerca de unión	Para racor de conexión de diámetro exterior 8 mm Para racor de conexión de diámetro exterior 5/16" Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca de unión	Para racor de conexión de diámetro exterior 10 mm	Para racor de conexión de diámetro exterior 12 mm	Para racor de conexión de diámetro exterior 14 mm	Para racor de conexión de diámetro exterior 16 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	12 mm	16 mm	26 mm	37 mm	52 mm	62 mm	78 mm	88 mm
Radio de flexión mín.	6 mm	8 mm	10 mm	21 mm	28 mm	33 mm	38 mm	
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1 MPa							
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar							
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13,775 ... 145 psi							
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 0,6 MPa							
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 6 bar							
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13,775 ... 87 psi							
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: presión de funcionamiento en función de la temperatura, véase el diagrama, máx. 0,3 MPa a 0 - 60°C							
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)							
Aptitud para el contacto con alimentos ¹⁾	Véase la información complementaria sobre el material							
Temperatura ambiente	-35 ... 60°C							
Control de inflamabilidad del material	UL94 HB							
Certificación	TÜV							
Organismo que expide el certificado	B 013277 0527 00							
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía							

1) Más información en www.festo.com/catalogue/pun-h → Support/Downloads.


Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno PUN-H-DUO

Diámetro exterior	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Diámetro interior	2,6 mm	4 mm	5,7 mm	7 mm
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 4 mm Para racor de conexión de diámetro exterior 5/32" Para boquilla enchufable diámetro interior 3 mm con tuerca de unión	Para racor de conexión de diámetro exterior 6 mm Para boquilla enchufable diámetro interior 4 mm con tuerca de unión	Para racor de conexión de diámetro exterior 8 mm Para racor de conexión de diámetro exterior 5/16" Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca de unión	Para racor de conexión de diámetro exterior 10 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	16 mm	26 mm	37 mm	52 mm
Radio de flexión mín.	8 mm	10 mm	21 mm	28 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1 MPa			
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar			
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13,775 ... 145 psi			
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 0,6 MPa			
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 6 bar			
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13,775 ... 87 psi			
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: presión de funcionamiento en función de la temperatura, véase el diagrama, máx. 0,3 MPa a 0 - 60°C			
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)			
Aptitud para el contacto con alimentos ¹⁾	Véase la información complementaria sobre el material			
Temperatura ambiente	-35 ... 60°C			
Control de inflamabilidad del material	UL94 HB			
Certificación	TÜV			
Organismo que expide el certificado	B 013277 0527 00			
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía			


1) Más información en www.festo.com/catalogue/pun-h → Support/Downloads.

Presión de funcionamiento p en función de la temperatura t



Hoja de datos

Presión de funcionamiento p en función de la temperatura t (medio: agua)



Para el medio „Agua“, se aplican presiones máximas de funcionamiento divergentes, con un factor de seguridad de s=4.

Materiales


Dureza Shore	D 52 +/- 3
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS ¹⁾	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio ²⁾	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Nota sobre la utilización	TPE-U a base de éter

1) válido para PUN-H con un Ø exterior de 3 ... 16 mm y PUN-H-DUO
2) válido para PUN-H con un Ø exterior de 3 ... 16 mm y PUN-H-DUO

Dimensiones

Dimensiones – Torno

Descargar datos CAD www.festo.com



	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	D8 Ø	H1	H2	L1	L2	W1
PUN-H-3x0,5-...-500	545	246	21	20	216	75	20	20	152,5	80,5	128	8	45°
PUN-H-4x0,75-...-500	545	246	21	20	216	75	20	20	152,5	80,5	128	8	45°
PUN-H-6x1-...-500	545	246	21	20	216	75	20	20	152,5	80,5	128	8	45°
PUN-H-8x1,25-...-400	545	310	21	20	280	75	20	20	152,5	80,5	254	8	45°
PUN-H-10x1,5-...-300	600	310	21	20	280	75	20	20	152,5	80,5	254	8	45°
PUN-H-12x2-...-200	600	310	21	20	280	75	20	20	152,5	80,5	254	8	45°
PUN-H-16x2,5-...-100	545	310	21	20	280	75	20	20	152,5	80,5	254	8	45°

Referencias de pedido

Referencias de pedido PUN-H						
	Diámetro exterior	Unidad por embalaje [m] ¹⁾	Peso del producto según la longitud	Color	N.º art.	Tipo
	2 mm	Estándar	0,002 kg/m	Natural	133038	PUN-H-2X0,4-NT
				Rojo	133040	PUN-H-2X0,4-RT
				Negro	133039	PUN-H-2X0,4-SW
	3 mm		0,004 kg/m	Azul	197382	PUN-H-3X0,5-BL
				Amarillo	558298	PUN-H-3X0,5-GE
				Verde	558291	PUN-H-3X0,5-GN
				Natural	197375	PUN-H-3X0,5-NT
				Rojo	558284	PUN-H-3X0,5-RT
				Negro	197389	PUN-H-3X0,5-SW
		Plateado		558277	PUN-H-3X0,5-SI	
		500 m		Azul	558256	PUN-H-3X0,5-BL-500
				Natural	558263	PUN-H-3X0,5-NT-500
			Negro	558249	PUN-H-3X0,5-SW-500	
		4 mm	Estándar	0,009 kg/m	Plateado	558270
	Azul				197383	PUN-H-4X0,75-BL
	Amarillo				558299	PUN-H-4X0,75-GE
	Verde				558292	PUN-H-4X0,75-GN
	Natural				197376	PUN-H-4X0,75-NT
	Rojo				558285	PUN-H-4X0,75-RT
	Negro				197390	PUN-H-4X0,75-SW
	Plateado				558278	PUN-H-4X0,75-SI
	Azul translúcido				8048671	PUN-H-4X0,75-TBL
	Amarillo translúcido				8048679	PUN-H-4X0,75-TGE
	Verde translúcido				8048677	PUN-H-4X0,75-TGN
	Rojo translúcido				8048675	PUN-H-4X0,75-TRT
	Negro translúcido		8048673		PUN-H-4X0,75-TSW	
	25 m		Azul		8205512	PUN-H-4X0,75-BL-25
			Rojo		8204445	PUN-H-4X0,75-RT-25
			Negro		8205515	PUN-H-4X0,75-SW-25
	500 m		Azul translúcido		8205518	PUN-H-4X0,75-TBL-25
			Azul		558257	PUN-H-4X0,75-BL-500
			Natural		558264	PUN-H-4X0,75-NT-500
			Negro		558250	PUN-H-4X0,75-SW-500
			Plateado		558271	PUN-H-4X0,75-SI-500
			Azul translúcido		8048672	PUN-H-4X0,75-TBL-500
			Amarillo translúcido		8048680	PUN-H-4X0,75-TGE-500
			Verde translúcido		8048678	PUN-H-4X0,75-TGN-500
			Rojo translúcido		8048676	PUN-H-4X0,75-TRT-500
		Negro translúcido	8048674	PUN-H-4X0,75-TSW-500		
	6 mm	Estándar	0,018 kg/m	Azul	197384	PUN-H-6X1-BL
				Amarillo	558300	PUN-H-6X1-GE
				Verde	558293	PUN-H-6X1-GN
				Natural	197377	PUN-H-6X1-NT
				Rojo	558286	PUN-H-6X1-RT
				Negro	197391	PUN-H-6X1-SW
				Plateado	558279	PUN-H-6X1-SI
				Azul translúcido	8048681	PUN-H-6X1-TBL
				Amarillo translúcido	8048689	PUN-H-6X1-TGE

Referencias de pedido

Referencias de pedido PUN-H										
	Diámetro exterior	Unidad por embalaje [m] ¹⁾	Peso del producto según la longitud	Color	N.º art.	Tipo				
	6 mm	Estándar	0,018 kg/m	Verde translúcido	8048687	PUN-H-6X1-TGN				
				Rojo translúcido	8048685	PUN-H-6X1-TRT				
				Negro translúcido	8048683	PUN-H-6X1-TSW				
		25 m		Azul	8205513	PUN-H-6X1-BL-25				
				Rojo	8204446	PUN-H-6X1-RT-25				
				Negro	8205516	PUN-H-6X1-SW-25				
		500 m		Azul translúcido	8205519	PUN-H-6X1-TBL-25				
				Azul	558258	PUN-H-6X1-BL-500				
				Natural	558265	PUN-H-6X1-NT-500				
				Negro	558251	PUN-H-6X1-SW-500				
				Plateado	558272	PUN-H-6X1-SI-500				
				Azul translúcido	8048682	PUN-H-6X1-TBL-500				
				Amarillo translúcido	8048690	PUN-H-6X1-TGE-500				
				Verde translúcido	8048688	PUN-H-6X1-TGN-500				
				Rojo translúcido	8048686	PUN-H-6X1-TRT-500				
				Negro translúcido	8048684	PUN-H-6X1-TSW-500				
	8 mm	Estándar	0,029 kg/m	Azul	197385	PUN-H-8X1,25-BL				
				Amarillo	558301	PUN-H-8X1,25-GE				
				Verde	558294	PUN-H-8X1,25-GN				
				Natural	197378	PUN-H-8X1,25-NT				
				Rojo	558287	PUN-H-8X1,25-RT				
				Negro	197392	PUN-H-8X1,25-SW				
				Plateado	558280	PUN-H-8X1,25-SI				
				Azul translúcido	8048691	PUN-H-8X1,25-TBL				
				Amarillo translúcido	8048699	PUN-H-8X1,25-TGE				
				Verde translúcido	8048697	PUN-H-8X1,25-TGN				
				Rojo translúcido	8048695	PUN-H-8X1,25-TRT				
				Negro translúcido	8048693	PUN-H-8X1,25-TSW				
		25 m		Azul	8205514	PUN-H-8X1,25-BL-25				
				Rojo	8204447	PUN-H-8X1,25-RT-25				
				Negro	8205517	PUN-H-8X1,25-SW-25				
		400 m		Azul translúcido	8205520	PUN-H-8X1,25-TBL-25				
				Azul	558259	PUN-H-8X1,25-BL-400				
				Natural	558266	PUN-H-8X1,25-NT-400				
				Negro	558252	PUN-H-8X1,25-SW-400				
				Plateado	558273	PUN-H-8X1,25-SI-400				
				Azul translúcido	8048692	PUN-H-8X1,25-TBL-400				
				Amarillo translúcido	8048700	PUN-H-8X1,25-TGE-400				
				Verde translúcido	8048698	PUN-H-8X1,25-TGN-400				
				Rojo translúcido	8048696	PUN-H-8X1,25-TRT-400				
				Negro translúcido	8048694	PUN-H-8X1,25-TSW-400				
				10 mm	Estándar	0,046 kg/m	Azul	197386	PUN-H-10X1,5-BL	
							Amarillo	558302	PUN-H-10X1,5-GE	
							Verde	558295	PUN-H-10X1,5-GN	
							Natural	197379	PUN-H-10X1,5-NT	
							Rojo	558288	PUN-H-10X1,5-RT	


Referencias de pedido

Referencias de pedido PUN-H							
	Diámetro exterior	Unidad por embalaje [m] ¹⁾	Peso del producto según la longitud	Color	N.º art.	Tipo	
	10 mm	Estándar	0,046 kg/m	Negro	197393	PUN-H-10X1,5-SW	
				Plateado	558281	PUN-H-10X1,5-SI	
				Azul translúcido	8048701	PUN-H-10X1,5-TBL	
				Amarillo translúcido	8048709	PUN-H-10X1,5-TGE	
				Verde translúcido	8048707	PUN-H-10X1,5-TGN	
				Rojo translúcido	8048705	PUN-H-10X1,5-TRT	
				Negro translúcido	8048703	PUN-H-10X1,5-TSW	
		25 m		Azul	8204441	PUN-H-10X1,5-BL-25	
				Rojo	8204448	PUN-H-10X1,5-RT-25	
				Negro	8204443	PUN-H-10X1,5-SW-25	
		300 m		Azul translúcido	8205521	PUN-H-10X1,5-TBL-25	
				Azul	558260	PUN-H-10X1,5-BL-300	
				Natural	558267	PUN-H-10X1,5-NT-300	
				Negro	558253	PUN-H-10X1,5-SW-300	
				Plateado	558274	PUN-H-10X1,5-SI-300	
				Azul translúcido	8048702	PUN-H-10X1,5-TBL-300	
				Amarillo translúcido	8048710	PUN-H-10X1,5-TGE-300	
				Verde translúcido	8048708	PUN-H-10X1,5-TGN-300	
				Rojo translúcido	8048706	PUN-H-10X1,5-TRT-300	
				Negro translúcido	8048704	PUN-H-10X1,5-TSW-300	
	12 mm	Estándar	0,073 kg/m	Azul	197387	PUN-H-12X2-BL	
				Amarillo	558303	PUN-H-12X2-GE	
				Verde	558296	PUN-H-12X2-GN	
				Natural	197380	PUN-H-12X2-NT	
				Rojo	558289	PUN-H-12X2-RT	
				Negro	197394	PUN-H-12X2-SW	
				Plateado	558282	PUN-H-12X2-SI	
				Azul translúcido	8048711	PUN-H-12X2-TBL	
				Amarillo translúcido	8048719	PUN-H-12X2-TGE	
				Verde translúcido	8048717	PUN-H-12X2-TGN	
				Rojo translúcido	8048715	PUN-H-12X2-TRT	
				Negro translúcido	8048713	PUN-H-12X2-TSW	
		25 m		Azul	8204442	PUN-H-12X2-BL-25	
				Rojo	8204449	PUN-H-12X2-RT-25	
				Negro	8204444	PUN-H-12X2-SW-25	
				Azul translúcido	8205522	PUN-H-12X2-TBL-25	
200 m		Azul	558261	PUN-H-12X2-BL-200			
		Natural	558268	PUN-H-12X2-NT-200			
		Negro	558254	PUN-H-12X2-SW-200			
		Plateado	558275	PUN-H-12X2-SI-200			
		Azul translúcido	8048712	PUN-H-12X2-TBL-200			
		Amarillo translúcido	8048720	PUN-H-12X2-TGE-200			
		Verde translúcido	8048718	PUN-H-12X2-TGN-200			
		Rojo translúcido	8048716	PUN-H-12X2-TRT-200			
Negro translúcido	8048714	PUN-H-12X2-TSW-200					


Referencias de pedido

Referencias de pedido PUN-H						
	Diámetro exterior	Unidad por embalaje [m] ¹⁾	Peso del producto según la longitud	Color	N.º art.	Tipo
	14 mm	Estándar	0,091 kg/m	Azul	570386	PUN-H-14X2-BL
				Natural	570388	PUN-H-14X2-NT
				Negro	570387	PUN-H-14X2-SW
	16 mm	100 m	0,123 kg/m	Azul	197388	PUN-H-16X2,5-BL
				Amarillo	558304	PUN-H-16X2,5-GE
				Verde	558297	PUN-H-16X2,5-GN
				Natural	197381	PUN-H-16X2,5-NT
				Rojo	558290	PUN-H-16X2,5-RT
				Negro	197395	PUN-H-16X2,5-SW
				Plateado	558283	PUN-H-16X2,5-SI
				Azul	558262	PUN-H-16X2,5-BL-100
				Natural	558269	PUN-H-16X2,5-NT-100
				Negro	558255	PUN-H-16X2,5-SW-100
				Plateado	558276	PUN-H-16X2,5-SI-100

1) Estándar: 50 m

Referencias de pedido PUN-H-DUO						
	Diámetro exterior	Unidad por embalaje [m] ¹⁾	Peso del producto según la longitud	Color	N.º art.	Tipo
	4 mm	Estándar	0,017 kg/m	Azul/negro	197396	PUN-H-4X0,75-DUO
	6 mm		0,037 kg/m		197397	PUN-H-6X1-DUO
	8 mm		0,057 kg/m		197398	PUN-H-8X1,25-DUO
	10 mm		0,093 kg/m		197399	PUN-H-10X1,5-DUO

1) Estándar: 50 m

Referencias de pedido – Conjunto modular del producto			
	Abreviatura de tipo	N.º art.	Tipo
	PUN, PUN-CM, PUN-H, PUN-VO, PUN-VO-C	553573	PUN