


Tubo de plástico PU

FESTO



Características

Información resumida

Este tubo de plástico altamente flexible se caracteriza por su gran resistencia a la abrasión y a los dobleces.

- Calibración interna
- Poliuretano con tejido
- Fluido: aire comprimido, vacío (PU-13)

Documento adicional

Enlace [🔗](#) [pu](#)



El documento adicional ID-TUBING-ADD contiene información adicional sobre las condiciones de funcionamiento y los métodos de medición.

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Diámetro interior	9 mm	13 mm
Diámetro exterior	11,6 mm	17,6 mm
Conexión neumática	Para boquilla enchufable diámetro interior 9 mm con tuerca de unión	Para boquilla enchufable diámetro interior 13 mm con tuerca de unión
Radio de curvatura relevante para el caudal	76 mm	83 mm

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Diámetro interior	9 mm	13 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 10 bar	-0,95 ... 10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--:-]	
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado	
Temperatura ambiente	-35 ... 60°C	

Materiales

Diámetro interior	9 mm	13 mm
Dureza Shore	A 91 +/-3	A 86 +/-3
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)	
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS	
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L	

Referencias de pedido

Referencias de pedido						
	Diámetro interior	Diámetro exterior	Color	Peso del producto según la longitud ¹⁾	N.º art.	Tipo
	9 mm	11,6 mm	Negro	0,056 kg/m	12134	PU-9-SW
	13 mm	17,6 mm		0,133 kg/m	12133	PU-13-SW

1) Unidad de embalaje: 50 m

Accesorios

Racor de unión rápida CK						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/4	Para boquilla estriada diámetro interior 9 mm con tuerca	8 mm	10	2031	CK-1/4-PK-9
	Rosca exterior G3/8	Para boquilla estriada diámetro interior 13 mm con tuerca	11,7 mm		4097	CK-3/8-PK-13