


Racor rápido roscado, serie estándar, pulgadas QS

FESTO




Características

Información resumida


- Serie estándar
- PBT y latón niquelado
 - Fluidos de funcionamiento: aire comprimido, vacío, agua

Forma constructiva


[C] Tapón ciego




[L] Forma en L



[S] Racor pasamuros



[T] Forma en T



Códigos del producto

001	Serie	
QS	Racor rápido roscado, serie estándar	
QSC	Racor rápido roscado, serie estándar	
QSH	Racor rápido roscado, serie estándar	
QSL	Racor rápido roscado, serie estándar	
QSLV	Racor rápido roscado, forma en L, orientable QSLV	
QSYL	Racor rápido roscado, forma en L, doble QSYL	
QSYLV	Racor rápido roscado, forma en L, doble, orientable QSYLV	
QSSF	Racor pasamuros, con rosca interior, QSSF	
QSTF	Racor rápido roscado, forma en T, orientable QSTF	

002	Forma constructiva	
	Forma recta	
C	Tapón ciego	
L	Forma en L	
S	Racor pasamuros	
T	Forma en T	

003	Conexión neumática 1 [pulgadas]	
5/32	5/32 NPT	
5/16	5/16 NPT	
3/16	3/16 NPT	
5/8	5/8 NPT	
3/8	3/8 NPT	
1/8	1/8 NPT	
1/4	1/4 NPT	
1/2	1/2 NPT	
5/8T	Racor de conexión de 5/8"	
5/16H	Casquillo enchufable 5/16"	
3/8H	Casquillo enchufable 3/8"	
1/4H	Casquillo enchufable 1/4"	
1/2H	Casquillo enchufable 1/2"	
M5	M5	

004	Conexión neumática 2 [pulgadas]	
	Mismo tamaño de racor de conexión que la conexión neumática 1	
1/2	Racor de conexión de 1/2"	
1/4	Racor de conexión de 1/4"	
3/8	Racor de conexión de 3/8"	
3/16	Racor de conexión de 3/16"	
5/8	Racor de conexión de 5/8"	
5/16	Racor de conexión de 5/16"	
5/32	Racor de conexión de 5/32"	

005	Tipo de montaje	
	Estándar	
I	Hexágono interior	
V	Tornillo hueco con hexágono exterior	

006	Sistema de unidades	
U	Imperial	

007	Versión	
	Estándar	
M	Conexión híbrida	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales – Rosca M5

Conexión neumática 1	Rosca exterior M5
Forma constructiva	Recta
Forma constructiva	Principio Push-pull (presionar y tirar)
Posición de montaje	Indistinta
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta
Par de apriete nominal	0,981 ft-lbf
Tamaño del depósito	1

Especificaciones técnicas generales – Rosca NPT

Conexión neumática 2	Rosca interior 1/8 NPT, Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	Rosca interior 1/8 NPT, Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Rosca interior 1/4 NPT, Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	Rosca interior 3/8 NPT, Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/8"
Forma constructiva	Forma de L, conexión adicional para rosca interior longitudinal				Forma en L	Forma en L, doble, paralelo	Forma en L, doble, paralelo	Forma en L, doble, paralelo	Forma en L, doble, paralelo	Forma en L, doble, paralelo	Forma en L Recta
Forma constructiva	Principio Push-pull (presionar y tirar)										
Posición de montaje	Indistinta										
Tipo de junta en el pivote atornillado	Revestimiento										
Tamaño del depósito	1										

Especificaciones técnicas generales – Rosca exterior métrica y G

Forma constructiva	Tapón ciego Forma en L Forma en L, largo Recta
Forma constructiva	Principio Push-pull (presionar y tirar)
Posición de montaje	Indistinta
Tamaño del depósito	1

Profundidad de inserción del tubo flexible QSC

Conexión neumática 1	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior con diámetro exterior de 3/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"
Profundidad de inserción del tubo flexible ¹⁾	14,9 mm	11,6 mm	17,4 mm	17 mm	18,1 mm	20,7 mm	23,2 mm

1) Las profundidades de inserción indicadas de los tubos flexibles son valores orientativos y pueden variar ligeramente en función del tipo.

Profundidad de inserción del tubo flexible QSYLV

Conexión neumática 1	Rosca exterior 1/8 NPT		Rosca exterior 1/4 NPT	Rosca exterior 3/8 NPT	Rosca exterior 1/2 NPT
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"
Profundidad de inserción del tubo flexible ¹⁾	17,4 mm	17 mm	18,1 mm	20,2 mm	23,7 mm

1) Las profundidades de inserción indicadas de los tubos flexibles son valores orientativos y pueden variar ligeramente en función del tipo.

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	puede funcionar con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C
Temperatura ambiente Fahrenheit	14 ... 140°F
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo
Clasificación marítima	Véase el certificado

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc


Materiales

Material del cuerpo ¹⁾	Latón, PBT, Niquelado
Material del anillo extractor	POM
Color del anillo extractor	Grís
Material de la junta del tubo flexible	Caucho nitrílico
Material del segmento de aprieteamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

1) ver detalles del pedido

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado QS-...-...-U Descargar datos CAD www.festo.com





	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	≡
QS-1/2-5/8-U	1/2-14NPT	5/8	41,3	15	33,2	1

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado QS-M5-1/4-I-U-M


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L4	L5	≡
QS-M5-1/4-I-U-M	M5x0,8	1/4	11,8	11,8	21,3	2,8	17	0,5	2

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado QS-...-...-I-U-M Descargar datos CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L3	L4	≈S
QS-1/8-1/4-I-U-M	1/8	1/4	11,8	11,8	22,1	8	18,1	17	4
QS-1/4-1/4-I-U-M	1/4	1/4	13,7	11,8	21,3	11	15,2	17	4
QS-1/8-5/16-I-U-M	1/8	5/16	13,7	13,8	25,9	8	21,9	18,2	5
QS-1/4-5/16-I-U-M	1/4	5/16	13,7	13,8	25,1	11	19,1	18,2	6
QS-3/8-5/16-I-U-M	3/8	5/16	16,8	13,8	22,2	12	15,9	18,2	6

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado QS-...-I-U-M


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2 ø	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L3	L5	⌀
QS-1/4-3/8-I-U-M	R1/4	3/8	17,7	16,8	29,8	11	23,8	20,7	7
QS-3/8-3/8-I-U-M	R3/8	3/8	17,7	16,8	29,3	12	23	20,7	7
QS-1/2-3/8-I-U-M	R1/2	3/8	20,8	16,8	30,3	15	22,1	20,7	7
QS-1/2-1/2-I-U-M	R1/2	1/2	20,8	16,8	33,7	15	25,5	23,1	10

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado QS-...T-...-U Descargar datos CAD www.festo.com




[1] Anillo de junta

	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	L1
QS-5/8T-1/2-U	5/8	1/2	25	25	49,8

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado QS-...T-U

Descargar datos CAD www.festo.com




[1] Anillo de junta

	D1	D2 Ø	L1
QS-5/8T-U	5/8	25,0	49,4

Dimensiones

Dimensiones – Tapón para racor rápido QSC-...-U [Descargar datos CAD](#) www.festo.com




	D1 ø	D5 ø	L1
QSC-1/8-U	1/8	10,0	15,4
QSC-5/32-U	5/32	10,0	16,4
QSC-3/16-U	3/16	12,5	18,9
QSC-1/4-U	1/4	12,5	18,5
QSC-5/16-U	5/16	14,5	19,9
QSC-3/8-U	3/8	17,5	22,3
QSC-1/2-U	1/2	21,0	25,2

Dimensiones

Dimensiones – Tapón ciego QSC-...H-U


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø	L1	L2
QSC-5/8H-U	5/8	17,0	8,0	46,0	24,1

Dimensiones

Dimensiones – Casquillo enchufable QSH-...-U [Descargar datos CAD](#) www.festo.com




	D1	L1	L2
QSH-5/32-U	5/32	34,8	11,3
QSH-3/16-U	3/16	38,2	11,3
QSH-1/4-U	1/4	38,2	11,3
QSH-5/16-U	5/16	41,4	12,1
QSH-3/8-U	3/8	46,2	13,4
QSH-1/2-U	1/2	52,8	17,5

Dimensiones

Dimensiones – Casquillo enchufable QSH-...-...-U

Descargar datos CAD www.festo.com




[1] Anillo de junta

	D1	D2	L1	L2	L3
QSH-5/8-1/2-U	5/8	1/2	54,4	24,1	23,4

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L QSL-...-...-U Descargar datos CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≡G
QSL-1/2-5/8-U	R1/2-14NPT	5/8	25	51	15	55,4	33,1	1

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido acodado QSL-...H-U


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	L1
QSL-1/4H-U	1/4	1/4	12,5	28,5	19,8
QSL-5/16H-U	5/16	5/16	14,5	30,7	21,8
QSL-3/8H-U	3/8	3/8	17,5	33,7	24,9
QSL-1/2H-U	1/2	1/2	21,0	39,0	29,7

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido acodado QSL-...H-...-U Descargar datos CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1
QSL-1/4H-5/32-U	1/4	5/32	12,5	28,5	17,7
QSL-5/16H-1/4-U	5/16	1/4	14,5	30,7	21,9
QSL-3/8H-1/4-U	3/8	1/4	17,5	33,7	24,7
QSL-3/8H-5/16-U	3/8	5/16	17,5	33,7	24,6
QSL-1/2H-5/16-U	1/2	5/16	21,0	39,0	28,4
QSL-1/2H-3/8-U	1/2	3/8	21,0	39,0	28,7

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido acodado QSL-...HL-U


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	L1
QSL-1/4HL-U	1/4	1/4	12,5	42,0	19,8
QSL-3/8HL-U	3/8	3/8	17,5	51,7	24,9

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L QSLV-...-...-U Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	⌀1
QSL-1/2-5/8-U	1/2 NPT	5/8	25,0	48,3	15,0	21,6	36,6	1

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L QSLV-...-...-I-U

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≅
QSLV-1/8-5/32-I-U	1/8-27NPT	5/32	10,0	21,0	8,0	9,0	19,8	5/32
QSLV-1/8-1/4-I-U	1/8-27NPT	1/4	13,0	24,0	8,0	11,4	23,7	3/16
QSLV-1/4-1/4-I-U	1/4-18NPT	1/4	13,0	27,0	11,0	12,7	23,7	3/16
QSLV-1/4-5/16-I-U	1/4-18NPT	5/16	14,0	30,0	11,0	13,2	26,7	5/16
QSLV-1/4-3/8-I-U	1/4-18NPT	3/8	18,0	34,0	11,0	15,2	30,7	5/16
QSLV-3/8-3/8-I-U	3/8-18NPT	3/8	18,0	35,0	12,0	15,9	30,7	5/16
QSLV-3/8-1/2-I-U	3/8-18NPT	1/2	21,0	39,0	12,0	17,9	36,7	1/2
QSLV-1/2-1/2-I-U	1/2-14NPT	1/2	21,0	42,0	15,0	18,9	36,7	1/2

Dimensiones


Dimensiones – Racor pasamuros enchufable QSSF-...-...-U Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L4	L5	≈C1	≈C2
QSSF-1/8-3/16-U	1/8-27NPT	3/16	9/16-18	26,8	17,4	5,5	6,0	11/16	11/16
QSSF-1/8-1/4-U	1/8-27NPT	1/4	9/16-18	26,4	17,0	5,5	6,0	11/16	11/16
QSSF-1/4-1/4-U	1/4-18NPT	1/4	9/16-18	28,7	17,0	5,5	6,0	11/16	11/16
QSSF-1/8-5/16-U	1/8-27NPT	5/16	5/8-18	27,0	18,2	5,5	6,0	3/4	3/4
QSSF-1/4-5/16-U	1/4-18NPT	5/16	5/8-18	30,0	18,2	5,5	6,0	3/4	3/4
QSSF-3/8-5/16-U	3/8-18NPT	5/16	5/8-18	31,0	18,2	5,5	6,0	3/4	3/4
QSSF-1/4-3/8-U	1/4-18NPT	3/8	7/8-14	32,7	20,7	7,0	7,0	1,0	1,0
QSSF-3/8-3/8-U	3/8-18NPT	3/8	7/8-14	33,7	20,7	7,0	7,0	1,0	1,0
QSSF-3/8-1/2-U	3/8-18NPT	1/2	7/8-14	36,1	23,1	7,0	8,0	1,0	1,0
QSSF-1/2-1/2-U	1/2-14NPT	1/2	7/8-14	39,1	23,1	7,0	8,0	1,0	1,0

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T QSTF-...-...-U

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	≡
QSTF-1/8-5/32-U	1/8-27NPT	5/32	10,0	32,5	8,0	11,7	8,0	22,2	9/16
QSTF-1/8-5/16-U	1/8-27NPT	5/16	14,5	32,5	8,0	11,7	8,0	26,2	9/16
QSTF-1/4-3/8-U	1/4-18NPT	3/8	18,0	38,5	11,0	13,5	11,0	30,5	11/16
QSTF-3/8-3/8-U	3/8-18NPT	3/8	18,0	44,5	12,0	15,7	12,0	32,5	7/8

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido en T QSYL-...-...-U Descargar datos CAD www.festo.com






	B1	D1	D2	H1	H2	H3	L1	∠
QSTL-1/8-5/32-U	10,3	1/8-27NPT	5/32	23,0	8,0	23,9	18,2	7/16
QSTL-1/4-5/32-U	10,3	1/4-18NPT	5/32	27,0	11,0	26,2	19,2	9/16
QSTL-1/8-1/4-U	12,5	1/8-27NPT	1/4	23,5	8,0	25,6	19,8	7/16
QSTL-1/4-1/4-U	12,5	1/4-18NPT	1/4	29,0	11,0	29,5	21,8	9/16
QSTL-1/8-5/16-U	14,5	1/8-27NPT	5/16	25,0	8,0	28,1	22,7	1/2
QSTL-1/2-1/2-U	21,0	1/2-14NPT	1/2	38,0	15,0	40,4	30,5	7/8

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido en T QSYLV-...-...-U

Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	D1	D2	D5 ø	D6	H1	H2	H3	L1	L2	≡
QSYLV-1/8-3/16-U	12,0	1/8-27NPT	3/16	12,5	3,2	27,0	8,0	11,0	26,0	10,5	9/16
QSYLV-1/8-1/4-U	12,0	1/8-27NPT	1/4	12,5	3,2	27,0	8,0	11,0	26,0	10,5	9/16
QSYLV-1/4-5/16-U	14,0	1/4-18NPT	5/16	14,5	3,2	31,5	11,0	12,5	29,0	15,5	11/16
QSYLV-3/8-3/8-U	17,0	3/8-18NPT	3/8	17,5	4,2	36,0	12,0	14,5	33,5	15,0	7/8
QSYLV-1/2-1/2-U	20,0	1/2-14NPT	1/2	21,0	4,2	40,0	15,0	17,5	37,5	17,0	1

Accesorios

Referencias de pedido: racor rápido roscado QS

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,102 in	Latón, Níquelado	5,613 oz	192808	QS-M5-1/4-I-U-M
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,165 in		7,513 oz	183741	QS-1/8-1/4-I-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,209 in		8,789 oz	183742	QS-1/8-5/16-I-U-M
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	0,165 in		11,992 oz	192809	QS-1/4-1/4-I-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,248 in		13,013 oz	183743	QS-1/4-5/16-I-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,287 in		22 oz	183744	QS-1/4-3/8-I-U-M
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	0,248 in		18,994 oz	183745	QS-3/8-5/16-I-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	0,287 in		28,01 oz	183746	QS-3/8-3/8-I-U-M
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"			47,997 oz	183747	QS-1/2-3/8-I-U-M
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	0,413 in		44,991 oz	183748	QS-1/2-1/2-I-U-M
	Rosca exterior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/8"	13 mm		69 g	190682	QS-1/2-5/8-U

Referencias de pedido: conector enchufable QS

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/8"	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	10,7 mm	PBT	26 g	190591	QS-5/8T-1/2-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/8"	13 mm			190589	QS-5/8T-U

Accesorios

Referencias de pedido – Tapón para racor rápido QSC

	Conexión neumática 1	Diámetro nominal	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	2,3 mm	PBT	2,4 g	153828	QSC-5/32-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/8"	7,8 mm		1,6 g	153925	QSC-1/8-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"			3,4 g	153829	QSC-3/16-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	3,8 mm		3,3 g	153830	QSC-1/4-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	4,9 mm		4,7 g	153831	QSC-5/16-U
	para tubo flexible con diámetro exterior de 3/8"	7,1 mm		7,8 g	153832	QSC-3/8-U
	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	7,8 mm		12 g	153833	QSC-1/2-U

Referencias de pedido – Tapón ciego QSC...H

	Conexión neumática 1	Tamaño del depósito	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 5/8"	1	PBT	4 g	190640	QSC-5/8H-U

Referencias de pedido – Casquillo enchufable QSH

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 3/16"	Casquillo enchufable Ø 3/16"	PBT	1 g	153818	QSH-3/16-U
	Casquillo enchufable Ø 5/32"	Casquillo enchufable Ø 5/32"		0,5 g	153817	QSH-5/32-U
	Casquillo enchufable Ø 1/4"	Casquillo enchufable Ø 1/4"		1 g	153819	QSH-1/4-U
	Casquillo enchufable Ø 5/16"	Casquillo enchufable Ø 5/16"			153820	QSH-5/16-U
	Casquillo enchufable Ø 3/8"	Casquillo enchufable Ø 3/8"		1,5 g	153821	QSH-3/8-U
	Casquillo enchufable Ø 1/2"	Casquillo enchufable Ø 1/2"		3 g	153822	QSH-1/2-U
	Casquillo enchufable Ø 5/8"			4,5 g	190642	QSH-5/8-1/2-U

Accesorios

Referencias de pedido: racor rápido roscado en L QSL

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/8"	13 mm	PBT	94 g	190725	QSL-1/2-5/8-U

Referencias de pedido – Racor rápido acodado QSL

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro no- minal	Material del cuerpo	Peso del pro- ducto	N.º art.	Tipo
	Casquillo en- chufable Ø 1/4"	Para tubo flexible de diámetro ex- terior 5/32"	2,4 mm	PBT	3,7 g	190628	QSL-1/4H-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro ex- terior 1/4"	3,1 mm		4,3 g	153659	QSL-1/4HL-U
			3,2 mm		4 g	153654	QSL-1/4H-U
	Casquillo en- chufable Ø 5/16"	3,5 mm	3,5 mm		5,1 g	153657	QSL-5/16H-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro ex- terior 5/16"	4,7 mm		5,7 g	153655	QSL-5/16H-U
	Casquillo en- chufable Ø 3/8"	Para tubo flexible de diámetro ex- terior 1/4"	3,5 mm		7,3 g	190631	QSL-3/8H-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro ex- terior 5/16"	4,9 mm		7,8 g	153658	QSL-3/8H-5/16-U
			5,6 mm		11 g	153661	QSL-3/8HL-U
			5,7 mm		9,5 g	153656	QSL-3/8H-U
	Casquillo en- chufable Ø 1/2"	Para tubo flexible de diámetro ex- terior 5/16"	4,9 mm		13 g	190632	QSL-1/2H-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro ex- terior 3/8"	6,1 mm		15 g	190633	QSL-1/2H-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro ex- terior 1/2"	6,8 mm			190623	QSL-1/2H-U

Referencias de pedido: racor rápido roscado en L QSLV

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	1,7 mm	PBT	11 g	190753	QSLV-1/8-5/32-I-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	3 mm		15 g	190755	QSLV-1/8-1/4-I-U

Accesorios

Referencias de pedido: racor rápido roscado en L QSLV

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	3,1 mm	PBT	22 g	190757	QSLV-1/4-1/4-I-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	4 mm		28 g	190758	QSLV-1/4-5/16-I-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	5,4 mm		41 g	190759	QSLV-1/4-3/8-I-U
	Rosca exterior 3/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	6,9 mm		50 g	190761	QSLV-3/8-3/8-I-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	6,4 mm		68 g	190762	QSLV-3/8-1/2-I-U
	Rosca exterior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	8 mm		83 g	190763	QSLV-1/2-1/2-I-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/8"			109 g	190752	QSLV-1/2-5/8-U

Referencias de pedido – Racor pasamuros enchufable QSSF

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca interior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	4 mm	Latón, Niquelado	28 g	153768	QSSF-1/8-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	5,3 mm			153770	QSSF-1/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	7 mm		31 g	153772	QSSF-1/8-5/16-U
	Rosca interior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	5,3 mm		29 g	153771	QSSF-1/4-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	7 mm		33 g	153773	QSSF-1/4-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	8,5 mm		67 g	153775	QSSF-1/4-3/8-U
	Rosca interior 3/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	7 mm		31 g	153774	QSSF-3/8-5/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	8,5 mm		68 g	153776	QSSF-3/8-3/8-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	11 mm		66 g	153777	QSSF-3/8-1/2-U

Accesorios

Referencias de pedido – Racor pasamuros enchufable QSSF

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca interior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	11 mm	Latón, Níquelado	70 g	153778	QSSF-1/2-1/2-U

Referencias de pedido : racor rápido en T QSTF

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 1/8 NPT	Rosca interior 1/8 NPT, Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	3 mm	PBT	23 g	190823	QSTF-1/8-5/32-U
		Rosca interior 1/8 NPT, Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	5 mm		25 g	190826	QSTF-1/8-5/16-U
	Rosca exterior 1/4 NPT	Rosca interior 1/4 NPT, Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	6,5 mm		43 g	190829	QSTF-1/4-3/8-U
	Rosca exterior 3/8 NPT	Rosca interior 3/8 NPT, Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	8 mm		71 g	190831	QSTF-3/8-3/8-U

Referencias de pedido: racor rápido roscado en Y QSYL

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	3,9 mm	PBT	14 g	153779	QSYL-1/8-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	4,3 mm		16 g	153783	QSYL-1/8-1/4-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	5,7 mm		21 g	153786	QSYL-1/8-5/16-U
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"	3,9 mm		22 g	153780	QSYL-1/4-5/32-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	5,9 mm			153784	QSYL-1/4-1/4-U

Accesorios

Referencias de pedido: racor rápido roscado en Y QSYL

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	10,8 mm	PBT	75 g	153793	QSYL-1/2-1/2-U

Referencias de pedido: racor rápido roscado en Y QSYLV

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior 1/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"	3,6 mm	PBT	24,5 g	153794	QSYLV-1/8-3/16-U
		Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"	4,2 mm		24,56 g	153795	QSYLV-1/8-1/4-U
	Rosca exterior 1/4 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"	6 mm		44 g	153796	QSYLV-1/4-5/16-U
	Rosca exterior 3/8 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"	8 mm		69,5 g	153797	QSYLV-3/8-3/8-U
	Rosca exterior 1/2 NPT	Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"	10 mm		108 g	153798	QSYLV-1/2-1/2-U