


Racor rápido roscado QS

FESTO



Características

Información resumida

- Serie estándar
- Gran cantidad de variantes: amplia selección para la máxima flexibilidad en aplicaciones estándar
 - PBT y latón niquelado
 - Fluidos de funcionamiento: aire comprimido, vacío, agua

Nota: todas las roscas R están recubiertas con un agente de estanqueización. Este revestimiento sustituye al anillo de junta convencional. Basta con enroscar la rosca R a mano y apretarla entre 1 y 2 vueltas usando una llave fija. El racor puede enroscarse hasta cinco veces. Al enroscar la rosca R varias veces, hay que asegurarse de que el polvo abrasivo procedente del revestimiento de agente de estanqueización no pueda entrar en el sistema de aire comprimido.

Documento adicional Enlace [qs](#)



El documento adicional QS-QSM-ADD contiene información adicional sobre combinaciones de tubo flexible y tipos de rosca, así como instrucciones de instalación.

Diagramas Enlace [qs](#)




Los diagramas mostrados en este documento también están disponibles en línea. Allí es posible mostrar valores precisos.

Forma constructiva

[C] Tapón ciego	[L] Forma en L
[LL] Forma L, versión larga	[S] Racor pasamuros
[T] Forma en T	[TL] Forma en T, racor de conexión adicional, longitudinal
[W] Codo de 45°	[X] Forma en X
[Y] Forma en Y	

Características

Conexión neumática 1



Las conexiones enchufables para diferentes diámetros exteriores de tubo pueden combinarse con conexiones enchufables, casquillos enchufables, roscas exteriores métricas y roscas exteriores R y G.

¿Qué racor encaja en cada rosca?

- Rosca métrica: las roscas son comparables a las roscas G y se montan en roscas cilíndricas métricas. La estanqueidad está garantizada por una junta tórica con cámara.
- Rosca G según ISO 228-1: rosca más corta, profundidad de montaje constante, anillo de junta reemplazable, sellado en el lado delantero, reutilizable varias veces gracias al anillo de junta reemplazable.
- Rosca R según EN 10226-1 e ISO 7/1: rosca autoblocante, sellado en la rosca, no se requiere una superficie de sellado adicional, dimensiones de montaje más pequeñas ya que no hay rebaje para la superficie de sellado, puede reutilizarse hasta 5 veces. En la combinación de rosca exterior R y rosca interior G pueden producirse fugas si la rosca interior G no está fabricada correctamente o tiene una tolerancia límite desfavorable. En este caso, es necesario un sellado adicional, por ejemplo, con cinta hermetizante.

Anillo extractor

Montaje del tubo flexible:

Para una sujeción segura evitando que la junta interior sufra daños, es necesario cortar recto el tubo flexible y eliminar las rebabas.

- Introduzca el tubo flexible hasta el tope. Asegúrese de que el tubo flexible se introduce en la junta interna. Dependiendo de las tolerancias del tubo flexible y de la junta, es posible interpretar erróneamente que se ha introducido el tubo flexible hasta el tope porque ha hecho contacto con la junta.
- Para comprobar la parada segura del racor de empalme, tirar ligeramente del tubo flexible.

Desmontaje del tubo flexible:

- El tubo flexible se suelta simplemente presionando hacia abajo y sujetando el anillo de liberación. Tire con cuidado del tubo flexible para sacarlo de racor.
- Antes de volver a usar el tubo flexible, debe cortarse la parte dañada.

Códigos del producto

001	Serie	
QS	Racor rápido roscado, serie estándar	
QSC	Racor rápido roscado, serie estándar	
QSF	Racor rápido roscado, serie estándar	
QSH	Racor rápido roscado, serie estándar	
QSL	Racor rápido roscado, serie estándar	
QSLF	Racor rápido roscado, serie estándar	
QSLL	Racor rápido roscado, serie estándar	
QSLV	Racor rápido roscado, forma en L, orientable QSLV	
QSYLV	Racor rápido roscado, forma en L, doble, orientable QSYLV	
QSS	Racor pasamuros QSS	
QSTL	Racor rápido roscado, forma en T/L, orientable QSTL	
QSX	Racor rápido roscado, serie estándar	
QSY	Racor rápido roscado, serie estándar	
QSTF	Racor rápido roscado, forma en T, orientable QSTF	
QSW	Racor rápido roscado, serie estándar	
QST	Racor rápido roscado, forma en T, QST	
QSYL	Racor rápido roscado, forma en L, doble QSYL	
QSSF	Racor pasamuros, con rosca interior, QSSF	

002	Forma constructiva	
	Forma recta	
C	Tapón ciego	
L	Forma en L	
LL	Forma L, versión larga	
S	Racor pasamuros	
T	Forma en T	
TL	Forma en T, racor de conexión adicional, longitudinal	
W	Codo de 45°	
X	Forma en X	
Y	Forma en Y	

003	Conexión neumática 1	
1/8	Rosca exterior R1/8	
1/4	Rosca exterior R1/4	
3/8	Rosca exterior R3/8	
1/2	Rosca exterior R1/2	
4	Racor enchufable de 4 mm	
4H	Casquillo enchufable de 4 mm	
6	Racor enchufable de 6 mm	
6H	Casquillo enchufable de 6 mm	
8	Racor enchufable de 8 mm	
8H	Casquillo enchufable de 8 mm	
10	Racor enchufable de 10 mm	
10H	Casquillo enchufable de 10 mm	
12	Racor enchufable de 12 mm	
12H	Casquillo enchufable de 12 mm	
16	Conexión enchufable mm	
16H	Casquillo enchufable de 16 mm	
G1/8	Rosca exterior G1/8	
G1/4	Rosca exterior G1/4	
G3/8	Rosca exterior G3/8	
G1/2	Rosca exterior G1/2	
G3/4	Rosca exterior G3/4	
M5	Rosca exterior M5	

004	Conexión neumática, 2	
	Mismo tamaño de racor de conexión que la conexión neumática 1	
4	Racor de conexión de 4 mm	
6	Racor de conexión de 6 mm	
8	Racor de conexión de 8 mm	
10	Racor de conexión de 10 mm	
12	Racor de conexión de 12 mm	
16	Racor de conexión de 16 mm	
22	Racor de conexión de 22 mm	

005	Tipo de montaje	
	Estándar	
I	Hexágono interior	
V	Tornillo hueco con hexágono exterior	

006	Característica adicional	
	Sin	
F	Con collar fijo	
Y	Salida doble, paralela	

007	Envase [unidad]	
1	1	
10	10	
20	20	
50	50	
100	100	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales – Rosca exterior métrica y G

Conexión neumática 1	Rosca exterior M5	Rosca exterior G1/8	Rosca exterior G1/4	Rosca exterior G3/8	Rosca exterior G1/2	Rosca exterior G3/4
Forma constructiva	Principio Push-pull					
Posición de montaje	Cualquiera					
Tipo de junta en el pivote ator- nillado	Anillo de junta					
Par de apriete nominal	1,2 Nm	5,4 Nm	9 Nm	15,5 Nm	26 Nm	20 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20%					
Diámetro nominal	1,8 ... 2,4 mm	2,6 ... 6 mm	3,1 ... 8,5 mm	4,2 ... 11 mm	6,4 ... 13 mm	20 mm
Profundidad de inserción del tubo flexible ¹⁾	–					27,54 mm
Peso del producto	8 ... 13 g	7,7 ... 31 g	13 ... 48 g	20 ... 97 g	33 ... 158 g	91,2 g

1) Las profundidades de inserción indicadas de las mangueras son valores orientativos y pueden variar ligeramente en función del tipo.

Especificaciones técnicas generales – Rosca exterior R

Conexión neumática 1	Rosca exterior R1/8	Rosca exterior R1/4	Rosca exterior R3/8	Rosca exterior R1/2
Forma constructiva	Principio Push-pull			
Posición de montaje	Cualquiera			
Tipo de junta en el pivote ator- nillado	Revestimiento			
Diámetro nominal	2,4 ... 6 mm	2,8 ... 8,5 mm	4,2 ... 11 mm	6,3 ... 13 mm
Profundidad de inserción del tubo flexible ¹⁾	17 mm	18,1 mm	20,2 mm	23,4 mm

1) Las profundidades de inserción indicadas de los tubos flexibles son valores orientativos y pueden variar ligeramente en función del tipo.

Especificaciones técnicas generales – Rosca interior G

Conexión neumática 1	Rosca interior G1/8	Rosca interior G1/4	Rosca interior G3/8	Rosca interior G1/2
Forma constructiva	Principio Push-pull			
Posición de montaje	Cualquiera			
Tipo de junta en el pivote ator- nillado	Revestimiento			
Diámetro nominal	2,8 ... 7 mm	3 ... 11 mm	5 ... 11 mm	11 ... 15 mm

Especificaciones técnicas generales – Casquillo enchufable

Conexión neumática 1	Casquillo enchufable Ø 4 mm	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Casquillo enchufable Ø 10 mm	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Casquillo enchufable de 16 mm de diámetro
Forma constructiva	Principio Push-pull					
Posición de montaje	Cualquiera					
Diámetro nominal	2,5 mm	2,3 ... 4 mm	2,3 ... 6 mm	3,8 ... 7,5 mm	4,9 ... 9 mm	7,8 ... 11 mm

Especificaciones técnicas generales - para el Ø exterior del tubo flexible

Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm
Forma constructiva	Principio Push-pull					
Posición de montaje	Cualquiera					
Tipo de junta en el pivote ator- nillado	–					Revestimiento
Diámetro nominal	2,8 mm	2,8 ... 4,3 mm	2,8 ... 7 mm	4,3 ... 9 mm	6,2 ... 11 mm	13 mm

Hoja de datos


Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura ¹⁾	-0,95 ... 6 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 14 bar
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,6 MPa a máx. 50°C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado Agua: la rosca G sólo es posible con el anillo de junta tipo OL como accesorio adicional
Temperatura ambiente ²⁾	-10 ... 80°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ³⁾	1 - riesgo de corrosión bajo
Clasificación marítima ⁴⁾	Véase el certificado

1) QS-G3/4-22: -0,95 ... 14 bar
2) QS-G3/4-22: -20 ... 80 °C
3) Más información en www.festo.com/x/topic/kbk
4) Excepto QS-G3/4-22. Más información en www.festo.com/catalogue/qs → Support/Downloads

Condiciones de funcionamiento y del entorno QS-G3/4-22	
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura ¹⁾	-0,95 ... 14 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 14 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Agua (líquida, sin hielo)
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado, Agua: la rosca G sólo es posible con el anillo de junta tipo OL como accesorio adicional
Temperatura ambiente ²⁾	-20 ... 80°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ³⁾	1 - riesgo de corrosión bajo

1) QS-G3/4-22: -0,95 ... 14 bar
2) QS-G3/4-22: -20 ... 80 °C
3) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Presión de funcionamiento p en función de la temperatura t (excepto QS-G3/4-22)




Hoja de datos

Materiales	
Material del cuerpo	Aluminio, anodizado, Latón niquelado, PBT
Material del anillo extractor	POM
Color del anillo extractor	Azul
Material de la junta del tubo flexible	NBR
Material del segmento de apri- sionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las tuercas	Latón niquelado
Material del tornillo hueco	Latón, niquelado
Clase de sala limpia ¹⁾	Clase 4 según ISO 14644-1 Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1

1) Para los casquillos enchufables QSH y los tapones ciegos QSC...H (elementos instalados estáticamente) no es posible una evaluación significativa según ISO 14644-1

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QS-...-I, rosca R

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	L1	L2	L3	≡C
QS-1/8-4	R1/8	4	21	8	17	10
QS-1/8-4-100						
QS-1/8-6		6	22,3	8	18,3	12
QS-1/8-6-100						
QS-1/8-8		8	27,9	8	23,9	14
QS-1/8-8-50						
QS-1/8-10	R1/4	10	30,3	8	26,3	17
QS-1/4-4		4	22,5	11	16,5	14
QS-1/4-6		6	23,7	11	17,6	14
QS-1/4-6-100						
QS-1/4-8		8	26,6	11	20,6	14
QS-1/4-8-50						
QS-1/4-10		10	29,8	11	23,8	17
QS-1/4-10-50						
QS-1/4-12	R3/8	12	35,9	11	29,9	21
QS-1/4-12-20						
QS-3/8-6		6	24,5	12	18,1	17
QS-3/8-8		8	25,5	12	19,2	17
QS-3/8-8-50						
QS-3/8-10		10	29,3	12	23	17
QS-3/8-10-50	R1/2					
QS-3/8-12		12	31,9	12	25,6	21
QS-3/8-12-20						
QS-1/2-10		10	30,4	15	22,2	21
QS-1/2-10-50						
QS-1/2-12		12	33,9	15	25,7	21
QS-1/2-12-20						
QS-1/2-16		16	41,3	15	33,1	24
QS-1/2-16-20						

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado QS-3/8-16, rosca R


Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	L3	90°
QS-3/8-16	R3/8	16	23,8	41,1	12	34,8	22

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado QS, rosca G con anillo de junta (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)

Descargar datos CAD www.festo.com




[1] Anillo de junta

	D1	D2	L1	L2	L5	≡
QS-G1/8-4	G1/8	4	19,5	4,2	1,9	13
QS-G1/8-4-100						
QS-G1/8-6		6	20,6	4,2	1,9	13
QS-G1/8-6-100						
QS-G1/8-8		8	25,8	4,2	1,9	14
QS-G1/8-8-50						
QS-G1/4-6	G1/4	6	21,2	4,8	1,9	17
QS-G1/4-6-100						
QS-G1/4-8		8	21,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-8-50						
QS-G1/4-10		10	28,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-10-50						
QS-G1/4-12		12	34,1	4,8	1,9	21
QS-G1/4-12-20						
QS-G3/8-8	G3/8	8	21,7	5,8	2,4	19
QS-G3/8-8-50						
QS-G3/8-10		10	25,4	5,8	2,4	19
QS-G3/8-10-50						
QS-G3/8-12		12	31,5	5,8	2,4	21
QS-G3/8-12-20						
QS-G1/2-12	G1/2	12	28	6,8	2,4	24
QS-G1/2-12-20						
QS-G1/2-16		16	35,3	6,8	2,4	24
QS-G1/2-16-20						

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado QS-G3/8-16, rosca G con anillo de junta [Descargar datos CAD](#) www.festo.com




[1] Anillo de junta

	D1	D2	L1	L2	L5	⌀
QS-G3/8-16	G3/8	16	37,3	5,8	2,4	22

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QS, rosca G con anillo de junta (G3/4) Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D	D2 ø	L1	L2	L3	T1 ø	≈ 1
QS-G3/4-22	G3/4	22	32	42,1	31,1	11	~27,5	32


Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado QS-...-I, rosca R

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L3	L4	≡
QS-1/8-4-I	R1/8	4	9,7	9,9	20	8	16	14,9	2,5
QS-1/8-4-I-100									
QS-1/8-6-I		6	11,8	11,8	22,1	8	18,1	17	4
QS-1/8-6-I-100									
QS-1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,9	8	21,9	18,2	5
QS-1/8-8-I-50									
QS-1/8-10-I	R1/4	10	17,5	16,8	30,3	8	26,3	20,7	5
QS-1/4-6-I		6	13,7	11,8	21,3	11	15,2	17	4
QS-1/4-6-I-100									
QS-1/4-8-I		8	13,7	13,8	25,1	11	19,1	18,2	6
QS-1/4-8-I-50									
QS-1/4-10-I		10	17,5	16,8	29,8	11	23,8	20,7	6
QS-1/4-10-I-50									
QS-1/4-12-I	R3/8	12	20,8	19,8	35,9	11	29,9	23,3	6
QS-3/8-8-I		8	16,8	13,8	22,2	12	15,9	18,2	6
QS-3/8-10-I		10	17,5	16,8	29,3	12	23	20,7	6
QS-3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,9	12	25,6	23,3	8
QS-1/2-10-I	R1/2	10	20,8	16,8	30,3	15	22,1	20,7	6
QS-1/2-12-I		12	20,8	19,8	33,9	15	25,7	23,3	8


Dimensiones



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L4	L5	≈G
QS-G1/8-4-I	G1/8	4	13	9,9	19,5	4,2	14,9	1,9	2,5
QS-G1/8-4-I-100									
QS-G1/8-6-I		6	13	11,8	21,6	4,2	17	1,9	4
QS-G1/8-6-I-100									
QS-G1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,8	4,2	18,2	1,9	5
QS-G1/8-8-I-100									
QS-G1/8-10-I		10	17	16,8	28,3	4,2	20,7	1,9	5
QS-G1/8-10-I-100									
QS-G1/4-6-I	G1/4	6	17	11,8	20,2	4,8	17	1,9	4
QS-G1/4-8-I		8	17	13,8	24,4	4,8	18,2	1,9	6
QS-G1/4-10-I		10	17	16,8	28,9	4,8	20,7	1,9	7
QS-G3/8-8-I	G3/8	8	19	13,8	23,9	5,8	18,2	2,4	6
QS-G3/8-10-I		10	19	16,8	26,4	5,8	20,7	2,4	7
QS-G3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,5	5,8	23,3	2,4	8
QS-G1/2-12-I	G1/2	12	24	19,8	28	6,8	23,3	2,4	8

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QSF, rosca G

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	L1	L2	≡G
QSF-1/8-4-B	G1/8	4	9,7	23,9	7	14
QSF-1/8-4-B-100						
QSF-1/8-6-B		6	11,8	26	7	14
QSF-1/8-6-B-100						
QSF-1/8-8-B		8	13,7	27,2	7	14
QSF-1/8-8-B-50						
QSF-1/4-4-B	G1/4	4	9,7	26,9	9,5	17
QSF-1/4-6-B		6	11,8	29	9,5	17
QSF-1/4-6-B-100						
QSF-1/4-8-B		8	13,7	30,2	9,5	17
QSF-1/4-8-B-50						
QSF-1/4-10-B		10	17,5	32,7	9,5	17
QSF-1/4-10-B-50						
QSF-1/4-12-B		12	20,8	34,8	9,5	21
QSF-3/8-6-B	G3/8	6	11,8	30,5	11	21
QSF-3/8-8-B		8	13,7	31,7	11	21
QSF-3/8-8-B-50						
QSF-3/8-10-B		10	17,5	34,2	11	21
QSF-3/8-10-B-50						
QSF-3/8-12-B		12	20,8	36,8	11	21
QSF-3/8-12-B-20						
QSF-1/2-12-B	G1/2	12	20,8	40,1	14	24
QSF-1/2-16-B		16	25	41,6	14	25

Dimensiones


Dimensiones – Unión rápida QS

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	D6	L1
QS-4	4	4	10	–	30,8
QS-4-100					
QS-6					
QS-6-100	6	6	12,5	–	34,9
QS-8					
QS-8-50	8	8	14,5	–	37,8
QS-10					
QS-10-50	10	10	17,5	–	41,4
QS-12					
QS-12-20	12	12	21	–	47,8
QS-16					
QS-16-20	16	16	25	–	50
QS-6-4					
QS-6-4-100	6	4	12,5	12,5	34,4
QS-8-4					
QS-8-6	8	4	10,7	14,5	36,6
QS-8-6-50		6	14,5	14,5	37,9
QS-10-6		6	13	17,5	39,8
QS-10-8	10	8	17,5	17,5	41,1
QS-10-8-50		8	17,5	17,5	41,1
QS-12-8	12	8	14,5	21	44
QS-12-10		10	21	21	47,6
QS-12-10-20		10	21	21	47,6

Dimensiones


Dimensiones – Racor pasamuros QSS

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	L4	≡
QSS-4	4	M12x1	10,8	30,8	14,8	9,5	4	14
QSS-4-100								
QSS-6	6	M14x1	12,5	34,9	19	9,5	4	17
QSS-6-100								
QSS-8	8	M16x1	14,6	37,4	19,4	10,5	4	19
QSS-8-50								
QSS-10	10	M20x1	18,5	42,4	21,6	11,9	5	24
QSS-10-50								
QSS-12	12	M22x1	20,4	47,6	24,2	13,2	6	27
QSS-12-20								

Dimensiones


Dimensiones – Racor pasamuros QSS-...-F, con collarín fijo Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	≡
QSS-4-F	4	M12x1	9,9	33	13	max. 10	14
QSS-6-F	6	M14x1	11,8	34,9	14,4	max. 10	17
QSS-8-F	8	M16x1	13,8	38,4	15,2	max. 13	19
QSS-10-F	10	M20x1	16,8	47,1	20,3	max. 15	24
QSS-12-F	12	M22x1	19,8	48,5	18,9	max. 17,5	27

Dimensiones


Dimensiones – Racor pasamuros enchufable QSSF

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L4	L5	L6	L7	⌀1	⌀2
QSSF-1/8-4-B	G1/8	4	M12x1	24,2	7	4	5	9	9	14	14
QSSF-1/8-6-B		6	M14x1	26,4	7	4	6	10	10,2	17	17
QSSF-1/8-8-B		8	M16x1	27	7	4	6	10	9,8	19	19
QSSF-1/4-4-B	G1/4	4	M12x1	27,5	9,5	4	6	12,3	9	17	14
QSSF-1/4-6-B		6	M14x1	28,7	9,5	4	6	12,3	10,2	17	17
QSSF-1/4-8-B		8	M16x1	30	9,5	4	6	13	9,8	19	19
QSSF-1/4-10-B		10	M20x1	32,7	9,5	5	7	13	11,1	24	24
QSSF-3/8-6-B	G3/8	6	M14x1	30,9	11	4	6,5	14,5	10,2	21	17
QSSF-3/8-8-B		8	M16x1	31,5	11	4	6,5	14,5	9,8	21	19
QSSF-3/8-10-B		10	M20x1	34,2	11	5	7	14,5	11,1	24	24
QSSF-3/8-12-B		12	M22x1	36,8	11	6	7	14,5	12,4	24	27
QSSF-1/2-12-B	G1/2	12	M22x1	40,1	14	6	7	17,8	12,4	24	27
QSSF-1/2-16-B		16	M27x1,5	42,6	14	9	8,5	17,3	15,4	29	32

Dimensiones


Dimensiones – Tapón para racor rápido QSC [Descargar datos CAD](#) www.festo.com



	D1	D5 Ø	D6 Ø	L1
QSC-4	4	10	7	16,5
QSC-4-100				
QSC-6	6	13	9	18,5
QSC-6-100				
QSC-8	8	15	11	20
QSC-8-50				
QSC-10	10	18	13	22,5
QSC-10-50				
QSC-12	12	21,5	16	23
QSC-12-20				

Dimensiones


Dimensiones – Conector enchufable QS-...H

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D3 Ø	D5 Ø	L1	L2
QS-6H-4	QS-6	4	10	9,9	37,7	15,2
QS-6H-4-100						
QS-8H-4	QS-8	4	12,5	9,9	40,2	16,7
QS-8H-6		6	12,5	11,8	40,8	17,3
QS-8H-6-50						
QS-10H-6	QS-10	6	12,5	11,8	43,8	18,8
QS-10H-8		8	14,5	13,8	43,7	18,7
QS-10H-8-50						
QS-12H-6	QS-12	6	14,5	11,8	48,8	19,8
QS-12H-8		8	14,5	13,8	49,7	20,7
QS-12H-10						
QS-12H-10-20		10	17,5	16,8	50	21

Dimensiones


Dimensiones – Casquillo enchufable QSH [Descargar datos CAD](#) www.festo.com



	D1	L1	L2
QSH-4	QS-4	34,8	11,3
QSH-4-100			
QSH-6	QS-6	38,2	11,3
QSH-6-100			
QSH-8	QS-8	41,4	12,1
QSH-8-50			
QSH-10	QS-10	46,2	13
QSH-10-50			
QSH-12	QS-12	52,8	17,5
QSH-12-20			
QSH-16	QS-16	55,6	18

Dimensiones


Dimensiones – Casquillo enchufable QSH, reductor

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	L1
QSH-6-4	QS-6	QS-4	36,7
QSH-6-4-100			
QSH-8-4	QS-8	QS-4	41,1
QSH-8-6		QS-6	40,5
QSH-8-6-50			
QSH-10-6	QS-10	QS-6	43,7
QSH-10-8		QS-8	44
QSH-10-8-50			
QSH-12-8	QS-12	QS-8	47,5
QSH-12-10		QS-10	49,6
QSH-12-10-20			
QSH-16-12	QS-16	QS-12	54,4
QSH-16-12-20			

Dimensiones

Dimensiones – Tapón ciego QSC-...4H [Descargar datos CAD](#) www.festo.com




	D1	B1	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2
QSC-4H	QS-4	2,1	5	3	28	15
QSC-4H-100						

Dimensiones

Dimensiones – Tapón ciego QSC-...6H/8H/10H/12H/16H


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø	L1	L2
QSC-6H	QS-6	7	3	33	17
QSC-6H-100					
QSC-8H	QS-8	9	4	37	18
QSC-8H-50					
QSC-10H	QS-10	11	5	42	20,5
QSC-10H-50					
QSC-12H	QS-12	13	6	44	23
QSC-12H-20					
QSC-16H	QS-16	17	8	46	24

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L QSL, rosca R Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	±
QSL-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	18,7	10
QSL-1/8-4-100								
QSL-1/8-6								
QSL-1/8-6-100								
QSL-1/8-8								
QSL-1/8-8-50								
QSL-1/8-10	R1/4	6	12,5	22,5	8	24,8	20,3	10
QSL-1/4-4								
QSL-1/4-6								
QSL-1/4-6-100								
QSL-1/4-8								
QSL-1/4-8-50								
QSL-1/4-10								
QSL-1/4-10-50								
QSL-1/4-12	R3/8	8	14,5	24	8	27,3	22,7	12
QSL-1/4-12-20								
QSL-3/8-6								
QSL-3/8-8								
QSL-3/8-8-50								
QSL-3/8-10								
QSL-3/8-10-20	R1/2	10	17,5	25	8	29,8	25,5	12
QSL-3/8-12								
QSL-3/8-12-20								
QSL-1/2-10								
QSL-1/2-10-50	R1/2	12	21	29,8	11	34,2	29	14
QSL-1/2-12								
QSL-1/2-12-20	R3/8	12	21	32,5	12	36,7	29,7	17
QSL-1/2-10								
QSL-1/2-10-50								
QSL-1/2-12								
QSL-1/2-12-20	R1/2	12	21	36,5	15	38,8	30,7	21
QSL-3/8-6								
QSL-3/8-8								
QSL-3/8-8-50								
QSL-3/8-10	R3/8	10	17,5	32	12	34,4	27	17
QSL-3/8-10-20								
QSL-3/8-12								
QSL-3/8-12-20								
QSL-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	27,5	21
QSL-1/2-10-50								
QSL-1/2-12								
QSL-1/2-12-20								

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L QSL-...-16, rosca R

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≡
QSL-3/8-16	R3/8	16	25	47	11	53,2	33,1	22
QSL-1/2-16	R1/2	16	25	51	15	55,3	33,1	22
QSL-1/2-16-20								

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L QSL, rosca G con anillo de junta [Descargar datos CAD](#) www.festo.com




[1] Anillo de junta

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H5	L1	≈G
QSL-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	18,7	13
QSL-G1/8-4-100								
QSL-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	20,3	13
QSL-G1/8-6-100								
QSL-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	22,7	13
QSL-G1/8-8-50								
QSL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	21,8	17
QSL-G1/4-6-100								
QSL-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	23,7	17
QSL-G1/4-8-50								
QSL-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	26	17
QSL-G1/4-10-50								
QSL-G1/4-12	G3/8	12	21	26,5	4,8	1,9	29	17
QSL-G1/4-12-20								
QSL-G3/8-8		8	14,5	27,2	5,8	2,4	24,7	19
QSL-G3/8-8-50								
QSL-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	27	19
QSL-G3/8-10-20								
QSL-G3/8-12	G1/2	12	21	28,7	5,8	2,4	29,7	19
QSL-G3/8-12-20								
QSL-G1/2-12		12	21	32,2	6,8	2,4	30,7	24
QSL-G1/2-12-20								

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L QSL-...-16, rosca G con anillo de junta


Descargar datos CAD www.festo.com

[1] Anillo de junta

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H5	L1	≈G
QSL-G3/8-16	G3/8	16	25	44,2	5,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16	G1/2	16	25	45,2	6,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16-20								

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L (largo) QSLL, rosca R Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	L1	L2	L3	≡
QSLL-1/8-4	R1/8	4	10	18,7	34	8	35	10
QSLL-1/8-6		6	12,5	20,3	37	8	39,3	10
QSLL-1/8-8		8	14,5	22,7	40,5	8	43,8	12
QSLL-1/4-4	R1/4	4	10	20,7	41	11	40	14
QSLL-1/4-6		6	12,5	21,8	42,5	11	42,7	14
QSLL-1/4-8		8	14,5	23,7	44,5	11	45,7	14
QSLL-1/4-10		10	17,5	26	48	11	50,7	14
QSLL-3/8-6	R3/8	6	12,5	23,8	46	12	45,9	17
QSLL-3/8-8		8	14,5	24,7	47,5	12	48,4	17
QSLL-3/8-10		10	17,5	27	51,5	12	53,9	17
QSLL-3/8-12		12	21	29,7	55,5	12	59,7	17
QSLL-1/2-10	R1/2	10	17,5	27	55,5	15	56,1	21
QSLL-1/2-12		12	21	29,7	59,5	15	61,8	21

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L (largo) QSLL, rosca G con anillo de junta

Descargar datos CAD www.festo.com


[1] Anillo de junta

	D1	D2	D5 Ø	H1	L1	L2	L6	≅
QSLL-G1/8-4	G1/8	4	10	18,7	33,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-4-100								
QSLL-G1/8-6		6	12,5	20,3	36,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-6-100								
QSLL-G1/8-8		8	14,5	22,7	38,6	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-8-100								
QSLL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	21,8	39,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-8		8	14,5	23,7	41,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-10		10	17,5	26	44,7	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-12		12	21	29	49,5	4,8	1,9	17
QSLL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	24,7	43,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-10		10	17,5	27	47,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-12		12	21	29,7	51,7	5,8	2,4	19
QSLL-G1/2-12	G1/2	12	21	29,7	55,2	6,8	2,4	24

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L (largo) QSL-...-16, rosca G con anillo de junta

Descargar datos CAD www.festo.com




[1] Anillo de junta

	D1	D2	D5 Ø	H1	L1	L2	L6	≈
QSL-G1/2-16	G1/2	16	25	33,1	72,2	6,8	2,4	24

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L QSLF, rosca G

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	≈G
QSLF-1/8-4-B	G1/8	4	10	9,9	25	20	7	18,7	14,9	14
QSLF-1/8-6-B		6	12,5	11,8	26,8	20,5	7	20,3	17	14
QSLF-1/8-8-B		8	14,5	13,8	28,3	21	7	22,7	18,1	14
QSLF-1/4-6-B	G1/4	6	12,5	11,8	31,3	25	9,5	21,8	17	17
QSLF-1/4-8-B		8	14,5	13,8	32,3	25	9,5	23,7	18,1	17
QSLF-1/4-10-B		10	17,5	16,8	34,3	25,5	9,5	26	20,2	17
QSLF-3/8-8-B	G3/8	8	14,5	13,8	34,8	27,5	11	24,7	18,1	21
QSLF-3/8-10-B		10	17,5	16,8	37,3	28,5	11	27	20,2	21

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L QSLV-...-I, rosca R Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	⌀
QSLV-1/8-6-I	R1/8	6	13	14,3	11,8	24	8	11,5	20	23,7	17	5
QSLV-1/8-8-I		8	14	17,9	13,8	27	8	12	23	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-6-I	R1/4	6	13	14,3	11,8	27	11	12,5	21	23,7	17	5
QSLV-1/4-8-I		8	14	17,9	13,8	30	11	13	24	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-10-I		10	18	21,3	16,8	34	11	15	28	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-8-I	R3/8	8	14	17,9	13,8	31	12	13,7	24,7	26,7	18,1	8
QSLV-3/8-10-I		10	18	21,3	16,8	35	12	15,7	28,7	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-12-I		12	21	26,3	19,8	39	12	17,7	32,7	36,4	23,4	12
QSLV-1/2-12-I	R1/2	12	21	26,3	19,8	42	15	18,8	33,8	36,4	23,4	12

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L QSLV-...-I, rosca G


Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	⌀
QSLV-G1/8-6-I	G1/8	6	13	23	5,1	14,5	23,7	5
QSLV-G1/8-8-I		8	14	26	5,1	15	26,7	8
QSLV-G1/4-6-I	G1/4	6	13	23,5	5,6	15	23,7	5
QSLV-G1/4-8-I		8	14	26,5	5,6	15,5	26,7	8
QSLV-G1/4-10-I		10	18	30,5	5,6	17,5	30,7	10
QSLV-G3/8-8-I	G3/8	8	14	28	6,6	17	26,7	8
QSLV-G3/8-10-I		10	18	32	6,6	19	30,7	10
QSLV-G3/8-12-I		12	21	36	6,6	21	36,4	12
QSLV-G1/2-12-I	G1/2	12	21	37	7,6	22	36,4	12

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L QSLV, rosca métrica con anillo de junta


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	⌀ 1
QSLV-M5-6	M5	6	12,5	17,2	3	7,4	23,1	8

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L QSLV, rosca R

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	Ra 1
QSLV-1/8-4	R1/8	4	10	27	8	12	22,2	14
QSLV-1/8-4-100								
QSLV-1/8-6		6	12,5	27	8	12	24,2	14
QSLV-1/8-6-100								
QSLV-1/8-8		8	14,5	27	8	12,3	26,2	14
QSLV-1/8-8-50								
QSLV-1/4-6	R1/4	6	12,5	31,5	11	13,5	26,8	17
QSLV-1/4-6-100								
QSLV-1/4-8		8	14,5	31,5	11	13,5	28,2	17
QSLV-1/4-8-50								
QSLV-1/4-10		10	17,5	31,5	11	15	30,5	17
QSLV-1/4-10-50								
QSLV-3/8-8	R3/8	8	14,5	36	12	15,7	30,2	21
QSLV-3/8-10		10	18	36	12	15,7	32,5	21
QSLV-3/8-12		12	21	36	12	17,2	35,2	21
QSLV-1/2-12	R1/2	12	21	40,2	13	16,5	38,2	24
QSLV-1/2-16		16	25	48,3	15	21,6	36,6	24

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L QSLV, rosca G con anillo de junta Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⊗ 1
QSLV-G1/8-4	G1/8	4	10	23,7	5,1	8,7	23,4	14
QSLV-G1/8-4-100								
QSLV-G1/8-6		6	12,4	23,7	5,1	9	25,5	14
QSLV-G1/8-6-100								
QSLV-G1/8-8		8	14,4	23,7	5,1	10	28,4	14
QSLV-G1/8-8-50								
QSLV-G1/4-6	G1/4	6	14,5	28,6	5,6	10,4	29	19
QSLV-G1/4-6-100								
QSLV-G1/4-8		8	14,5	28,6	5,6	10,4	28,9	19
QSLV-G1/4-8-50								
QSLV-G1/4-10		10	17,6	28,6	5,6	11,7	31,2	19
QSLV-G1/4-10-50								
QSLV-G3/8-8	G3/8	8	14,4	33,1	6,6	12,6	31	24
QSLV-G3/8-10		10	17,6	33,1	6,6	12,6	33,6	24
QSLV-G3/8-12		12	21	33,1	6,6	14,3	36,4	24
QSLV-G1/2-12	G1/2	12	21	34	7,6	14,3	37,9	27
QSLV-G1/2-16		16	25	43,1	7,6	17,2	38,1	27

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido acodado QSL

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QSL-4	4	10	3,2	16,9	6,5
QSL-4-100					
QSL-6	6	12,5	3,2	20,1	8
QSL-6-100					
QSL-8	8	15	4,2	22,4	10
QSL-8-50					
QSL-10	10	17,5	4,2	26,2	12
QSL-10-50					
QSL-12	12	21	4,2	29,4	14
QSL-12-20					
QSL-16	16	25	4,2	33,1	12
QSL-16-20					

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido acodado QSL-...H con casquillo enchufable [Descargar datos CAD](#) www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	L1
QSL-4H	QS-4	4	10	25	16,8
QSL-4H-100					
QSL-6H	QS-6	6	12,5	28,5	19,8
QSL-6H-100					
QSL-8H	QS-8	8	14,5	30,7	21,8
QSL-8H-50					
QSL-10H	QS-10	10	17,5	33,7	24,9
QSL-10H-50					
QSL-12H	QS-12	12	21	39	28,9
QSL-6H-4	QS-6	4	12,5	28,5	17,7
QSL-8H-6	QS-8	6	14,5	30,7	21,9
QSL-10H-8	QS-10	8	17,5	33,7	24,6
QSL-12H-10	QS-12	10	21	39	28,7

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido acodado QSL-...H con casquillo enchufable largo

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	L1
QSL-4HL	QS-4	4	10	36	16,8
QSL-6HL	QS-6	6	12,5	42	19,8
QSL-8HL	QS-8	8	14,5	46,7	21,8
QSL-10HL	QS-10	10	17,5	51,7	24,9
QSL-12HL	QS-12	12	21	59,5	28,95

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido en T QST, rosca R Descargar datos CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	≅
QST-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	37,4	10
QST-1/8-4-100								
QST-1/8-6		6	12,5	22,5	8	24,8	40,5	10
QST-1/8-6-100								
QST-1/8-8		8	14,5	24	8	27,3	45,4	12
QST-1/8-8-50								
QST-1/8-10		10	17,5	25	8	29,8	51	12
QST-1/4-4	R1/4	4	10	29	11	28	41,4	14
QST-1/4-6		6	12,5	28	11	28,2	43,5	14
QST-1/4-6-100								
QST-1/4-8		8	14,5	28	11	29,2	47,4	14
QST-1/4-8-50								
QST-1/4-10		10	17,5	28,5	11	31,2	52	14
QST-1/4-10-50								
QST-1/4-12		12	21	29,8	11	34,2	57,9	14
QST-3/8-6	R3/8	6	12,5	31,5	12	31,4	47,5	17
QST-3/8-8		8	14,5	31	12	31,9	49,4	17
QST-3/8-8-50								
QST-3/8-10		10	17,5	32	12	34,4	54	17
QST-3/8-10-20								
QST-3/8-12		12	21	32,5	12	36,7	59,4	17
QST-3/8-12-20								
QST-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	55	21
QST-1/2-12		12	21	36,5	15	38,8	61,4	21

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido en T QST-...-16, rosca R


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	±G
QST-3/8-16	R3/8	16	25	4,2	47	11	53,2	66,2	24	12	22
QST-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	51	15	55,3	66,2	24	12	22

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido en T QST, rosca G con anillo de junta Descargar datos CAD www.festo.com




[1] Anillo de junta

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H6	L1	≅
QST-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	37,4	13
QST-G1/8-4-100								
QST-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	40,5	13
QST-G1/8-6-100								
QST-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	45,4	13
QST-G1/8-8-50								
QST-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	43,5	17
QST-G1/4-6-100								
QST-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	47,4	17
QST-G1/4-8-50								
QST-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	52	17
QST-G1/4-10-50								
QST-G1/4-12		12	21	26,5	4,8	1,9	57,9	17
QST-G3/8-8	G3/8	8	14,5	27,2	5,8	2,4	49,4	19
QST-G3/8-8-50								
QST-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	54	19
QST-G3/8-10-20								
QST-G3/8-12	G3/8	12	21	28,7	5,8	2,4	59,4	19
QST-G3/8-12-20								
QST-G1/2-12	G1/2	12	21	32,2	6,8	2,4	61,4	24

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido en T QST-...-16, rosca G con anillo de junta

Descargar datos CAD www.festo.com




[1] Anillo de junta

	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H6	L1	L2	L3	≈
QST-G3/8-16	G3/8	16	25	4,2	44,2	5,8	2,4	66,2	24	12	24
QST-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	45,2	6,8	2,4	66,2	24	12	24

Dimensiones


Dimensiones – Unión en T QST

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	D6 ø	B1	H1	H2	L1	L2
QST-4	4	4	10	3,2	10,4	17,2	6,5	34,4	13
QST-4-100									
QST-6	6	6	13	3,2	13,5	20,1	8	40,2	16
QST-6-100									
QST-8	8	8	15	3,2	15,6	22,2	9	44,4	18
QST-8-50									
QST-10	10	10	17,5	4,2	18,2	25,2	12	50,4	24
QST-10-50									
QST-12	12	12	21	4,2	21,7	28,4	14	56,8	28
QST-12-20									
QST-16	16	16	25	4,2	25,6	33,1	12	66,2	24
QST-6-4	6	4	13	3,2	13	19,5	8	40,1	16
QST-6-4-100									
QST-8-4	8	4	14,5	3,2	15,1	21,7	9	44,4	18
QST-8-6		6	14,5	3,2	15,1	22,3	9	44,4	18
QST-8-6-50									
QST-10-6	10	6	17,5	4,2	18,2	25	12	50,4	24
QST-10-8		8	17,5	4,2	18,2	24,9	12	50,4	24
QST-10-8-50									
QST-12-8	12	8	21	4,2	21,7	27,7	14	56,8	28
QST-12-10		10	21	4,2	21,7	28	14	56,8	28
QST-12-10-20									
QST-16-12	16	12	25	4,2	25,7	33,2	12	66,2	24

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido en T QSTF, rosca R


[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	1/16
QSTF-1/8-4-B	R1/8	4	G1/8	10	32,5	8	12	22,2	7	14
QSTF-1/8-6-B		6	G1/8	12,5	32,5	8	12	24,2	7	14
QSTF-1/8-8-B		8	G1/8	14,5	32,5	8	12,3	26,2	7	14
QSTF-1/4-6-B	R1/4	6	G1/4	12,5	38,5	11	13,5	26,8	9,5	17
QSTF-1/4-8-B		8	G1/4	14,5	38,5	11	13,5	28,2	9,5	17
QSTF-1/4-10-B		10	G1/4	17,5	38,5	11	15	30,5	9,5	17
QSTF-3/8-8-B	R3/8	8	G3/8	14,5	44,5	12	15,7	30,2	11	21
QSTF-3/8-10-B		10	G3/8	18	44,5	12	15,7	32,5	11	21
QSTF-3/8-12-B		12	G3/8	21	44,5	12	17,2	35,2	11	21
QSTF-1/2-12-B	R1/2	12	G1/2	21	52,2	13	16,5	38,2	14	24

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en T QSTF, rosca G con anillo de junta


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D3	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	T1	⌀ 1
QSTF-G1/8-4	G1/8	4	G1/8	10	26	5,1	8,7	23,4	7	14
QSTF-G1/8-6		6	G1/8	12,4	26	5,1	9	25,5	7	14
QSTF-G1/8-8		8	G1/8	14,4	26	5,1	10	28,4	7	14
QSTF-G1/4-6	G1/4	6	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	29	9,5	19
QSTF-G1/4-8		8	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	28,9	9,5	19
QSTF-G1/4-10		10	G1/4	17,6	33,2	5,6	11,7	31,2	9,5	19
QSTF-G3/8-8	G3/8	8	G3/8	14,4	38,1	6,6	12,6	31	11	24
QSTF-G3/8-10		10	G3/8	17,6	38,1	6,6	12,6	33,6	11	24
QSTF-G3/8-12		12	G3/8	21	38,1	6,6	14,3	36,4	11	24
QSTF-G1/2-12	G1/2	12	G1/2	21	42,8	7,6	14,3	37,9	14	27

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T QSTL, rosca R

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	≅
QSTL-1/8-4	R1/8	4	10	40,2	8	36,2	19	17,2	10
QSTL-1/8-4-100									
QSTL-1/8-6		6	12,5	43,3	8	39,3	18,8	20,5	10
QSTL-1/8-6-100									
QSTL-1/8-8		8	14,5	46,9	8	42,9	20	22,9	12
QSTL-1/8-8-50									
QSTL-1/4-6	R1/4	6	12,5	48,8	11	42,7	22,2	20,5	14
QSTL-1/4-6-100									
QSTL-1/4-8		8	14,5	51,7	11	45,7	22,8	22,9	14
QSTL-1/4-8-50									
QSTL-1/4-10		10	17,5	54,7	11	48,7	22,5	26,2	14
QSTL-1/4-10-50									
QSTL-3/8-8	R3/8	8	14,5	55,4	12	49,1	26,2	22,9	17
QSTL-3/8-10		10	17,5	58,2	12	51,9	25,7	26,2	17
QSTL-3/8-12		12	21	63,5	12	57,2	26,7	30,5	17
QSTL-1/2-12	R1/2	12	21	67,5	15	59,3	28,8	30,7	21

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T QSTL-...-16, rosca R Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	≅
QSTL-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	84,1	15	75,9	42,8	33,1	24	12	22

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en T QSTL, rosca G con anillo de junta

Descargar datos CAD www.festo.com


[1] Anillo de junta

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H6	L1	≡
QSTL-G1/8-4	G1/8	4	10	39,3	4,2	22,1	1,9	17,2	13
QSTL-G1/8-4-100									
QSTL-G1/8-6		6	12,5	42,4	4,2	21,9	1,9	20,5	13
QSTL-G1/8-6-100									
QSTL-G1/8-8	G1/4	8	14,5	45	4,2	22,1	1,9	22,9	13
QSTL-G1/8-8-50									
QSTL-G1/4-6		6	12,5	45,5	4,8	25	1,9	20,5	17
QSTL-G1/4-6-100									
QSTL-G1/4-8	G1/2	8	14,5	51,6	5,8	28,7	2,4	22,9	19
QSTL-G1/4-8-50									
QSTL-G1/4-10		10	17,5	54,4	5,8	28,2	2,4	26,2	19
QSTL-G1/4-10-50									
QSTL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	51,6	5,8	28,7	2,4	22,9	19
QSTL-G3/8-10		10	17,5	54,4	5,8	28,2	2,4	26,2	19
QSTL-G3/8-12		12	21	59,7	5,8	29,2	2,4	30,5	19
QSTL-G1/2-12	G1/2	12	21	63,2	6,8	32,7	2,4	30,7	24

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en T QSTL-...-16, rosca G con anillo de junta

Descargar datos CAD www.festo.com




[1] Anillo de junta

	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H6	L1	L2	L3	≅
QSTL-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QSW, rosca R

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	≡
QSW-1/8-4	R1/8	4	8	14,8	8	23	10
QSW-1/8-6		6	10,5	16,4	8	25,3	10
QSW-1/8-8		8	14,5	24	8	39,2	12
QSW-1/4-6	R1/4	6	10,5	21,4	11	28,2	14
QSW-1/4-8		8	14,5	28	11	41,2	14
QSW-1/4-10		10	17,5	28,5	11	44,9	14
QSW-3/8-10	R3/8	10	17,5	33	12	49,1	17
QSW-3/8-12		12	21	32,5	12	53,2	17
QSW-1/2-12	R1/2	12	21	36,5	15	55,4	21

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado QSW-...-16, rosca R Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D1	D2	H2	H3	≡
QSW-1/2-16	R1/2	16	25	47	15	67,6	22

Dimensiones


Dimensiones – Unión rápida en QSW-...HL con casquillo enchufable

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5	D6	H1	H2
QSW-4HL	QS-4	4	8	8	21,8	15
QSW-6HL	QS-6	6	10,5	8	24,6	17,3
QSW-8HL	QS-8	8	14,5	10	28,5	25,7
QSW-10HL	QS-10	10	17,5	11	31,5	30,5
QSW-12HL	QS-12	12	21	14	35,5	36,3

Dimensiones

Dimensiones – Unión rápida en X QSX Descargar datos CAD www.festo.com




	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	L1	L2
QSX-8	8	15	3,5	23,5	9	47	18
QSX-10	10	17,5	4,5	27,5	11	55	22
QSX-12	12	21	4,5	31	12	62	24

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en Y QSY, rosca métrica con anillo de junta

Descargar datos CAD www.festo.com




[1] Anillo de junta

	D1	D2	D5 Ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	≈G
QSY-M5-4	M5x0,8	4	10	10,3	32,9	2,8	30,1	14,9	0,5	8
QSY-M5-6		6	12,5	12,5	38,3	2,8	35,5	17	0,5	10

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en Y QSY, rosca R Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	≡C
QSY-1/8-4	R1/8	4	10	10,3	38,4	8	34,4	14,9	10
QSY-1/8-6		6	12,5	12,5	41,3	8	37,3	17	10
QSY-1/8-8		8	14,5	14,5	46,1	8	42,1	18,1	12
QSY-1/4-4	R1/4	4	10	10,3	43,4	11	37,4	14,9	14
QSY-1/4-6		6	12,5	12,5	48,3	11	42,2	17	14
QSY-1/4-8		8	14,5	14,5	49,3	11	43,3	18,1	14
QSY-1/4-10		10	17,5	17,5	53,6	11	47,6	20,2	14
QSY-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	52,5	12	46,2	18,1	17
QSY-3/8-10		10	17,5	17,5	56,7	12	50,4	20,2	17
QSY-3/8-12		12	21	21	60,6	12	54,3	23,4	17
QSY-1/2-10	R1/2	10	17,5	17,5	60,2	15	52	20,2	21
QSY-1/2-12		12	21	21	64,7	15	56,5	23,4	21

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en Y QSY, rosca G con anillo de junta

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L4	L5	≅
QSY-G1/8-4	G1/8	4	10	10,3	37,5	4,2	14,9	1,9	13
QSY-G1/8-6		6	12,5	12,5	40,4	4,2	17	1,9	13
QSY-G1/8-8		8	14,5	14,5	44,2	4,2	18,1	1,9	13
QSY-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	45	4,8	17	1,9	17
QSY-G1/4-8		8	14,5	14,5	46	4,8	18,1	1,9	17
QSY-G1/4-10		10	17,5	17,5	50,3	4,8	20,2	1,9	17
QSY-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	48,7	5,8	18,1	2,4	19
QSY-G3/8-10		10	17,5	17,5	52,9	5,8	20,2	2,4	19
QSY-G3/8-12		12	21	21	56,8	5,8	23,4	2,4	19
QSY-G1/2-12	G1/2	12	21	21	60,4	6,8	23,4	2,4	24

Dimensiones


Dimensiones – Unión rápida en Y QSY [Descargar datos CAD](#) www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3
QSY-4	4	4	10	10	3,2	11	32,8	14,1	14,9
QSY-4-100									
QSY-6	6	6	13	12,5	3,4	12	37,7	15,8	17
QSY-6-100									
QSY-8	8	8	15	14,5	3,4	14	42,4	17,2	18,1
QSY-8-50									
QSY-10	10	10	17,5	17,5	4,2	18	48,4	19,5	20,7
QSY-10-20									
QSY-12	12	12	21	21	4,2	20	54,9	22,3	23,4
QSY-12-20									
QSY-16	16	16	25	25	4,5	24	62,2	22,1	24,1

Dimensiones


Dimensiones – Unión rápida en Y QSY, reductor

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	D8 Ø	D9 Ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-6-4	6	4	13	11,8	9,9	12,5	3,4	12	37,2	15,2	17	14,9
QSY-6-4-100												
QSY-8-4	8	4	14,5	13,8	9,9	12,5	3,4	14	41,9	16,7	18,1	14,9
QSY-8-6		6	14,5	13,8	11,8	12,5	3,4	14	42,5	17,3	18,1	17
QSY-8-6-50	10	6	17,5	16,8	11,8	14,5	4,5	18	48,2	19,3	20,2	17
QSY-10-6		8	17,5	16,8	13,8	14,5	4,5	18	48,1	19,2	20,2	18,1
QSY-10-8		10	21	19,8	13,8	17,5	4,5	20	54,3	21,7	23,4	18,1
QSY-12-8	12	8	21	19,8	16,8	17,5	4,5	20	54,6	22	23,4	20,2
QSY-12-10		10	25	23	19,8	25	4,5	24	62,3	22,2	24,1	23,4
QSY-12-10-20	16	12	25	23	19,8	25	4,5	24	62,3	22,2	24,1	23,4

Dimensiones


Dimensiones – Unión rápida en Y QSY-...H con casquillo enchufable Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-4H	QS-4	4	10	3,2	10	11	48,7	19	14,1	14,9
QSY-6H-4	QS-6	4	10	3,2	10	11	50,9	22	14,1	14,9

Dimensiones


Dimensiones – Unión rápida en Y QSY-...H-B con casquillo enchufable

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D7 Ø	H1	L1	L2	L4
QSY-6H-B	QS-6	6	12,5	12	53,2	22,5	17
QSY-8H-B	QS-8	8	14,5	14	56,1	23,5	18,1
QSY-10H-B	QS-10	10	17,5	18	63,2	25	20,2
QSY-12H-B	QS-12	12	21	20	71,3	29	23,4
QSY-8H-6-B	QS-8	6	12,5	12	54,2	23,5	17
QSY-10H-8-B	QS-10	8	14,5	14	57,6	25	18,1
QSY-12H-10-B	QS-12	10	17,5	18	67,2	29	20,2

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en Y QSTL, rosca R Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	B1	D5 Ø	H1	L1	L2	L3	⌀
QSYL-1/8-4	R1/8	4	10,3	10	18,2	23	8	24	10
QSYL-1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	23,5	8	25,8	10
QSYL-1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	25	8	28,3	12
QSYL-1/4-6	R1/4	6	12,5	12,5	21,8	29	11	29,2	14
QSYL-1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	29	11	30,2	14
QSYL-1/4-10		10	17,5	17,5	26	29,5	11	32,2	14
QSYL-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	24,7	32	12	32,9	17
QSYL-3/8-10		10	17,5	17,5	27	32,5	12	34,9	17
QSYL-3/8-12		12	21	21	29,2	33,5	12	37,7	17
QSYL-1/2-12	R1/2	12	21	21	30,2	38	15	40,3	21

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en Y QSYL, rosca G con anillo de junta


Descargar datos CAD www.festo.com

[1] Anillo de junta

	D1	D2	B1	D5 ø	H1	L1	L2	L5	≈
QSYL-G1/8-4	G1/8	4	10,3	10	18,2	22,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	22,6	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	23,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	21,8	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-10		10	17,5	17,5	26	26,2	4,8	1,9	17
QSYL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	24,7	28,2	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-10		10	17,5	17,5	27	28,7	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-12		12	21	21	29,2	29,7	5,8	2,4	19
QSYL-G1/2-12	G1/2	12	21	21	30,2	33,7	6,8	2,4	24

Dimensiones



Dimensiones – Racor rápido roscado en Y QSYLV, rosca R Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	B1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	≅
QSYLV-1/8-6	R1/8	6	12	12,5	3,2	27	8	11	26	10,5	14
QSYLV-1/4-8	R1/4	8	14	14,5	3,2	31,5	11	12,5	29	12,5	17
QSYLV-3/8-10	R3/8	10	17	17,5	4,2	36	12	14,5	33,5	15	21
QSYLV-1/2-12	R1/2	12	20	21	4,2	40	15	17,5	37,5	17	24

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en Y QSYLV, rosca G con anillo de junta

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	B1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	≈G
QSYLV-G1/8-6	G1/8	6	12	12,4	3,2	26,2	5,1	15,2	27,5	12	17
QSYLV-G1/4-8	G1/4	8	14	14,4	3,2	28,4	5,6	16,4	30,9	14	19
QSYLV-G3/8-10	G3/8	10	17	17,6	4,2	33,4	6,6	19,4	34	15,5	21
QSYLV-G1/2-12	G1/2	12	20	21	4,2	37,4	7,6	21,9	38,9	18,5	27

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado QS, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3 mm	10	153001	QS-1/8-4
				100	130674	QS-1/8-4-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm	10	153002	QS-1/8-6
				100	130675	QS-1/8-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm	10	153004	QS-1/8-8
				50	130676	QS-1/8-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		10	190643	QS-1/8-10
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3 mm		190644	QS-1/4-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm	100	153003	QS-1/4-6
					130677	QS-1/4-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7 mm	10	153005	QS-1/4-8
				50	130678	QS-1/4-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,5 mm	10	153007	QS-1/4-10
				50	130679	QS-1/4-10-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		10	164980	QS-1/4-12
				20	130680	QS-1/4-12-20
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm	10	190645	QS-3/8-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7 mm	50	153006	QS-3/8-8
					130681	QS-3/8-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	9 mm	10	153008	QS-3/8-10
				50	130682	QS-3/8-10-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	11 mm	10	153009	QS-3/8-12
				20	130683	QS-3/8-12-20
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm		1	164957	QS-3/8-16
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	9 mm	50	190646	QS-1/2-10
					133189	QS-1/2-10-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	11 mm	1	153010	QS-1/2-12
				20	130684	QS-1/2-12-20
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm	1	153011	QS-1/2-16
				20	130685	QS-1/2-16-20

Referencias de pedido – Racor rápido roscado QS, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3 mm	10	186095	QS-G1/8-4

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado QS, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3 mm	100	132036	QS-G1/8-4-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm	10	186096	QS-G1/8-6
				100	132037	QS-G1/8-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm	10	186098	QS-G1/8-8
				50	132038	QS-G1/8-8-50
		Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm	10	186097
	100				132039	QS-G1/4-6-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm		7 mm	10	186099	QS-G1/4-8
				50	132040	QS-G1/4-8-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		8,5 mm	10	186101	QS-G1/4-10
				50	132041	QS-G1/4-10-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm			10	186350	QS-G1/4-12
				20	132042	QS-G1/4-12-20
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7 mm	10	186100	QS-G3/8-8
				50	132043	QS-G3/8-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	9 mm	10	186102	QS-G3/8-10
				50	132044	QS-G3/8-10-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	11 mm	10	186103	QS-G3/8-12
				20	132045	QS-G3/8-12-20
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm		1	186347	QS-G3/8-16
					186104	QS-G1/2-12
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		20	132046	QS-G1/2-12-20
					186105	QS-G1/2-16
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm	1	132047	QS-G1/2-16-20
				20		
	Rosca exterior G3/4	Para tubo flexible con diámetro exterior de 22 mm	20 mm	1	8040613	QS-G3/4-22

Referencias de pedido – Racor rápido roscado QS-...-I, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,6 mm	10	153012	QS-1/8-4-I
				100	133191	QS-1/8-4-I-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm	10	153013	QS-1/8-6-I
				100	133186	QS-1/8-6-I-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,3 mm	10	153015	QS-1/8-8-I
				50	133187	QS-1/8-8-I-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		10	190647	QS-1/8-10-I
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm		153014	QS-1/4-6-I

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado QS-...-I, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm	100	133193	QS-1/4-6-I-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,3 mm	10	153016	QS-1/4-8-I
				50	133190	QS-1/4-8-I-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		10	153018	QS-1/4-10-I
				50	133188	QS-1/4-10-I-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		10	190649	QS-1/4-12-I
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm			153017	QS-3/8-8-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm			153019	QS-3/8-10-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8,4 mm		153020	QS-3/8-12-I
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6,3 mm	1	190648	QS-1/2-10-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8,4 mm		153021	QS-1/2-12-I

Referencias de pedido – Racor rápido roscado QS-...-I, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,6 mm	10	186106	QS-G1/8-4-I
				100	133008	QS-G1/8-4-I-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm	10	186107	QS-G1/8-6-I
				100	133009	QS-G1/8-6-I-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,3 mm	10	186109	QS-G1/8-8-I
				100	133010	QS-G1/8-8-I-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		10	132999	QS-G1/8-10-I
				100	133000	QS-G1/8-10-I-100
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm	10	186108	QS-G1/4-6-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,3 mm		186110	QS-G1/4-8-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	7,3 mm		186112	QS-G1/4-10-I
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,3 mm		186111	QS-G3/8-8-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	7,3 mm		186113	QS-G3/8-10-I

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado QS-....-I, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8,4 mm	10	186114	QS-G3/8-12-I
	Rosca exterior G1/2			1	186115	QS-G1/2-12-I

Referencias de pedido – Racor rápido roscado QSF, rosca G						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca interior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3 mm	10	153022	QSF-1/8-4-B
				100	130709	QSF-1/8-4-B-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm	10	153023	QSF-1/8-6-B
				100	130710	QSF-1/8-6-B-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7 mm	10	153025	QSF-1/8-8-B
				50	130711	QSF-1/8-8-B-50
	Rosca interior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3 mm	10	190650	QSF-1/4-4-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm	100	153024	QSF-1/4-6-B
					130712	QSF-1/4-6-B-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7 mm	10	153026	QSF-1/4-8-B
				50	130713	QSF-1/4-8-B-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	9 mm	10	153028	QSF-1/4-10-B
				50	130714	QSF-1/4-10-B-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	11 mm	10	190651	QSF-1/4-12-B
	Rosca interior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm		190652	QSF-3/8-6-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7 mm	50	153027	QSF-3/8-8-B
					130715	QSF-3/8-8-B-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	9 mm	10	153029	QSF-3/8-10-B
				50	130716	QSF-3/8-10-B-50
	Rosca interior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	11 mm	10	153030	QSF-3/8-12-B
				20	130717	QSF-3/8-12-B-20
				1	190653	QSF-1/2-12-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	15 mm		190654	QSF-1/2-16-B

Referencias de pedido – Conector QS						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	10	153031	QS-4

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Conector QS

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	100	130686	QS-4-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	10	153032	QS-6
				100	130687	QS-6-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7 mm	10	153033	QS-8
				50	130688	QS-8-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	9 mm	10	153034	QS-10
				50	130689	QS-10-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	11 mm	10	153035	QS-12
				20	130690	QS-12-20
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm	1	153036	QS-16
				20	133195	QS-16-20

Referencias de pedido – Racor rápido QS, reductor

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	10	153037	QS-6-4
				100	130691	QS-6-4-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	10	130606	QS-8-4
					153038	QS-8-6
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	50	130692	QS-8-6-50
				10	130607	QS-10-6
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,5 mm		153039	QS-10-8
				50	130693	QS-10-8-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,2 mm	10	130608	QS-12-8
					153040	QS-12-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	9 mm	20	130694	QS-12-10-20

Referencias de pedido – Racor pasamuros QSS

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3 mm	10	153157	QSS-4
				100	130788	QSS-4-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm	10	153158	QSS-6
				100	130789	QSS-6-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7 mm	10	153159	QSS-8
				50	130790	QSS-8-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	9 mm	10	153160	QSS-10
				50	130791	QSS-10-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	11 mm	10	153161	QSS-12
				20	130792	QSS-12-20

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor pasamuros QSS-...-F, con unión fija						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,6 mm	10	193950	QSS-4-F
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4 mm		193951	QSS-6-F
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,5 mm		130642	QSS-8-F
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6,5 mm		130643	QSS-10-F
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	7,5 mm		130644	QSS-12-F

Referencias de pedido – Racor pasamuros enchufable QSSF						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca interior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3 mm	10	153162	QSSF-1/8-4-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm		153163	QSSF-1/8-6-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7 mm		153165	QSSF-1/8-8-B
	Rosca interior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3 mm		190655	QSSF-1/4-4-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm		153164	QSSF-1/4-6-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7 mm		153166	QSSF-1/4-8-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	9 mm		153168	QSSF-1/4-10-B
	Rosca interior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm		190656	QSSF-3/8-6-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7 mm		153167	QSSF-3/8-8-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	9 mm		153169	QSSF-3/8-10-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	11 mm		153170	QSSF-3/8-12-B
	Rosca interior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	15 mm	1	153171	QSSF-1/2-12-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm			190657	QSSF-1/2-16-B

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Tapón para racor rápido QSC

	Conexión neumática 1	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	10	153262	QSC-4
		100	130704	QSC-4-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 6 mm	10	153263	QSC-6
		100	130705	QSC-6-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	10	153264	QSC-8
		50	130706	QSC-8-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	10	153265	QSC-10
		50	130707	QSC-10-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10	153266	QSC-12
		20	130708	QSC-12-20

Referencias de pedido – Conector QS-...H

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,5 mm	10	153041	QS-6H-4
				100	130695	QS-6H-4-100
	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	2,4 mm	10	130622	QS-8H-4
				50	153042	QS-8H-6
	Casquillo enchufable Ø 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	3,8 mm	10	130623	QS-10H-6
				50	153043	QS-10H-8
	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5,4 mm	10	130697	QS-10H-8-50
				50	132981	QS-12H-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,4 mm	10	130624	QS-12H-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6,3 mm	20	153044	QS-12H-10
					130698	QS-12H-10-20

Referencias de pedido – Casquillo enchufable QSH

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 4 mm	Casquillo enchufable Ø 4 mm	2,5 mm	10	153251	QSH-4
				100	130723	QSH-4-100
	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Casquillo enchufable Ø 6 mm	4 mm	10	153252	QSH-6
				100	130724	QSH-6-100
	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Casquillo enchufable Ø 8 mm	6 mm	10	153253	QSH-8
				50	130725	QSH-8-50
	Casquillo enchufable Ø 10 mm	Casquillo enchufable Ø 10 mm	7,5 mm	10	153254	QSH-10
				50	130726	QSH-10-50
	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Casquillo enchufable Ø 12 mm	9 mm	10	153255	QSH-12
				20	130727	QSH-12-20
	Casquillo enchufable de 16 mm de diámetro	Casquillo enchufable Ø 16 mm	11 mm	1	153256	QSH-16

Referencias de pedido – Casquillo enchufable QSH, reductor

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Casquillo enchufable Ø 4 mm	2,3 mm	10	153257	QSH-6-4

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Casquillo enchufable QSH, reductor						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Casquillo enchufable Ø 4 mm	2,3 mm	100	130718	QSH-6-4-100
	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Casquillo enchufable Ø 6 mm	3,8 mm	10	130625	QSH-8-4
					153258	QSH-8-6
				50	130719	QSH-8-6-50
	Casquillo enchufable Ø 10 mm	Casquillo enchufable Ø 8 mm	4,9 mm	10	130626	QSH-10-6
					153259	QSH-10-8
				50	130720	QSH-10-8-50
	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Casquillo enchufable Ø 10 mm	7,1 mm	10	130627	QSH-12-8
					153260	QSH-12-10
				20	130721	QSH-12-10-20
	Casquillo enchufable de 16 mm de diámetro	Casquillo enchufable Ø 12 mm	7,8 mm	1	153261	QSH-16-12
				20	130722	QSH-16-12-20

Referencias de pedido – Tapón ciego QSC-...H				
	Conexión neumática 1	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 4 mm	10	153267	QSC-4H
		100	130699	QSC-4H-100
	Casquillo enchufable Ø 6 mm	10	153268	QSC-6H
		100	130700	QSC-6H-100
	Casquillo enchufable Ø 8 mm	10	153269	QSC-8H
		50	130701	QSC-8H-50
	Casquillo enchufable Ø 10 mm	10	153270	QSC-10H
		50	130702	QSC-10H-50
	Casquillo enchufable Ø 12 mm	10	153271	QSC-12H
		20	130703	QSC-12H-20
	Casquillo enchufable de 16 mm de diámetro	1	153272	QSC-16H

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QSL, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	10	153045	QSL-1/8-4
				100	130728	QSL-1/8-4-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm	10	153046	QSL-1/8-6
				100	130729	QSL-1/8-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm	10	153048	QSL-1/8-8
				50	130730	QSL-1/8-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		10	190658	QSL-1/8-10
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm		190659	QSL-1/4-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	100	153047	QSL-1/4-6
					130731	QSL-1/4-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm	10	153049	QSL-1/4-8
				50	130732	QSL-1/4-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm	10	153051	QSL-1/4-10
				50	130733	QSL-1/4-10-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		10	164981	QSL-1/4-12

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QSL, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8 mm	20	130734	QSL-1/4-12-20
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	10	190660	QSL-3/8-6
			6,7 mm		153050	QSL-3/8-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm		50	130735	QSL-3/8-8-50
			8,3 mm	10	153052	QSL-3/8-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		20	130736	QSL-3/8-10-20
			10 mm	10	153053	QSL-3/8-12
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		20	130737	QSL-3/8-12-20
			11 mm	1	164958	QSL-3/8-16
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,3 mm		190661	QSL-1/2-10
			10,3 mm		153054	QSL-1/2-12
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		20	130738	QSL-1/2-12-20
			8,3 mm	50	133192	QSL-1/2-10-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm	1	153055	QSL-1/2-16
				20	130739	QSL-1/2-16-20

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QSL, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	10	186116	QSL-G1/8-4
				100	132048	QSL-G1/8-4-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm	10	186117	QSL-G1/8-6
				100	132049	QSL-G1/8-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm	10	186119	QSL-G1/8-8
				50	132050	QSL-G1/8-8-50
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	10	186118	QSL-G1/4-6
				100	132051	QSL-G1/4-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm	10	186120	QSL-G1/4-8
				50	132052	QSL-G1/4-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm	10	186122	QSL-G1/4-10
				50	132053	QSL-G1/4-10-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		10	186351	QSL-G1/4-12
				20	132054	QSL-G1/4-12-20
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm	10	186121	QSL-G3/8-8
				50	132055	QSL-G3/8-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,3 mm	10	186123	QSL-G3/8-10
				20	132056	QSL-G3/8-10-20
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10 mm	10	186124	QSL-G3/8-12

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QSL, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10 mm	20	132057	QSL-G3/8-12-20
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	11 mm	1	186348	QSL-G3/8-16
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10,3 mm	20	186125	QSL-G1/2-12
				20	132058	QSL-G1/2-12-20
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm	1	186126	QSL-G1/2-16
				20	132059	QSL-G1/2-16-20

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L (largo) QSLL, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	10	153076	QSLL-1/8-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm		153077	QSLL-1/8-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm		153079	QSLL-1/8-8
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm		190662	QSLL-1/4-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm		153078	QSLL-1/4-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm		153080	QSLL-1/4-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm		153082	QSLL-1/4-10
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm		190663	QSLL-3/8-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm		153081	QSLL-3/8-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,3 mm		153083	QSLL-3/8-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10 mm		153084	QSLL-3/8-12
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,3 mm	1	190664	QSLL-1/2-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10,3 mm		153085	QSLL-1/2-12

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L (largo) QSL, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	10	186127	QSL-G1/8-4
				100	133015	QSL-G1/8-4-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	10	186128	QSL-G1/8-6
				100	133016	QSL-G1/8-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm	10	186130	QSL-G1/8-8
				100	133017	QSL-G1/8-8-100
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	10	186129	QSL-G1/4-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm		186131	QSL-G1/4-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm		186133	QSL-G1/4-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		1	132596	QSL-G1/4-12
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm	10	186132	QSL-G3/8-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,3 mm		186134	QSL-G3/8-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10 mm		186135	QSL-G3/8-12
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10,3 mm	1	186136	QSL-G1/2-12
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm		190665	QSL-G1/2-16

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QSLF, rosca G						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca interior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	10	153273	QSLF-1/8-4-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm		153274	QSLF-1/8-6-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm		153276	QSLF-1/8-8-B
	Rosca interior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm		153275	QSLF-1/4-6-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm		153277	QSLF-1/4-8-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm		153279	QSLF-1/4-10-B
	Rosca interior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm		153278	QSLF-3/8-8-B
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,3 mm		153280	QSLF-3/8-10-B

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QSLV-...-I, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3 mm	10	153097	QSLV-1/8-6-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,2 mm		153099	QSLV-1/8-8-I
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,1 mm		153098	QSLV-1/4-6-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4 mm		153100	QSLV-1/4-8-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,4 mm		153102	QSLV-1/4-10-I
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,2 mm		153101	QSLV-3/8-8-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,4 mm		153103	QSLV-3/8-10-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	6,9 mm		153104	QSLV-3/8-12-I
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	6,4 mm	1	153105	QSLV-1/2-12-I

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QSLV-...-I, rosca G						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3 mm	10	186148	QSLV-G1/8-6-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,2 mm		186150	QSLV-G1/8-8-I
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,1 mm		186149	QSLV-G1/4-6-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4 mm		186151	QSLV-G1/4-8-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,4 mm		186153	QSLV-G1/4-10-I
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,2 mm		186152	QSLV-G3/8-8-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,4 mm		186154	QSLV-G3/8-10-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	6,9 mm		186155	QSLV-G3/8-12-I
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	6,4 mm	1	186156	QSLV-G1/2-12-I

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QSLV, rosca métrica con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	1,8 mm	10	190666	QSLV-M5-6

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QSLV, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,4 mm	100	130749	QSLV-1/8-4-100
			2,8 mm	10	153086	QSLV-1/8-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,7 mm	100	130750	QSLV-1/8-6-100
			4,6 mm	10	153087	QSLV-1/8-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,4 mm	50	130751	QSLV-1/8-8-50
			5,5 mm	10	153089	QSLV-1/8-8
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,8 mm	100	130752	QSLV-1/4-6-100
			4,3 mm	10	153088	QSLV-1/4-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5 mm	50	130753	QSLV-1/4-8-50
			6 mm	10	153090	QSLV-1/4-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,4 mm	50	130754	QSLV-1/4-10-50
			7,1 mm	10	153092	QSLV-1/4-10
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm	1	153091	QSLV-3/8-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm		153093	QSLV-3/8-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	9,3 mm		153094	QSLV-3/8-12
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10 mm		153095	QSLV-1/2-12
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm		153096	QSLV-1/2-16

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QSLV, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3 mm	10	186137	QSLV-G1/8-4
				100	132060	QSLV-G1/8-4-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4 mm	10	186138	QSLV-G1/8-6
				100	132061	QSLV-G1/8-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,6 mm	10	186140	QSLV-G1/8-8
				50	132062	QSLV-G1/8-8-50
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm	10	186139	QSLV-G1/4-6
				100	132063	QSLV-G1/4-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm	10	186141	QSLV-G1/4-8
				50	132064	QSLV-G1/4-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	7 mm	10	186143	QSLV-G1/4-10
				50	132065	QSLV-G1/4-10-50
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm	10	186142	QSLV-G3/8-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm		186144	QSLV-G3/8-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8,7 mm		186145	QSLV-G3/8-12

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L QSLV, rosca G con anillo de junta

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8,7 mm	1	186146	QSLV-G1/2-12
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	13 mm		186147	QSLV-G1/2-16

Referencias de pedido – Racor rápido acodado QSL

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	10	153070	QSL-4
				100	130740	QSL-4-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm	10	153071	QSL-6
				100	130741	QSL-6-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7,2 mm	10	153072	QSL-8
				50	130742	QSL-8-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,3 mm	10	153073	QSL-10
				50	130743	QSL-10-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10 mm	10	153074	QSL-12
				20	130744	QSL-12-20
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm	1	153075	QSL-16
				20	133194	QSL-16-20

Referencias de pedido – Racor rápido acodado QSL-...H con casquillo enchufable

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2 mm	10	153056	QSL-4H
				100	130745	QSL-4H-100
	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,2 mm	10	153057	QSL-6H
				100	130746	QSL-6H-100
	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,7 mm	10	153058	QSL-8H
				50	130747	QSL-8H-50
	Casquillo enchufable Ø 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,7 mm	10	153059	QSL-10H
				50	130748	QSL-10H-50
	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	6,8 mm	10	153060	QSL-12H

Referencias de pedido – Racor rápido acodado QSL-...H con casquillo enchufable, reductor

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,4 mm	10	153061	QSL-6H-4
	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,5 mm		153062	QSL-8H-6

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido acodado QSL-...H con casquillo enchufable, reductor						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,9 mm	10	153063	QSL-10H-8
	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6,1 mm		153064	QSL-12H-10

Referencias de pedido – Racor rápido acodado QSL-...H con casquillo enchufable largo						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2 mm	10	153065	QSL-4HL
	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,1 mm		153066	QSL-6HL
	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,5 mm		153067	QSL-8HL
	Casquillo enchufable Ø 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,6 mm		153068	QSL-10HL
	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	6,7 mm		153069	QSL-12HL

Referencias de pedido – Racor rápido en T QST, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	10	153106	QST-1/8-4
				100	130793	QST-1/8-4-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm	10	153107	QST-1/8-6
				100	130794	QST-1/8-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm	10	153109	QST-1/8-8
				50	130795	QST-1/8-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		10	190667	QST-1/8-10
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm		190668	QST-1/4-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	100	153108	QST-1/4-6
					130796	QST-1/4-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm	10	153110	QST-1/4-8
				50	130797	QST-1/4-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm	10	153112	QST-1/4-10
				50	130798	QST-1/4-10-50
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		10	190669	QST-1/4-12
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm		190670	QST-3/8-6

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido en T QST, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm	10	153111	QST-3/8-8
				50	130799	QST-3/8-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,3 mm	10	153113	QST-3/8-10
				20	130800	QST-3/8-10-20
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10 mm	10	153114	QST-3/8-12
				20	130801	QST-3/8-12-20
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	11 mm	1	164959	QST-3/8-16
					190672	QST-1/2-10
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,3 mm		153115	QST-1/2-12
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10,3 mm		153116	QST-1/2-16
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm			

Referencias de pedido – Racor rápido en T QST, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	10	186157	QST-G1/8-4
				100	132066	QST-G1/8-4-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm	10	186158	QST-G1/8-6
				100	132067	QST-G1/8-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm	10	186160	QST-G1/8-8
				50	132068	QST-G1/8-8-50
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	10	186159	QST-G1/4-6
				100	132069	QST-G1/4-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm	10	186161	QST-G1/4-8
				50	132070	QST-G1/4-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm	10	186163	QST-G1/4-10
				50	132071	QST-G1/4-10-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		1	132597	QST-G1/4-12
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm	10	186162	QST-G3/8-8
				50	132072	QST-G3/8-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,3 mm	10	186164	QST-G3/8-10
				20	132073	QST-G3/8-10-20
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10 mm	10	186165	QST-G3/8-12
				20	132074	QST-G3/8-12-20
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	11 mm	1	186349	QST-G3/8-16
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10,3 mm		186166	QST-G1/2-12

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido en T QST, rosca G con anillo de junta

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm	1	186167	QST-G1/2-16

Referencias de pedido – Unión en T QST

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	10	153128	QST-4
				100	130802	QST-4-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,8 mm	10	153129	QST-6
				100	130803	QST-6-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,2 mm	10	153130	QST-8
				50	130804	QST-8-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,1 mm	10	153131	QST-10
				50	130805	QST-10-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10 mm	10	153132	QST-12
				20	130806	QST-12-20
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm	1	153133	QST-16

Referencias de pedido – Unión en T QST, reductor

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,3 mm	10	153134	QST-6-4
				100	130820	QST-6-4-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,5 mm	10	130613	QST-8-4
				50	153135	QST-8-6
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	3,7 mm	10	130821	QST-8-6-50
				50	130614	QST-10-6
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	4,9 mm	10	153136	QST-10-8
				50	130822	QST-10-8-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	5,1 mm	10	130615	QST-12-8
				20	153137	QST-12-10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6,1 mm	10	130823	QST-12-10-20
				20	130823	QST-12-10-20

Referencias de pedido – Racor rápido en T QSTF, rosca R

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Rosca interior G1/8, Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	1	153182	QSTF-1/8-4-B

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido en T QSTF, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Rosca interior G1/8, Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,6 mm	1	153183	QSTF-1/8-6-B
		Rosca interior G1/8, Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,5 mm		153185	QSTF-1/8-8-B
	Rosca exterior R1/4	Rosca interior G1/4, Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm		153184	QSTF-1/4-6-B
		Rosca interior G1/4, Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm		153186	QSTF-1/4-8-B
		Rosca interior G1/4, Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	7,1 mm		153188	QSTF-1/4-10-B
	Rosca exterior R3/8	Rosca interior G3/8, Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm		153187	QSTF-3/8-8-B
		Rosca interior G3/8, Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm		153189	QSTF-3/8-10-B
		Rosca interior G3/8, Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	9,3 mm		153190	QSTF-3/8-12-B
	Rosca exterior R1/2	Rosca interior G1/2, Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10 mm		153191	QSTF-1/2-12-B

Referencias de pedido – Racor rápido en T QSTF, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Rosca interior G1/8, Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3 mm	1	186199	QSTF-G1/8-4
		Rosca interior G1/8, Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4 mm		186200	QSTF-G1/8-6

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido en T QSTF, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Rosca interior 1/8 NPT, Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,6 mm	1	186202	QSTF-G1/8-8
	Rosca exterior G1/4	Rosca interior G1/4, Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5 mm		186201	QSTF-G1/4-6
		Rosca interior G1/4, Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm		186203	QSTF-G1/4-8
		Rosca interior G1/4, Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	7 mm		186205	QSTF-G1/4-10
	Rosca exterior G3/8	Rosca interior G3/8, Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm		186204	QSTF-G3/8-8
		Rosca interior G3/8, Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm		186206	QSTF-G3/8-10
		Rosca interior G3/8, Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8,7 mm		186207	QSTF-G3/8-12
	Rosca exterior G1/2	Rosca interior G1/2, Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm			186208	QSTF-G1/2-12

Referencias de pedido – Racor rápido en T QSTL, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	10	153117	QSTL-1/8-4
				100	130824	QSTL-1/8-4-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	10	153118	QSTL-1/8-6
				100	130825	QSTL-1/8-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm	10	153120	QSTL-1/8-8
				50	130826	QSTL-1/8-8-50
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	10	153119	QSTL-1/4-6
				100	130827	QSTL-1/4-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm	10	153121	QSTL-1/4-8

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido en T QSTL, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm	50	130828	QSTL-1/4-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm	10	153123	QSTL-1/4-10
				50	130829	QSTL-1/4-10-50
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm	10	153122	QSTL-3/8-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,3 mm		153124	QSTL-3/8-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	10 mm		153125	QSTL-3/8-12
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10,3 mm	1	153126	QSTL-1/2-12
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm		153127	QSTL-1/2-16

Referencias de pedido – Racor rápido en T QSTL, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,8 mm	10	186168	QSTL-G1/8-4
				100	132075	QSTL-G1/8-4-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	10	186169	QSTL-G1/8-6
				100	132076	QSTL-G1/8-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm	10	186171	QSTL-G1/8-8
				50	132077	QSTL-G1/8-8-50
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	10	186170	QSTL-G1/4-6
				100	132078	QSTL-G1/4-6-100
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm	10	186172	QSTL-G1/4-8
				50	132079	QSTL-G1/4-8-50
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm	10	186174	QSTL-G1/4-10
				50	132080	QSTL-G1/4-10-50
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm	10	186173	QSTL-G3/8-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,3 mm		186175	QSTL-G3/8-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	10 mm		186176	QSTL-G3/8-12
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10,3 mm	1	186177	QSTL-G1/2-12
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm		186178	QSTL-G1/2-16

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido QSW, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,5 mm	10	130596	QSW-1/8-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,3 mm		130597	QSW-1/8-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm		130598	QSW-1/8-8
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,3 mm		130599	QSW-1/4-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,7 mm		130600	QSW-1/4-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm		130601	QSW-1/4-10
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8,3 mm		130602	QSW-3/8-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	9,5 mm		130603	QSW-3/8-12
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10,3 mm	1	130604	QSW-1/2-12
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	13 mm		130605	QSW-1/2-16

Referencias de pedido – Unión rápida QSW...HL con casquillo enchufable						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2 mm	10	130617	QSW-4HL
	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	2,7 mm		130618	QSW-6HL
	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5 mm		130619	QSW-8HL
	Casquillo enchufable Ø 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6,3 mm		130620	QSW-10HL
	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	6,9 mm		130621	QSW-12HL

Referencias de pedido – Unión rápida en X QSX						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,7 mm	10	153285	QXS-8
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6,1 mm		153286	QXS-10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	7,5 mm		153287	QXS-12

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en Y QSY, rosca métrica con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,4 mm	10	190673	QSY-M5-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm			190674	QSY-M5-6

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en Y QSY, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3,1 mm	10	153138	QSY-1/8-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm		153139	QSY-1/8-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,9 mm		153141	QSY-1/8-8
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3,3 mm		190675	QSY-1/4-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,8 mm		153140	QSY-1/4-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,2 mm		153142	QSY-1/4-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	7,2 mm		153144	QSY-1/4-10
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,6 mm	1	153143	QSY-3/8-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	7,4 mm		153145	QSY-3/8-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8,4 mm		153146	QSY-3/8-12
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	7,8 mm		133196	QSY-1/2-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8,3 mm		153147	QSY-1/2-12

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en Y QSY, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3,1 mm	10	186179	QSY-G1/8-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm		186180	QSY-G1/8-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,9 mm		186182	QSY-G1/8-8

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en Y QSY, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,8 mm	10	186181	QSY-G1/4-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,2 mm		186183	QSY-G1/4-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	7,2 mm		186185	QSY-G1/4-10
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6,6 mm		186184	QSY-G3/8-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	7,4 mm		186186	QSY-G3/8-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	8,4 mm		186187	QSY-G3/8-12
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8,3 mm	1	186188	QSY-G1/2-12

Referencias de pedido – Unión rápida en Y QSY						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,6 mm	10	153148	QSY-4
				100	130807	QSY-4-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,3 mm	10	153149	QSY-6
				100	130808	QSY-6-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,7 mm	10	153150	QSY-8
				50	130809	QSY-8-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6,7 mm	10	153151	QSY-10
				20	130810	QSY-10-20
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8 mm	10	153152	QSY-12
				20	130811	QSY-12-20
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	12,7 mm	1	130609	QSY-16

Referencias de pedido – Unión rápida en Y QSY, reductor						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,3 mm	10	153153	QSY-6-4
				100	130812	QSY-6-4-100
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	1,7 mm	10	130610	QSY-8-4
			3,2 mm	50	153154	QSY-8-6
			3,3 mm	10	130813	QSY-8-6-50
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,5 mm	10	130611	QSY-10-6
				20	153155	QSY-10-8
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm			20	130814	QSY-10-8-20
				10	130612	QSY-12-8

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Unión rápida en Y QSY, reductor						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,8 mm	10	153156	QSY-12-10
				20	130815	QSY-12-10-20
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	7 mm	1	190708	QSY-16-12

Referencias de pedido – Unión rápida en Y QSY-...H con casquillo enchufable						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	1,6 mm	10	130628	QSY-4H

Referencias de pedido – Unión rápida en Y QSY-...H con casquillo enchufable, reductor						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,3 mm	10	130633	QSY-6H-4

Referencias de pedido – Unión rápida en Y QSY-...H-B con casquillo enchufable						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,1 mm	10	133145	QSY-6H-B
	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,6 mm		133146	QSY-8H-B
	Casquillo enchufable Ø 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,9 mm		133148	QSY-10H-B
	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	7,3 mm		133150	QSY-12H-B

Referencias de pedido – Unión rápida en Y QSY-...H-B con casquillo enchufable, reductor						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,6 mm	10	133147	QSY-8H-6-B
	Casquillo enchufable Ø 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,6 mm		133149	QSY-10H-8-B
	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,9 mm		133151	QSY-12H-10-B

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en Y QSYL, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3,9 mm	1	153172	QSYL-1/8-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm		153173	QSYL-1/8-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,7 mm		153175	QSYL-1/8-8
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5,3 mm		153174	QSYL-1/4-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7,3 mm		153176	QSYL-1/4-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm		153178	QSYL-1/4-10
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7,3 mm		153177	QSYL-3/8-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	9,2 mm		153179	QSYL-3/8-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	10,6 mm		153180	QSYL-3/8-12
	Rosca exterior R1/2				153181	QSYL-1/2-12

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en Y QSYL, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	3,9 mm	1	186189	QSYL-G1/8-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm		186190	QSYL-G1/8-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,7 mm		186192	QSYL-G1/8-8
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5,3 mm		186191	QSYL-G1/4-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7,3 mm		186193	QSYL-G1/4-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm		186195	QSYL-G1/4-10
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	7,3 mm		186194	QSYL-G3/8-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	9,2 mm		186196	QSYL-G3/8-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	9,7 mm		186197	QSYL-G3/8-12

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en Y QSYL, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10,6 mm	1	186198	QSYL-G1/2-12

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en Y QSYLV, rosca R						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm	1	153192	QSYLV-1/8-6
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	6 mm		153193	QSYLV-1/4-8
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	8 mm		153194	QSYLV-3/8-10
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	10 mm		153195	QSYLV-1/2-12

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en Y QSYLV, rosca G con anillo de junta						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,5 mm	1	186209	QSYLV-G1/8-6
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,7 mm		186210	QSYLV-G1/4-8
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,2 mm		186211	QSYLV-G3/8-10
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	7 mm		186212	QSYLV-G1/2-12

Accesorios

Extractor QSO					
	Abreviatura de tipo	Tamaño	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	QSO	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	13 g	158419	QSO