

塑料氣管  
PAN-MF-10X1,25-SW  
料號: 570360

FESTO



## 技術參數

特性	值
外徑	10 mm
與流量相關的彎曲半徑	65 mm
內徑	7.5 mm
最小彎曲半徑	45 mm
符合標準	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.9 MPa
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 19 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 275.5 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 礦物油
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-60 ... 100 °C
產品重量視長度而定	0.035 kg/m
氣壓連接	For push-in connector outside diameter 10 mm
顏色	黑色
肖氏硬度	D 65 +/-3
材料備註	符合 RoHS
Material tubing	多醯胺 12