



Electroválvula VOVG

FESTO



Características

Referencias de pedido: conjunto modular



Producto configurable
Este producto y todas sus variantes pueden pedirse usando el configurador.

Códigos del producto

001	Serie	
VOVG	Electroválvula	
002	Tipo de válvula distribuidora	
L	Válvula con conexiones roscadas	
S	Válvula semi en-línea	
B	Válvula para placa base	
003	Tamaños	
10	Tamaño 10	
12	Tamaño 12	
004	Función de la válvula	
M32C	Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada	
M32U	Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta	
M52Q	Válvula de 5/2 vías, monoestable, 2 posiciones de válvula	
005	Tipo de reposición para válvulas monoestables	
A	Muelle neumático	
006	Aire de pilotaje	
	Interno	
Z	Externo	
007	Accionamiento manual auxiliar	
D	Sin enclavamiento, con enclavamiento	
H	Sin enclavamiento	

008	Conexión neumática	
F	Brida/placa base	
M5	M5	
Q3	Racor de conexión de 3 mm	
Q4	Racor de conexión de 4 mm	
Q6	Racor de conexión de 6 mm	
009	Escape de aire	
	Sin racor	
U	Silenciador	
010	Tensión nominal de funcionamiento	
1	24 V DC	
4	5 V DC	
5	12 V DC	
011	Conexión eléctrica	
H2	Patrón de conexiones H, conector horizontal	
H3	Patrón de conexiones H, conector vertical	
012	Indicación	
	Sin	
L	LED	
013	Accesorios eléctricos para válvulas	
	Sin	
W1	Cable de conexión, cables trenzados, 0,5 m	
W2	Cable de conexión, cables trenzados, 1 m	
W3	Cable de conexión, cables trenzados, 2,5 m	
W4	Cable de conexión, cables trenzados, 5 m	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Función de la válvula	3/2 cerrada monoestable		3/2 vías, normalmente abierta, monoestable		Monoestable de 5/2 vías
Anchura	10 mm	12 mm	10 mm	12 mm	25 mm
Forma constructiva	Corredera del émbolo				
Superposición	Superposición positiva				
Principio de sellado	Blando				
Tipo de accionamiento	Eléctrico				
Tipo de reposición	Muelle neumático				
Tipo de control	Servopilotado				
Sentido de flujo	No reversible				
Función de escape	Estrangulable				
Accionamiento manual auxiliar	Sin enclavamiento				
Posición de montaje	Cualquiera				
Diámetro nominal	2,1 mm				
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	200 l/min	180 l/min	200 l/min	180 l/min	180 ... 200 l/min
Tiempo de conmutación ON	12 ms				15 ms
Tiempo de conmutación OFF	10 ms				18 ms
Conexión neumática 1	M5	Placa base	M5	Placa base	Placa base; M7

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]				
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)				
Presión de funcionamiento	0,2 ... 0,8 MPa				
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar				
Presión de funcionamiento	29 ... 116 psi				
Temperatura del medio	-5 ... 50°C				
Temperatura ambiente	-5 ... 50°C				

Datos eléctricos


Tensión de alimentación	24 V DC
Conexión eléctrica	2 pines, Conector

Materiales

Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Material de las juntas	FPM; HNBR; NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de manguito 3/2

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com



- [1] Conexión eléctrica detrás
 [2] conexión eléctrica arriba
 [3] Alimentación del aire de pilotaje
 [4] Silenciador

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1 Ø	D2	D3	D4	H1	H2	H3
VOVG-...	12	10,5	1,5	1	5	4,2	6	10	3	M5	M5	M3	29,9	23	16

	H4	H5	H6	H7	H8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
VOVG-...	3,6	13,1	12,6	15,5	12,6	49	10,2	5,1	16,2	5,1	14,7	~1,6	10,2	20,2

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de manguito 5/2 Descargar datos CAD www.festo.com




	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1 Ø	D2	D3	D4	D5	H1	H2
VOVG-...	25	13	7	19,2	13	5	11,5	3	M5	M7	M5	M3	29,9	23

	H3	H4	H5	H6	H7	H8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
VOVG-...	16	3,6	13,1	12,6	15,5	13,5	49	15,3	5,1	16,2	5,1	20,2	10,2

Dimensiones

Dimensiones – Válvula semi en línea de 3/2 vías

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com



	B2	B3	B4	B5	B6	D1 Ø	D2	H1	H2	H3
VOVG-...	10,5	7	7,4	6,7	5	3,1	M5	29,9	23	16

	H4	H5	H6	H7	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
VOVG-...	3,6	2,8	1,6	12,6	49	10,2	5,1	16,2	5,1	~16,3	~1,6

Dimensiones

Dimensiones – Válvula semi en línea de 5/2 vías

Descargar datos CAD www.festo.com




- [1] Conexión eléctrica detrás
- [2] conexión eléctrica arriba
- [3] Tornillos de fijación M2×25

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	D1
VOVG-...	25	22	13	5	1,5	20	18,3	7	5,3	4,6	M5

	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
VOVG-...	28,6	21,7	4,1	1,6	12,6	49	~16,3	10,2	~1,6	10,2	4,2	5,1

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 3/2 vías para placa base


[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


- [1] Conexión eléctrica detrás
 [2] conexión eléctrica arriba
 [3] Tornillos de fijación M2x23

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	
VOVG-...	12	10,5	1,5	7,4	6,7	5	28,6	19	1,6	4	~3,6	~2,8	
	H7	H8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11
VOVG-...	5,7	7	49	27,3	~3,6	5,1	5,1	5,1	4,2	~16,3	~1,6	5,7	~0,7

Dimensiones

Dimensiones – Válvula de 5/2 vías para placa base Descargar datos CAD www.festo.com




	B1	B2	B5	B6	B7	B8	B9	B10	H1	H2	H3	H4
VOVG-...	25	22	1,5	20	18,3	7	5,3	4,6	28,6	19	4	1,6

	H6	H7	H8	H9	L1	L2	L4	L5	L6	L7	L8	L9
VOVG-...	~3,6	~2,8	5,7	~3,6	49	~16,3	~1,6	10,2	4,2	5,1	27,3	~3,6

Dimensiones

Dimensiones – Instalación de la batería; válvula semi en línea

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


- [1] Válvula semi en línea de 3/2 vías
 [2] Válvula semi en línea de 5/2 vías, ocupa 2 posiciones de válvula
 [3] Placa ciega VABB-C7-12-W
 [4] Racor rápido roscado
 [5] Silenciador


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2 Ø	D4	H1	H3	H4	H5	H6	H7
VABM-C7-12P-G18-...	40	23,6	7,4	15,5	55,3	49	G1/8	3,6	M3	20	50,7	43,8	24,3	8,5	56,4

	n	L1	L2	L3	L6	L7	L8	L9	L10
VABM-C7-12P-G18-...	2	52	38,4	13	6,8	31	21,6	18,5	13
	3	65	51,4	26					
	4	78	64,4	39					
	5	91	77,4	52					
	6	104	90,4	65					
	7	117	103,4	78					
	8	130	116,4	91					
	9	143	129,4	104					
	10	156	142,4	117					

1) n = Cantidad de posiciones de válvulas

Dimensiones

Dimensiones – Montaje de batería válvula para placa base Descargar datos CAD www.festo.com



- [1] Válvula de 3/2 vías para placa base
- [2] Válvula de 5/2 vías para placa base, ocupa 2 posiciones de válvula
- [3] Placa ciega VABB-C7-12-W
- [4] Racor rápido roscado
- [5] Silenciador


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2 Ø	D3	D4	H1	H2	H3	H4	H5
VABM-C7-12W-G18-...	40	23,6	7,4	15,5	55,3	49	G1/8	3,6	M7	M3	20	6,3	49,4	39,8	24,3

	n	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
VABM-C7-12W-G18-...	2	52	38,4	13	18,5	13	6,8	31	21,6
	3	65	51,4	26					
	4	78	64,4	39					
	5	91	77,4	52					
	6	104	90,4	65					
	7	117	103,4	78					
	8	130	116,4	91					
	9	143	129,4	104					
	10	156	142,4	117					

1) n = Cantidad de posiciones de válvulas

Dimensiones

Dimensiones – Perfil distribuidor VABM-C7 para válvulas semi en línea Descargar datos CAD www.festo.com




	B1	B2	B3	B4	D1
VABM-C7-12P-G18-...	40	23,6	7,4	15,5	G1/8

	D2 Ø	D4	H1	L1	L2	L6
VABM-C7-12P-G18-...	3,6	M3	20	26+(nx13)	19,2+(nx13)	6,8

1) n = Cantidad de posiciones de válvulas

Dimensiones

Dimensiones – Perfil distribuidor VABM-C7 para válvulas de placa base Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	B3	B4	D1	D2 Ø	D3	D4
VABM-C7-12W-G18-...	40	23,6	7,4	15,5	G1/8	3,6	M7	M3

	H1	H2	L1	L2	L4	L5	L6
VABM-C7-12W-G18-...	20	6,3	26+(nx13)	19,2+(nx13)	18,5	13	6,8

1) n = Cantidad de posiciones de válvulas

Dimensiones


Dimensiones – Placa ciega VABB-C7


Descargar datos CAD www.festo.com





	B1	B2	B3	H1	H2	H3	L1	L2	L3
VABB-C7-12-W	5	2,7	2	23,8	14,7	~1,6	12	9	1,5


Referencias de pedido

Referencias de pedido, válvula de manguito						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Anchura	Valores característicos de las bobinas	N.º art.	Tipo
	3/2 cerrada monoestable	200 l/min	10 mm	24 V DC: 1,0 W	560698	VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3
					560697	VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2


Referencias de pedido, válvula de manguito						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Anchura	Valores característicos de las bobinas	N.º art.	Tipo
	3/2 vías, normalmente abierta, monoestable	200 l/min	10 mm	24 V DC: 1,0 W	560699	VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2
					560700	VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H3


Referencias de pedido, válvula de manguito						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Anchura	Valores característicos de las bobinas	N.º art.	Tipo
	Monoestable de 5/2 vías	200 l/min	25 mm	24 V DC: 1,0 W	560701	VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2
					560702	VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3


Referencias de pedido, válvula semi en línea						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Anchura	Valores característicos de las bobinas	N.º art.	Tipo
	3/2 cerrada monoestable	180 l/min	12 mm	24 V DC: 1,0 W	560703	VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2
					560704	VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3


Referencias de pedido, válvula semi en línea						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Anchura	Valores característicos de las bobinas	N.º art.	Tipo
	3/2 vías, normalmente abierta, monoestable	180 l/min	12 mm	24 V DC: 1,0 W	560706	VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H3
					560705	VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2


Referencias de pedido

Referencias de pedido, válvula semi en línea						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Anchura	Valores característicos de las bobinas	N.º art.	Tipo
	Monoestable de 5/2 vías	180 l/min	25 mm	24 V DC: 1,0 W	560708	VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3
					560707	VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2

Referencias de pedido, válvula para placa base						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Anchura	Valores característicos de las bobinas	N.º art.	Tipo
	3/2 cerrada monoestable	180 l/min	12 mm	24 V DC: 1,0 W	560710	VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3
					560709	VOVG-B12-M32C-AH-F-1H2


Referencias de pedido, válvula para placa base						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Anchura	Valores característicos de las bobinas	N.º art.	Tipo
	3/2 vías, normalmente abierta, monoestable	180 l/min	12 mm	24 V DC: 1,0 W	560712	VOVG-B12-M32U-AH-F-1H3
					560711	VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2

Referencias de pedido, válvula para placa base						
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Anchura	Valores característicos de las bobinas	N.º art.	Tipo
	Monoestable de 5/2 vías	180 l/min	25 mm	24 V DC: 1,0 W	560714	VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3
					560713	VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2

Referencias de pedido: producto modular				
	Función de la válvula	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	N.º art.	Tipo
	3/2 cerrada monoestable, 3/2 vías, normalmente abierta, monoestable, Monoestable de 5/2 vías	180 ... 200 l/min	549438	VOVG


Cuadro general de periféricos

Válvula con conexiones roscadas



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Placa de identificación MH-BZ-80X	Conjuntos modulares de las electroválvulas VOVG	24
[2] Caja tomacorriente con cable NEBV	Para bobinas magnéticas	25
[3] Válvula servopilotada	Conjuntos modulares de las electroválvulas VOVG	vovg
[4] Válvula servopilotada	Con racor de conexión horizontal	vovg
[5] Válvula servopilotada	Con racor de conexión vertical y diodo emisor de luz	vovg
[6] Válvula servopilotada	Con racor de conexión horizontal y diodo emisor de luz	vovg
[7] Racor rápido roscado QS/QSM	Con racor de conexión horizontal y diodo emisor de luz	24
[8] Válvulas básicas	Conjuntos modulares de las electroválvulas VOVG	vovg
[9] Silenciador U	Conjuntos modulares de las electroválvulas VOVG	24


Cuadro general de periféricos



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1]	Válvula servopilotada con racor de conexión vertical	vovg
[2]	Válvula servopilotada Con racor de conexión horizontal	vovg
[3]	Válvula servopilotada con diodo emisor de luz Con racor de conexión vertical y diodo emisor de luz	vovg
[4]	Válvula servopilotada con diodo emisor de luz Con racor de conexión horizontal y diodo emisor de luz	vovg
[5]	Válvulas básicas Conjuntos modulares de las electroválvulas VOVG	vovg
[6]	Placa ciega VABB-C7-12-W Para posiciones de reserva	24
[7]	Perfil distribuidor VABM-C7-... Para válvulas semi en línea	23

Cuadro general de periféricos


Válvulas semi en línea con accesorios



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Placa de identificación MH-BZ-80X	Para la identificación de las electroválvulas	24
[2] Caja tomacorriente con cable NEBV	Para bobinas magnéticas	25
[3] Racor rápido roscado QS/QSM	Para tubos flexibles con calibración del diámetro exterior	24
[4] Tapón ciego B	Para cerrar conexiones no utilizadas	24
[5] Silenciador U	Para el montaje en conexiones del aire de escape	24
[6] VABM-....P...	Sin conexión para aire de pilotaje externo para válvulas con alimentación interna del aire de pilotaje	23
[7] VABM-....G...	Con conexión para aire de pilotaje externo	23

Cuadro general de periféricos


Válvulas para placa base



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1]	Válvula servopilotada con racor de conexión vertical	vovg
[2]	Válvula servopilotada con racor de conexión vertical	vovg
[3]	Válvulas básicas	vovg
[4]	Placa ciega VABB-C7-12-W	24
[5]	Perfil distribuidor VABM-C7-...	23

Cuadro general de periféricos

Válvulas de placa base con accesorios



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Placa de identificación MH-BZ-BOX	Para la identificación de las electroválvulas	24
[2] Caja tomacorriente con cable NEBV	Para bobinas magnéticas	25
[3] Racor rápido roscado QS/QSM	Para tubos flexibles con calibración del diámetro exterior	24
[4] Tapón ciego B	Para cerrar conexiones no utilizadas	24
[5] Silenciador U	Para el montaje en conexiones del aire de escape	24
[6] VABM-...-M...	Sin conexión para aire de pilotaje externo para válvulas con alimentación interna del aire de pilotaje	23
[7] VABM-...-W...	Con conexión para aire de pilotaje externo	23

Accesorios

Perfil distribuidor para válvulas semi en línea, para válvulas con aire auxiliar de mando interno					Enlace 
Cantidad máx. de posiciones de válvula	Peso del producto	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	N.º art.	Tipo	
10	252 g	2 - riesgo de corrosión moderado	552660	VABM-C7-12P-G18-10	
2	84 g		552652	VABM-C7-12P-G18-2	
3	105 g		552653	VABM-C7-12P-G18-3	
4	126 g		552654	VABM-C7-12P-G18-4	
5	147 g		552655	VABM-C7-12P-G18-5	
6	168 g		552656	VABM-C7-12P-G18-6	
7	189 g		552657	VABM-C7-12P-G18-7	
8	210 g		552658	VABM-C7-12P-G18-8	
9	231 g		552659	VABM-C7-12P-G18-9	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Perfiles distribuidores para válvulas semi en línea, para válvulas con aire auxiliar de mando externo					Enlace 
Cantidad máx. de posiciones de válvula	Peso del producto	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	N.º art.	Tipo	
10	252 g	2 - riesgo de corrosión moderado	552669	VABM-C7-12G-G18-10	
2	84 g		552661	VABM-C7-12G-G18-2	
3	105 g		552662	VABM-C7-12G-G18-3	
4	126 g		552663	VABM-C7-12G-G18-4	
5	147 g		552664	VABM-C7-12G-G18-5	
6	168 g		552665	VABM-C7-12G-G18-6	
7	189 g		552666	VABM-C7-12G-G18-7	
8	210 g		552667	VABM-C7-12G-G18-8	
9	231 g		552668	VABM-C7-12G-G18-9	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Perfiles distribuidores para válvulas para placas base, para válvulas con aire auxiliar de mando interno					Enlace 
Cantidad máx. de posiciones de válvula	Peso del producto	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	N.º art.	Tipo	
10	242 g	2 - riesgo de corrosión moderado	549647	VABM-C7-12M-G18-10	
2	82 g		549639	VABM-C7-12M-G18-2	
3	102 g		549640	VABM-C7-12M-G18-3	
4	122 g		549641	VABM-C7-12M-G18-4	
5	142 g		549642	VABM-C7-12M-G18-5	
6	162 g		549643	VABM-C7-12M-G18-6	
7	182 g		549644	VABM-C7-12M-G18-7	
8	202 g		549645	VABM-C7-12M-G18-8	
9	222 g		549646	VABM-C7-12M-G18-9	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Perfiles distribuidores para válvulas para placas base, para válvulas con aire auxiliar de mando externo					Enlace 
Cantidad máx. de posiciones de válvula	Peso del producto	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	N.º art.	Tipo	
10	242 g	2 - riesgo de corrosión moderado	549656	VABM-C7-12W-G18-10	
2	82 g		549648	VABM-C7-12W-G18-2	
3	102 g		549649	VABM-C7-12W-G18-3	
4	122 g		549650	VABM-C7-12W-G18-4	
5	142 g		549651	VABM-C7-12W-G18-5	
6	162 g		549652	VABM-C7-12W-G18-6	
7	182 g		549653	VABM-C7-12W-G18-7	
8	202 g		549654	VABM-C7-12W-G18-8	
9	222 g		549655	VABM-C7-12W-G18-9	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc


Accesorios

Placa ciega		Enlace vovg	
	Material de la placa ciega	N.º art.	Tipo
	Acero	552651	VABB-C7-12-W

Silenciador				Enlace 
	Conexión neumática	Material del inserto amortiguador	N.º art.	Tipo
	G1/8	PE	2307	U-1/8
			6841	U-1/8-B

Tapón ciego				Enlace 
	Conexión neumática 1	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	10	3568	B-1/8


Racor rápido roscado				Enlace 	
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M3	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	10	153312	QSM-M3-3-I
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm		153313	QSM-M5-3-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm		153315	QSM-M5-4-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm		153317	QSM-M5-6-I
	Rosca exterior M7	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm		153319	QSM-M7-4-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm		153321	QSM-M7-6-I
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm		153002	QS-1/8-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm		153004	QS-1/8-8

Perfil DIN		Enlace vovg	
	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	VDMA24364-B2-L	35430	NRH-35-2000

Fijación para perfil DIN		Enlace vovg	
	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	VDMA24364-B2-L	527392	CPASC1-BG-NRH

Placa de identificación para etiquetar las posiciones de las válvulas, 80 piezas		Enlace vovg	
	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	VDMA24364-B1/B2-L	197259	MH-BZ-80X

Accesorios

Conector tipo zócalo con cable				Enlace 	
	Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Longitud del cable	N.º art.	Tipo
	Zócalo	2 conductores individuales	0,5 m	566654	NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2
			1 m	566655	NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2
			5 m	566657	NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2