

Amortiguador YSRW

FESTO



Características

Información resumida

Enlace [ysrw](#)

- Amortiguador hidráulico con función de estrangulación controlada por trayectoria
- Curva de fuerza de amortiguación lentamente creciente
- Carrera larga del amortiguador
- Adecuado para un funcionamiento con pocas vibraciones
- Posibilidad de tiempos de ciclo cortos
- No precisa mantenimiento
- Rosca de fijación continua con llave plana

Diagramas

Enlace [ysrw](#)



Los diagramas mostrados en este documento también están disponibles en línea. Allí es posible mostrar valores precisos.

Códigos del producto

001	Serie	
YSRW	Amortiguador	

002	Tamaños	
5	5 mm	
7	7 mm	
8	8 mm	
10	10 mm	
12	12 mm	
16	16 mm	
20	20 mm	

003	Carrera [mm]	
8	8	
10	10	
14	14	
17	17	
20	20	
26	26	
34	34	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Tamaño	5	7	8	10	12	16	20					
Carrera	8 mm	10 mm	14 mm	17 mm	20 mm	26 mm	34 mm					
Modo de funcionamiento	Empuje, De simple efecto											
Amortiguación	Autorregulables, curva característica suave											
Longitud de amortiguación	8 mm	10 mm	14 mm	17 mm	20 mm	26 mm	34 mm					
Tipo de fijación	Con contratuerca											
Velocidad máx. de impacto	2 m/s	3 m/s										
Posición de montaje	Cualquiera											
Temperatura ambiente	-10 ... 80°C											
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado											

1) Más información en www.festo.com/x/topic/kbk

Tiempo de reposición

Tamaño	5	7	8	10	12	16	20
Tiempo de reposición a temperatura ambiente ¹⁾	0,2 s				0,3 s		

1) A temperaturas más altas (+80 °C), la masa máx. y la energía de amortiguación debe reducirse en un 50 % aproximadamente.

A bajas temperaturas (-10 °C), el tiempo de reposición puede ser de hasta 1 segundo.

Fuerzas

Tamaño	5	7	8	10	12	16	20
Fuerza de inserción mín. ¹⁾	7,5 N	10 N	18 N	25 N	35 N	60 N	100 N
Fuerza máxima de impacto ²⁾	200 N	300 N	500 N	700 N	1.000 N	2.000 N	3.000 N
Fuerza de reposición ³⁾	0,9 N	1,2 N	2,5 N	3,5 N	5 N	6 N	10 N

1) Esta es la fuerza mínima necesaria para que el amortiguador llegue a la posición final posterior. Con una posición final anterior externa, este valor se reduce en consecuencia.

2) Si se sobrepasa la fuerza de tope máxima, debe colocarse un tope fijo (por ejemplo, YSRA) 0,5 mm antes del final de la carrera.

3) Esta fuerza puede actuar, como máximo, sobre el vástago para que el amortiguador siga extendiéndose por completo (por ejemplo, el bulón anterior).

Energías

Tamaño	5	7	8	10	12	16	20
Consumo máximo de energía por carrera	1,3 J	2,5 J	4 J	8 J	12 J	35 J	70 J
Consumo máximo de energía por hora	10.000 J	15.000 J	21.000 J	30.000 J	41.000 J	68.000 J	100.000 J
Energía residual máxima	0,01 J		0,02 J	0,03 J	0,05 J	0,16 J	0,32 J

Margen de masas

Tamaño	5	7	8	10	12	16	20
Rango de masas	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg	30 kg	50 kg	80 kg



Pesos

Tamaño	5	7	8	10	12	16	20
Peso del producto	8 g	18 g	34 g	54 g	78 g	190 g	330 g

Materiales


Materiales	
Tamaño	57810121620
Material del vástago	Acero de alta aleación
Material del cuerpo	Acero de alta aleaciónAcero cincado
Material de las juntas	NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Hoja de datos

Velocidad de impacto v en función de la masa m – YSRW-5/8/12/20Velocidad de impacto v en función de la masa m – YSRW-7/10/16

Dimensiones

Dimensiones – YSRW

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com



[1] Para aumentar la vida útil: impida que la suciedad o los líquidos entren en el interior del pistón a través del vástago (por ejemplo, utilizando una tapa).

	B1	D1	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	L1 ±0,1	L2 ±0,3
YSRW-5-8	3	M8x1	2,5	4,7 ±0,05	6,7 ±0,05	33,5	22,5
YSRW-7-10	3,5	M10x1	3	6 ±0,1	8,6 ±0,05	41	30
YSRW-8-14	4	M12x1	4	8 ±0,2	10,4 ±0,1	53	40
YSRW-10-17	5	M14x1	5	10 ±0,2	12,4 ±0,1	62	49
YSRW-12-20	5	M16x1	6	12 ±0,2	14,5 ±0,1	72,5	59,5
YSRW-16-26	6	M22x1,5	8	16 ±0,2	20 ±0,1	91	70
YSRW-20-34	8	M26x1,5	10	18,8 ±0,2	24 ±0,1	112	91

	L3	L4	L5	L6 +0,5	L7	≈G1	≈G2
YSRW-5-8	13,8 +0,6/-0,25	5,5 ±0,1	5,8 +0,35/-0,25	5	3,5 ±0,25	10	7
YSRW-7-10	17,3 +0,7/-0,25	7 ±0,2	7,3 +0,35/-0,25	6	4,3 ±0,25	13	9
YSRW-8-14	22,3 +0,7/-0,25	8 ±0,2	8,3 +0,4/-0,25	8	5,3 +0,3/-0,25	15	11
YSRW-10-17	27,5 +0,7/-0,25	10 ±0,2	10,5 +0,4/-0,25	10	6,5 +0,3/-0,25	17	13
YSRW-12-20	32,5 +0,7/-0,25	12 ±0,2	12,5 +0,4/-0,25	12	7,5 +0,3/-0,25	19	15
YSRW-16-26	42,5 +0,7/-0,35	16 ±0,2	16,5 +0,4/-0,25	12	9,5 +0,3/-0,25	27	20
YSRW-20-34	54,5 +0,7/-0,35	20 ±0,2	20,5 +0,4/-0,25	12	11,5 +0,3/-0,25	32	24

Dimensiones

Dimensiones – Brida de fijación YSRF


[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	B1	B2	D1	D2	D3	H1	L1	L2
YSRF-8 ¹⁾	16	5,5	10	5,5	10,2	16	25	38

1) Para tamaño de amortiguador Ø 7

Dimensiones


Dimensiones – Brida de fijación YSRF-...-C Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	D1	D2	D3	H1	L1	L2
YSRF-8-C	20	5,5	10	5,5	12,2	20	28	41
YSRF-12-C	25	6,8	11	6,6	16,2	25	36	50
YSRF-16-C	32	9	15	9	22,2	32	45	63
YSRF-20-C	40	11	18	11	26,2	40	56	78

Dimensiones


Dimensiones – Brida de fijación YSRF-S-...-C

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	B1	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	T1
YSRF-S-8-C	20	M12x1	5,5	35	25	9,5	16	32	45	4	2
YSRF-S-12-C	25	M16x1	6,6	42	32	12,5	20	36	50	3	4
YSRF-S-16-C	30	M22x1,5	9	48	38	16,5	22	45	60	8	4
YSRF-S-20-C	30	M26x1,5	11	52	42	19	23,5	56	80	11,5	4

Dimensiones

Dimensiones – Limitador tope final YSRA-...-C Descargar datos CAD www.festo.com




	D	L	$\varnothing$
YSRA-7-C	M10x1	14,5	13
YSRA-8-C	M12x1	18	15
YSRA-12-C	M16x1	24,5	19

Referencias de pedido

Referencias de pedido					
	Tamaño	Carrera	Amortiguación	N.º art.	Tipo
	5	8 mm	Autorregulables, curva característica suave	191192	YSRW-5-8
	7	10 mm		191193	YSRW-7-10
	8	14 mm		191194	YSRW-8-14
	10	17 mm		191195	YSRW-10-17
	12	20 mm		191196	YSRW-12-20
	16	26 mm		191197	YSRW-16-26
	20	34 mm		191198	YSRW-20-34


Cuadro general de periféricos

Cuadro general de periféricos YSRW




Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Amortiguador YSRW	Amortiguador hidráulico con curva de amortiguación progresiva.	ysrw
[2] Brida de fijación YSRF	Opción de fijación para amortiguador	13
[3] Brida de fijación YSRF-S	Opción de fijación para el amortiguador con manguito de tope integrado y acoplado y detección de posición	13
[4] Limitador tope final YSRA	Limitación de la carrera para amortiguador	14
[5] Sensor de proximidad SIEN	Para brida de fijación YSRF-S	13


Accesorios


Brida de fijación YSRF/YSRF-C					
	Tamaño ¹⁾	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	8	Acero, Galvanizado	50 g	11681	YSRF-8

1) YSRF-8 para tamaño de amortiguador 7


Brida de fijación YSRF/YSRF-C					
	Tamaño ¹⁾	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	8	Acero, Galvanizado	90 g	34575	YSRF-8-C
	12		180 g	34576	YSRF-12-C
	16		330 g	34577	YSRF-16-C
	20		700 g	34578	YSRF-20-C


1) YSRF-8 para tamaño de amortiguador 7

Brida de fijación YSRF-S-C					
	Tamaño	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	8	Acero, Galvanizado	12 g	34579	YSRF-S-8-C
	12		130 g	34580	YSRF-S-12-C
	16		180 g	34581	YSRF-S-16-C
	20		250 g	34582	YSRF-S-20-C

Sensores inductivos M8, para brida de fijación YSRF-S-C						Enlace  sien
	Tipo de fijación	Función del elemento de conmutación	Salida	Conexión eléctrica	N.º art.	Tipo
	Con contratuerca	Normalmente cerrado	PNP	Extremo abierto	150390	SIEN-M8B-PO-K-L
				Conector M8, con codificación A	150391	SIEN-M8B-PO-S-L
		Normalmente abierto		Extremo abierto	150386	SIEN-M8B-PS-K-L
				Conector M8, con codificación A	150387	SIEN-M8B-PS-S-L


Enlace [sien](#)

Cables de conexión NEBA, rectos						
	Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	Longitud del cable	N.º art.	Tipo
	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104	Extremo abierto	3	2,5 m	★ 8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
				5 m	★ 8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

Cables de conexión NEBA, acodados						
	Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	Longitud del cable	N.º art.	Tipo
	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104	Extremo abierto	3	2,5 m	★ 8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3

Accesorios

Cables de conexión NEBA, acodados

	Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	Longitud del cable	N.º art.	Tipo
	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104	Extremo abierto	3	5 m	★ 8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3

Limitador tope final YSRA-C

	Tamaño	Material del cuerpo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	7	Acero, Galvanizado	12 g	150932	YSRA-7-C
	8		28 g	150933	YSRA-8-C
	12		48 g	150934	YSRA-12-C