


電缸 ESBF-...-63--

訂貨編號: 574090

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	63
行程	30 mm...1200 mm
活塞桿螺紋	M16x1.5
螺桿直徑	25 mm
活塞桿的扭轉間隙 (+/-)	0.4 deg
基於標準	ISO 15552
安裝位置	可選
馬達類型	伺服馬達
位置偵測	透過近接開關
結構特點	具有滾珠螺桿的電缸
螺桿類型	滾珠螺桿
訂製品	不使用以銅、鋅或鎳為主要成分的金屬。例外情況：鋼鐵所含的鎳、化學鍍鎳的表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈。
扭矩/導向保護	具滑動軸承導軌
持續通電率	100%
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力 2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
無塵室等級	7 級，符合 ISO 14644-1
儲存溫度	-20 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...60 °C
驅動軸的最大徑向力	700 N
最大進給力 F _x	7000 N
參考值有效負載，水平	700 kg
有效負載參考值，垂直	700 kg
0 mm 行程的移動質量	1829 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	52 g

特性	值
0 mm 行程的基本重量	3163 g
每 10 m 行程的附加重量	87 g
安裝方式	透過內螺紋安裝 或附件
介面代碼，驅動器	D60
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	塗層鑄鋁
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
螺絲材料	鍍鋅鋼
心軸螺帽材料	軋鋼
螺桿材質	軋鋼
缸筒材料	光滑陽極氧化精製鋁合金