


直線型門架

DHSL-1-EGC70TB-EGSA50

料號: 574502

FESTO

請點選上方的 FAX 符號傳送您的要求, 以獲得非正式的報價



技術參數

特性	值
組裝	線性龍門1
有效負載	0 ... 1 kg
驅動單元, Z 軸	EGSA-50
驅動系統, Z 軸	電動 具螺桿
中間位置, Z 軸	任何
行程, Z 軸	0 ... 100 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,01 mm
中間位置的重複精度, Z 軸	± 0,01 mm
驅動單元, Y 軸	EGC-70-TB
驅動系統, Y 軸	電動 具螺桿
中間位置, Y 軸	任何
行程, Y 軸	0 ... 5,000 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,08 mm
中間位置的重複精度, Y 軸	± 0,08 mm