



伯努利吸盤 OGGB-60-G18-2

訂貨編號: 574563

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
介面位置	位於頂部/側面
夾爪直徑	60 mm
工作壓力	0 bar...6 bar
額定工作壓力	1 bar
額定工作壓力下的耗氣量	110 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
介質溫度	0 °C...60 °C
環境溫度	0 °C...60 °C
額定工作壓力下的聲壓度	65 dB(A)
額定工作壓力下的聲壓	78 dB(A)
額定工作壓力時的保持力	10 N
額定工作壓力下的側向力	1 N
安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面	G1/8
備用介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
間距墊片材料	POM
產品重量	119 g