


I/O模組 CPX-2ZE2DA

料號: 576046

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊和連接技術) 50 mm x 107 mm x 50 mm
網柵尺寸	50 mm
產品重量	130 g
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress (當安裝好以後)
最大行列長度	30 m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
授權	UL - Recognized (OL)
材料備註	符合 RoHS
Material housing	塑料的
LED顯示	1 group diagnostics 10 channel status 2 module diagnostics 2 channel diagnostics
診斷	Operating mode-dependent diagnostics
輸出的數量	2
參數配置	Switch-on/off delay Frequency output Speed measurement Pulse output Pulse train Rotational speed measurement Frequency measurement Cycle duration measurement Engine operating mode Determination of position Pulse width modulation One-off counting Continuous counting Periodic counting
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
操作電壓時的內部電流耗損量	Type 35 mA
輸入的數量	2
輸入特性	符合 IEC 1131-2 第2類
切換等級	訊號 0: <= 5 V 訊號 1: >= 11 V
邏輯輸入電路	PNP (正向切換)
輸入彈跳時間	0.1 µs (0.2 µs, 0.4 µs, 0.8 µs, 1 µs, 2 µs, 4 µs, 8 µs, 10 µs, 50 µs, 100 µs, 500 µs, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms parameterisable)
每個模組的最大剩餘電流輸入	2 A

特性	值
特性曲線, 輸出	IEC1131-T2
邏輯開關, 輸出	NPN (負切換) PNP (正向切換) Push-pull driver
每個模組的最大剩餘電流輸出	10 A
每一通道最大的電源供應	5 A adjustable (20 W lamp load)
電絕緣通道 - 通道	否
電絕緣通道 - 內部匯流排	輸出 - 是, 當使用於中間供應
防護(短路)	每個通道的內部電子保險絲保護