

3/4“中流量 C2M 节能模块的流量变化曲线

类型 / 命名: 3/4“中流量 C2M 节能模块
 订货号: 8186120
 接口: 3/4“

3/4“中流量 C2M 节能模块 订货号: 8186120				
	Normliter	min	max	系统工作压力
输入压力 P1	10.0 bar	5.5 bar	7.0 bar	6.5 bar
目标压力 P2	6.0 bar	5.0bar	6.5 bar	6.0 bar
测量	6.0 bar --> 5.0 bar	5.0 bar --> 4.0 bar	6.5 bar --> 5.5 bar	6.0 bar--> 5.0 bar
额定流量 Qn [l/min]	3800 l/min	1550 l/min	1650 l/min	1600 l/min

3/4“中流量 C2M 节能模块的流量变化曲线

随着输出气压 P2 (Y 轴) 的下降, 流量 (X 轴) 上升

- 系统工作压力 **P1 = 6.5bar**
- 目标压力 **6bar**
- 测量所需的最低压力差 [P1 (6.5bar) - 目标压力 (6bar)]

