



# 電磁閥

## VUVS-LT20-B52-D-G18-F7

料號: 577496

FESTO



### 技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態
驅動類型	電動
閥尺寸	21 mm
標準額定流量	500 l/min
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
操作壓力	1.5 ... 10 bar
設計結構	提動閥座
授權	c UL us - Recognized (OL)
額定尺寸	5 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	位置鎖定 推力
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
Overlap	Underlap
b 值	0.27
C 值	2.1 l/sbar
反向切換時間	8 ms
最大正向測試脈衝具 logic 0	1,900 µs
最大負向測試脈衝具 logic 1	2,700 µs
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐振動	傳送應用測試在安全等級 2 符合 FN 942017-4 及 EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	181 g
安裝類型	在底座模塊上 具通孔 選配
排氣接口	非管道式
嚮導排氣口82	M5
嚮導排氣口84	M5
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	G1/8
氣壓連接, 氣口 4	G1/8
氣壓連接, 氣口 5	G1/8
材料備註	符合 RoHS

特性	值
Material seals	HNBR NBR TPE-U(PU)
Material housing	壓鑄鋁 經過噴塗
Material screws	電鍍鋼