



電磁閥

VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-W1-S

料號: 589282

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態
驅動類型	電動
閥尺寸	10 mm
標準額定流量	195 l/min
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.7 MPa
操作壓力	1.5 ... 7 bar
設計結構	Piston slide with sealing ring
授權	c UL us - Recognized (OL)
認證核發部門	UL MH19482
防護等級	IP40
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	位置鎖定 推力
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
Overlap	Positive overlap
Signal status display	LED
最大切換頻率	2 Hz
反向切換時間	7 ms
循環功率	100 %
最大正向測試脈衝具 logic 0	1,600 µs
最大負向測試脈衝具 logic 1	3,000 µs
線圈的特性參數	24 V DC: 0.8 W
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐振動	Transport application test with severity level 1 as per FN 942017-4 and EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 1 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	-5 ... 50 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	50 g
電氣連接	2芯 2 single wires 開放式終端
安裝類型	在底座模塊上 具通孔
氣壓連接, 氣口 2	M5
氣壓連接, 氣口 4	M5
材料備註	符合 RoHS
Material seals	HNBR NBR
Material housing	鍛造鋁合金