


移載模組

EHMZ-DGEA-25-TB-KF- -

料號: 8004626
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
傳動齒輪的有效直徑	25.78 mm
工作行程	50 ... 900 mm
齒輪皮帶延伸	0.053 %
齒輪皮帶斜度	3 mm
裝配位置	垂直
設計結構	Electromechanical linear module 具齒輪皮帶
位置檢測	用於近接感測器
最高速度	3 m/s
重複精度	±0,05 mm
循環功率	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 90 %
防護等級	IP20
環境溫度	5 ... 45 °C
最大進給力 Fx	400 N
恆定進給	81 mm/U
材料備註	符合 RoHS