


# Спирателен кран HE-2-QS-10

Номер на част: 153469

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                | Стойност                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                      | 2/2 бистабилен                                                           |
| Пневматична връзка 1                                          | QS-10                                                                    |
| Пневматична връзка 2                                          | QS-10                                                                    |
| Начин на задействане                                          | ръчен                                                                    |
| Начин на закрепване                                           | по избор:<br>Директно закрепване през отвор<br>Вграждане проводник       |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)   | 752.4 l/min                                                              |
| Номинален диаметър                                            | 4.7 mm                                                                   |
| Работно налягане                                              | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар                                 |
| Температура на околната среда                                 | 0 °C...60 °C                                                             |
| Материал на тялото                                            | Подсилен с PBT                                                           |
| Работен флуид                                                 | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Принцип на уплътняване                                        | променлив                                                                |
| Монтажно положение                                            | произволно                                                               |
| Конструктивна структура                                       | Бутален шибър                                                            |
| Вид управление                                                | директно                                                                 |
| Посока на потока                                              | реверсивна                                                               |
| Указание за работен/управляващ флуид                          | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                            | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14 | Клас 4 съгласно ISO 14644-1                                              |
| Температура на флуида                                         | 0 °C...60 °C                                                             |
| Тегло на продукта                                             | 41 g                                                                     |
| Указание за материала                                         | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на уплътненията                                      | NBR                                                                      |