

Цилиндър с две бутала DPZJ-25-25-P-A-KF-S2

Номер на част: 162118

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	25 mm
Регулируем диапазон на крайно положение/дължина	10 mm
Ø на буталото	25 mm
Режим на работа на задвижващия механизъм	Носач
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	Непрекъснат бутален прът
Работно налягане	0.1 MPa...1 MPa 1 бар...10 бар
Макс. скорост	1 m/s
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KVK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Ударна енергия в крайните положения	0.3 Nm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	452 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	452 Б
Алтернативни връзки	вж. чертежа на продукта
Пневматична връзка	M5
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на буталния прът	Циментируема стомана