


# 氣控閥

## VSPA-B-T32C-M-D2

訂貨編號: 8033654

FESTO



### 資料表

| 特性                  | 值                                            |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 閥功能                 | 2x 三口二位，單穩態，常閉                               |
| 驅動方式                | 氣動                                           |
| 寬度                  | 52 mm                                        |
| 標準化額定流量，符合 ISO 8778 | 2100 l/min                                   |
| 工作口                 | 底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準                      |
| 工作壓力                | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar       |
| 結構特點                | 活塞閘閥                                         |
| 復位類型                | 彈簧復位                                         |
| 公稱通徑                | 11.5 mm                                      |
| 排氣功能                | 透過單個氣路板                                      |
| 密封原理                | 軟密封                                          |
| 安裝位置                | 可選                                           |
| 嚮導類型                | 直接                                           |
| 嚮導氣源                | 外部                                           |
| 流向                  | 不可逆                                          |
| 搭接                  | 正重疊                                          |
| 嚮導壓力 Mpa            | 0.3 Mpa...1.6 Mpa                            |
| 嚮導壓力                | 3 bar...16 bar                               |
| 適用於真空               | 是                                            |
| b 值                 | 0.569                                        |
| C 值                 | 3631 l/sbar                                  |
| 閥流量                 | 1900 l/min                                   |
| 單個底座上閥的流量           | 1700 l/min                                   |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                        |
| 抗振性                 | 運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 |
| 耐衝擊性                | 衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 0 - 無耐腐蝕能力                                   |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性   | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 介質溫度                | -10 °C...60 °C                               |
| 聲壓度                 | 85 dB(A)                                     |

| 特性           | 值                               |
|--------------|---------------------------------|
| 嚮導介質         | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 用於閥安裝的最大緊固扭矩 | 2 Nm                            |
| 產品重量         | 680 g                           |
| 安裝方式         | 底座上                             |
| 嚮導氣口 12      | 底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準         |
| 嚮導氣口 14      | 底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準         |
| 氣動介面，氣口 1    | 底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準         |
| 氣動介面，氣口 2    | 底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準         |
| 氣動介面，氣口 3    | 底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準         |
| 氣動介面，氣口 4    | 底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準         |
| 氣動介面，氣口 5    | 底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準         |
| 材料說明         | RoHS 合規                         |
| 密封件材質        | NBR                             |
| 外殼材質         | 壓鑄鋁                             |
| 螺絲材料         | 銅<br>鍍鋅                         |