


# 電磁閥 VUVS-LT25-M32U-MZD-G14-F8

訂貨編號: 8035175

FESTO



## 資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常開，單電控
驅動方式	電控
閥尺寸	26.5 mm
標準標稱流量	1000 l/min
工作口	G1/4
操作電壓	透過電磁線圈，須另外訂購
工作壓力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
結構特點	提動座
復位類型	彈簧復位
認證	c UL us - 認證 (OL)
公稱通徑	6.6 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	鎖定式 按鈕式
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣源	外部
流向	不可逆
搭接	重疊
嚮導壓力 Mpa	0.25 MPa...1 MPa
嚮導壓力	2.5 bar...10 bar
b 值	0.3
C 值	4.2 l/sbar
關閉時間	27 ms
打開時間	10 ms
0 訊號的最大正向測試脈衝	2000 µs
訊號為 1 的最大反向測試脈衝	3600 µs
線圈的特性參數	請參閱電磁線圈，須另外訂購
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)

特性	值
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
介質溫度	-5 °C...60 °C
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 °C...60 °C
產品重量	208 g
安裝方式	是否要： 在氣路板上 具通孔
通風介面	非管式
嚮導排氣口 82	M5
嚮導氣口 12	M5
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1/4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	HNBR NBR TPE-U(PU)
外殼材質	壓鑄鋁 含塗層
螺絲材料	鍍鋅鋼