

共用氣路板 OABM-P-G3-15-4

訂貨編號: 8049145

FESTO



資料表

特性	值
設備位置數量	4
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大緊固扭矩	3.3 Nm
最小緊固扭矩	0.3 Nm
產品重量	97.1 g
安裝方式	具通孔
氣動介面, 氣口 1	G1/8
材料說明	RoHS 合規
底座材質	精製鋁合金