

Мини шейна SLS-10-5-P-A

Номер на част: 170491

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	5 mm
Ø на буталото	10 mm
Режим на работа на задвижващия механизъм	Носач
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Носач Бутало Бутален прът Сачмено водене затвор Плъзгач
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.1 MPa...1 MPa 1 бар...10 бар 14.5 psi...145 psi
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Ударна енергия в крайните положения	0.05 Nm
Макс. сила F _y	220 Б
Макс. сила F _z	220 Б
Макс. момент M _x	0.6 Nm
Макс. момент M _y	0.6 Nm
Макс. момент M _z	0.5 Nm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	39 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	47 Б
Движеща се маса	41 g
Тегло на продукта	130 g
Алтернативни връзки	вж. чертежа на продукта

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал водач	Стомана
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема