


# 螺桿式電缸 ELGC-BS-KF-80-800-16P

訂貨編號: 8061504

FESTO



## 資料表

特性	值
工作行程	800 mm
尺寸	80
行程餘量	0 mm
理論反向間隙	0,15 mm
螺桿直徑	16 mm
螺桿螺距	16 mm/U
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	直線型電缸 具滾珠螺桿
馬達類型	步進馬達 伺服馬達
螺桿類型	滾珠螺桿傳動
位置偵測	透過近接開關 透過電感式感測器
最大加速度	15 m/s <sup>2</sup>
最大轉速	3750 1/min
最大速度	1 m/s
重複精度	±0.01 mm
持續通電率	100%
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
無塵室等級	7 級，符合 ISO 14644-1
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...50 °C
端位的衝擊能量	2 mJ
終端位置衝擊能量提示	在 0.01 m/s 的最大返回速度下
區域 Iy 的第二力矩	1370000 mm <sup>4</sup>
區域 Iz 的第二力矩	1660000 mm <sup>4</sup>
vmax 時的空轉扭矩	0.396 Nm
vmin 時的空轉扭矩	0.095 Nm

特性	值
最大力 Fy	900 N
最大力 Fz	2700 N
總軸最大力 Fy	5543 N
總軸最大力 Fz	5543 N
100 km 理論壽命值的 Fy ( 僅供參考 )	20400 N
100 km 理論壽命值時的 Fz ( 僅供參考 )	20400 N
最大力矩 Mx	59.8 Nm
最大力矩 My	56.2 Nm
最大力矩 Mz	56.2 Nm
總軸最大扭矩 Mx	59.8 Nm
總軸最大扭矩 My	56.2 Nm
總軸最大扭矩 Mz	56.2 Nm
100 km 理論壽命值時的 Mx ( 僅供參考 )	220 Nm
100 km 理論壽命值時的 My ( 僅供參考 )	207 Nm
100 km 理論壽命值時的 Mz ( 僅供參考 )	207 Nm
滑塊表面和導軌中心之間的距離	72.5 mm
驅動軸的最大徑向力	500 N
最大進給力 Fx	350 N
轉動慣量 It	90500 mm <sup>4</sup>
每公尺行程的慣性動量 JH	0.35257 kgcm <sup>2</sup>
每公斤工作負載的轉動慣量 JL	0.064846 kgcm <sup>2</sup>
慣性動量 JO	0.07856 kgcm <sup>2</sup>
進給常數	16 mm/U
維護間隔	終生潤滑
移動質量	978 g
每 10 m 行程的附加重量	88 g
動態偏轉 ( 移動負載 )	軸長的 0.05% , 最大 0.5 mm
靜態偏轉 ( 負載靜止 )	軸長的 0.1%
介面代碼, 驅動器	T46
密封蓋材料	噴漆壓鑄鋁
型材材質	陽極氧化精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
封條材質	高合金不鏽鋼
驅動蓋材料	噴漆壓鑄鋁
導向滑塊材料	鋼
導軌材料	鋼
滑塊材料	壓鑄鋁
心軸螺帽材料	鋼
螺桿材質	鋼