


Направляващ модул EAGF-V2-KF-63-200

Номер на част: 1725843

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	63
Ход	200 mm
Обратен ход	0 Ет
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Клас на устойчивост на корозия КВК	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила Fy	1260 Б
Макс. сила Fy, статична	1600 Б
Макс. сила Fz	1260 Б
Макс. сила Fz, статична	1600 Б
Макс. момент Mx	75 Nm
Макс. момент Mx статичен	95 Nm
Макс. момент My	90 Nm
Макс. момент My, статичен	115 Nm
Макс. момент Mz	90 Nm
Макс. момент Mz статичен	115 Nm
Придвижваща сила	15 Б
Движеща се маса	3539 g
Тегло на продукта	6505 g
Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm	48 mm
Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход	4.1 mm
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал планка	Стомана