

# Регулатор на налягане LR-3/8-D-O-MIDI-NPT

Номер на част: 173657

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Размер                               | Midi                                                                     |
| Серия                                | D                                                                        |
| Работно налягане                     | 1.6 MPa<br>16 бар                                                        |
| Диапазон на регулиране на налягането | 0.5 бар...12 бар                                                         |
| Макс. хистерезис на налягането       | 0.02 MPa<br>0.2 бар<br>2.9 psi                                           |
| Работен флуид                        | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове        |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Клас за чистота на въздуха на изхода | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове        |
| Температура на флуида                | -10 °C...60 °C                                                           |
| Температура на околната среда        | -10 °C...60 °C                                                           |
| Пневматична връзка 1                 | 3/8 NPT                                                                  |
| Пневматична връзка 2                 | 3/8 NPT                                                                  |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                                      |